

リチウム
穴あけ
ハツリ
曲切
研磨
集じん
充電式
レーザー
バイブレ
エアー
カンナ
溝切り
発電
チェン
園芸
高圧洗
他充電製品
アクセサリ

別販売品は P70 ~ 76 を参照

02 石工穴あけ・ハツリ

電動ハンマ

4.5kg 質量 六角シャック 17mm

■パワフル&軽量4.5kg



HM0830 55,500円

クリス

5.3kg 質量 六角シャック 17mm

■小型電動ハンマの実力派



HM0810 58,600円

クリス

8.7kg 質量 六角シャック 21mm

■強力パワーでラクラク破碎



HM1201 77,500円

クリス

17kg 質量 六角シャック 30mm

AVT Soft Tool [低振動機構]

■電子制御ダイヤル変速 & サインランプ付



HM1317C 130,200円

クリス

18kg 質量 六角シャック 30mm

AVT Soft Tool [低振動機構]

■打撃エネルギー 約65%アップ(当社従来機比)

■圧倒的低振動6.5m/s²

■200Vタイプも用意

■移動に便利な キャスタ付ケース付属



HM1511 144,900円

クリス

17kg 質量 六角シャック 30mm

■強力な破碎力を生むアクション シリンダー方式

※在庫僅少品



HM1500 144,900円

クリス

電動ハンマ

18kg 質量 六角シャック 30mm

■軽量18kg



8600S 167,000円

クリス

31kg 質量 専用シャック 29mm

AVT Soft Tool [低振動機構]

■振動3軸合成値6.5m/s²※2

■新ビットで能率25%アップ(当社通常プルポイント比較)

■集じん機接続可能(要別販売品)約95%の細かい粉じんを集じん

■200Vタイプも用意

※HM1812の先端工具は六角シャックの電動ハンマと互換性はありません。専用工具が必要です。



HM1812 239,400円

クリス

電動ケレン

3.1kg 質量 SDSプラス シャック

■頑固なノ口、下地をスッキリ剥がす

■スリムボディで浅い角度の作業も高効率

■変速ダイヤル付



HK0500 59,900円

クリス

電動ケレン

3.3kg 質量 SDSプラス シャック

■防振グリップで低振動

■「ダイヤル+トリガ変速」で使いやすい



HK1820 63,000円

クリス

5.2kg 質量 SDSプラス シャック

■クッションフロアなどの剥離を立ったまま行える



HK1820L 64,900円

クリス

スクレーパ別売

3.2kg 質量 六角シャック 13mm

■コーキング、防水ピッチの目地はがしに



HK1810 69,900円

クリス

5kg 質量 六角シャック 13mm

■クッションフロアなどの剥離を立った作業ができる



HK1800L 71,800円

クリス

スクレーパ別売

モデル No.	打撃エネルギー・Joule(ジュール) (EPTA基準※1/旧基準値)	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	振動3軸合成値※2 (m/s ²)	標準付属品
HM0830	7.2/8.3	2,700	単相100	11	1,050	5	4.5	15.5	プルポイント17-280
HM0810	7.2/7.6	2,900		11	1,050	5	5.3	15.0	プルポイント17-280・六角棒スパナ4
HM1201	12.9/14.2	2,000		12	1,130	5	8.7	19.5	プルポイント21-320・六角棒スパナ5
HM1317C	21 / 33.8	730~1,450	単相100	15	1,430	5	17	8.5	プルポイント30-410
HM1511	40.9 / 54.7 48.9 / 54.7	1,300		15 10	1,430 1,850	5	18	6.5	プルポイント30-410
HM1500	24.9 / 28.5	1,300	単相100	15	1,430	5	17	15.0	プルポイント30-410
8600S	21.2 / 33.7	1,200		7.5					
HM1812	57.7 / 62 72.8 / 62	870	単相100	15	1,430	5	31	6.5	十字プルポイント29-400・六角棒スパナ5
HK0500	1.8 / 1.6~2.8	2,000~3,500		10.5	2,000				
HK1820	2.4 / 3.9	0~3,200	単相100	5.8	550	5	3.3	10	スクレーピングチゼル38-200
HK1820L	2.5 / 3.7	3,100		5.4	510	5	5.2	6.5	六角棒スパナ5
HK1810	2.4 / 0~3.9	0~3,200		5.2	505	5	3.2	13.5	スクレーピングチゼル30-150・50-150(各1本)・プルポイント13-220
HK1800L	2.4 / 3.9	3,200		5.2	505	5	5	6.5	六角棒スパナ5

※1 EPTAプロシージャ 05/2009に準拠。ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位です。 ※2 EN60745-2-6規格に基づき測定。