

充電式ポータブルバンドソー

40V Li-ion max XGT Next Generation Technology **ハイパワー&安定した高速切断**



ブレード着脱性向上

ホイールが露出しているため、ブレード交換が簡単

- 「高剛性」アルミフレーム
- スピード調整ダイヤル
- すくい刃仕様で高効率新バンドソーブレード

ON/OFFが手元で行える専用スイッチ

切断スピード約2.3倍*

PB001G 230

※当社18V機 100

定回転制御で安定した回転数

PB001G

定回転制御なし

作業負荷

■イメージ図

40V 120mm 丸パイプ **127x120mm 角パイプ** **Li-ion** **BL MOTOR**

APT **IP56** 本体 **IP56** バッテリー

動画がご覧いただけます

別売

スタンド使用でさらに安定した切断が可能

ポータブルバンドソースタンド 194025-5 84,200円

コンター作業も可能

最大切断能力 (スタンド取付時) [直角]

丸パイプ φ115mm

角パイプ 100x100mm

NEW

2.5 Ah PB001GRDX 134,900円

バッテリー BL4025x2 本 19分(実用充電) 28分(フル充電)

充電器 DC40RA・ケース付

本体のみ PB001GZ 75,500円

バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト

BL 4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F

18V 66mm 丸パイプ 66x66mm 角パイプ

Li-ion BL MOTOR

■剛性アップ&安定切断、切断スピード約25%アップ (当社従来機比)

6.0 Ah PB183DRGX 102,700円

バッテリー BL1860Bx2 本 27分(実用充電) 40分(フル充電)

充電器 DC18RF・ケース付

本体のみ PB183DZ 43,900円

バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト

▲PB183DRGX (バッテリー・充電器専用)

18V 51mm 丸パイプ 51x51mm 角パイプ

Li-ion BL MOTOR

■剛性アップ&安定切断、切断スピード30%アップ (当社従来機比)

6.0 Ah PB184DRGX 100,600円

バッテリー BL1860Bx2 本 27分(実用充電) 40分(フル充電)

充電器 DC18RF・ケース付

本体のみ PB184DZ 41,800円

バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト

▲PB184DRGX (バッテリー・充電器専用)

充電式ポータブルバンドソー

ポータブルバンドソー

18V 120x120mm 角パイプ **Li-ion**

充電器DC18RC付

6.0 Ah PB180DRGX 121,000円

バッテリーBL1860Bx2本・ケース付 55分

本体のみ PB180DZ 62,200円

バッテリー・充電器・ケース別売

LEDライト

430

★4.0Ah以上のバッテリーは一部対応しないモデルがあります。詳しくは営業所へお問い合わせください。

▲PB180DRGX(バッテリー・充電器専用)

120mm 丸パイプ 120x120mm 角パイプ

- 軽量 6.3kg。定置式にも変更可能
- 筒型ハウジングで繋いだ高剛性ボディ
- 各種鋼材、鋼管の切断に

2107F 71,400円 ハンディタイプ

LEDライト

322

蛍光灯付

115mm 丸パイプ 100x100mm 角パイプ 平パイプ式

- コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能
- トーションスプリング内蔵で正確な切断
- 各種鋼材、鋼管の切断に

2107FW 126,900円 定置式

LEDライト

322

蛍光灯付

モデル No.	切断能力/直角時 (mm)		ノコ刃		電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安)/切断※2		質量 (kg)	標準付属品	
	丸パイプ	角パイプ	周速(m/s)[m/分]	長×幅×厚(mm)		炭素鋼鋼管	鋼製電線管			
PB001G	120	127x120	0.8 ~ 3.2 [48] [192]	1,140x13x0.5	直流36※3 (40Vmax)	φ114.3mm 厚±6.0mm 約15本	φ48.6mm 厚±3.7mm 約70本	6.7 (バッテリー含む)	ソーブレード(BIM, 18山/インチ) 六角棒スパナ4	
PB183D	66	66x66	1.3 ~ 3.2 [78] [192]	835x13x0.5	直流18	—	φ48.6mm 厚±3.7mm 約45本	3.8 (バッテリー含む)	ソーブレード(BIM, 18山/インチ) 六角棒スパナ4・サイドグリップ	
PB184D	51	51x51	1.3 ~ 3.2 [78] [192]	730x13x0.5		—	φ48.6mm 厚±3.7mm 約40本	φ38.1mm 厚±1.4mm 約275本	3.5 (バッテリー含む)	ソーブレード(BIM, 18山/インチ) 六角棒スパナ4・サイドグリップ
PB180D	120	120x120	1.4 ~ 2.7 [84] [162]	1,140x13x0.5	—	φ48.6mm 厚±3.7mm 約30本	φ38.1mm 厚±1.4mm 約240本	6.5 (バッテリー含む)	ソーブレード(BIM, 18山/インチ) 六角棒スパナ4・カッティングワックス	
モデル No.	直角時		周速(m/s)[m/分]	長×幅×厚(mm)	電動機	荷重調整方式		コード(m)	質量 (kg)	標準付属品
	丸パイプ	角パイプ								
2107F	120	120x120	—	—	単相100V 消費電力710W 電流7.5A	—	—	2.5	6.3	ソーブレード(SK, 18山/インチ) 六角棒スパナ4 レンチホルダ3.4 カッティングワックス
2107FW	115	100x100	50	50x50	—	4段階	—	2.5	26	ボックスレンチ13 コンタテーブル1三角定規

※1 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※3 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

二重絶縁 蛍光灯付 蛍光灯付 LEDライト付 LEDライト付 ダイヤル式無段階変速 ケース付 このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。 00分 充電時間(目安) バッテリー、充電器に関してはP22、23を参照してください。

リチウム
 六あけ
 縮付け
 ハツリ
 石工六あけ
 曲切
 研磨
 集じん
 充電式
 クリーナ
 レーザ
 バイブレ
 カクハン
 エア
 カンナ
 木工機
 溝切り
 ホソ穴
 発電
 プラズマ
 ソーエン
 園芸
 高圧洗
 浄
 他充電製
 品
 アクセサ
 リ