

リチウム
穴あけ
縮付け
ハツリ
石工穴あけ
曲切
研削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バイブ
カクハン
エア
カンナ
溝切り
ホソ穴
発電
ソーマ
園芸
高圧洗浄
他充電製品
アクセサリ

05 集じん

警告 アスベスト(石綿)周辺の環境下(除去作業含む)で使用しないでください。

電動工具の接続方法はP130~132を参照 別販売品はP133~136を参照

充電式集じん機



8L 集じん容量
6L 吸水量
105w 最大吸込仕事率

Li-ion **BL MOTOR**

ホース φ32mm×1.7m

パイプロックボタン

伸縮パイプ 520~870mm

368
334
366

乾湿両用

本体のみ **VC865DZ**
56,700円
バッテリー・充電器別売

15L 集じん容量
12L 吸水量
105w 最大吸込仕事率

Li-ion **BL MOTOR**

ホース φ32mm×1.7m

パイプロックボタン

伸縮パイプ 520~870mm

421
334
366

乾湿両用

本体のみ **VC155DZ**
60,100円
バッテリー・充電器別売

ハイブリッド集じん機

8L 集じん容量
6L 吸水量
70w 最大吸込仕事率

AC 100V HYBRID **Li-ion**

静電気防止ホース φ38mm×2.5m

■コードレスとAC100V両用
■AC電源使用時の吸込仕事率 320W
■ツナギコード(8m)付

368
334
366

乾湿両用

本体のみ **VC860DZ** 84,500円
バッテリー・充電器別売

充電式集じん機



8L 集じん容量
75w 最大吸込仕事率

Li-ion **BL MOTOR**

AWS Auto-start Wireless System

無線連動対応

■ギョッパフィルタ
■ワイヤレスユニット内蔵
■低騒音51dB(A) ※「モード1」時

ホース φ28mm×5.0m

368
334
366

粉じん専用

本体のみ **VC867DZ**
66,900円
バッテリー・充電器別売

15L 集じん容量
75w 最大吸込仕事率

Li-ion **BL MOTOR**

AWS Auto-start Wireless System

無線連動対応

■ギョッパフィルタ
■ワイヤレスユニット内蔵
■低騒音51dB(A) ※「モード1」時

ホース φ28mm×5.0m

421
334
366

粉じん専用

本体のみ **VC157DZ**
70,300円
バッテリー・充電器別売

充電式背負集じん機



6L 集じん容量
85w 最大吸込仕事率

Li-ion **BL MOTOR** **HEPA filter** ※1

AWS Auto-start Wireless System

無線連動対応

ワイヤレスユニット(別売) A-66151 5,900円

ホース φ28mm×1.5m

523
297
174

粉じん専用

本体のみ **VC665DZ**
48,200円
バッテリー・充電器・ワイヤレスユニット別売

2L 集じん容量
85w 最大吸込仕事率

Li-ion **BL MOTOR** **HEPA filter** ※1

AWS Auto-start Wireless System

無線連動対応

ワイヤレスユニット(別売) A-66151 5,900円

ホース φ28mm×1.5m

373
230
152

粉じん専用

本体のみ **VC265DZ**
43,500円
バッテリー・充電器・ワイヤレスユニット別売

別販売品

パワースーツキット1
(A-61226) 78,900円
6.0Ah BL1860B×2本
55分(2本同時)

DC18RD マックパックタイプ3

パワースーツキット2
(A-67094) 127,700円
6.0Ah BL1860B×4本
55分(2本同時)

DC18RD マックパックタイプ3

パワースーツキットSH1
(A-68317) 64,900円
6.0Ah BL1860B×2本
130分(2本同時)

DC18SH マックパックタイプ3

モデル No.	最大吸込仕事率 (W)	運転音 (dB(A))	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa)[mm水柱]	集じん容量 (L)	吸水量 (L)	電源 (V)	連続使用時間(目安)※2 BL1860B(6.0Ah)	質量 (kg) (バッテリー含む)	標準付属品
VC865D	105	59	2.1	11.0	8	6	直流36 (18V×2)	吸込み力"5" 約40分 吸込み力"1" 約1時間40分	7.6	ホース(内径32mm×1.7m/A-68127) ロック付伸縮パイプ(140G26-3) ロック付伸縮パイプ(アルミ/140G19-0)・ストップバ(451350-0) 薄型切替ノズル(A-70758)・フリースズル(A-60654) ツールボックス・ポリ袋11枚(本機取付1枚/A-45777)
VC155D	35	51			15	12				
VC860D	DC:70 AC:320	DC:58 AC:66	DC:2.1 AC:3.6	DC:9.0 AC:24.0	8	7	単相100 直流36 (18V×2)	電流(A)消費電力(W) 11 1,050 (AC)	DC:9.1 AC:7.8	ホース(2.5m/A-33532)・ストレートパイプ(192563-1)・ノズル(A-61329) ペンディングパイプ(197247-6)・コーナーノズル(410306-2)・ツールボックス ポリ袋10枚入(A-45777)・ロックコネクタ付ツナギコード(8m)
VC867D	75	59	1.3	11	8	—	直流36 (18V×2)	吸込み力"5" 約40分 吸込み力"1" 約1時間40分	8.3	ホース(内径28mm×5.0m/A-34229) フロントカフス22(417765-1)・ジョイントH(424009-2) アクセサリバッグ(A-46040)・バウダフィルタ(A-50491) プレフィルタ(A-50485)・ダンプバ(A-50516) ツールボックス・ポリ袋11枚(本機取付1枚/A-45777)
VC157D	25	51			15	—				
VC665D	パワフル:85 標準:45	パワフル:66 標準:62	1.8	11.0	6.0	—	直流36 (18V×2)	パワフル:約40分 標準:約1時間15分 (BL1860B-6.0Ah使用時)	6.7	ホース(φ28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付) フロントカフス22・ホースバンド(本機取付) 紙パック(10枚+本機取付1枚)
VC265D	パワフル:85 標準:45	パワフル:69 標準:65						パワフル:約40分 標準:約1時間15分 (BL1860B-6.0Ah使用時)		

※1 IEST規格準拠(米国)。

※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

バッテリー、充電器に関してはP22,23を参照してください。