

リチウム
穴あけ
縮付け
石工穴あけ
ハツリ
曲切
げ断
研磨
削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バイフレタ
カクハン

06 充電式クリーナー

充電式クリーナー

10.8V バッテリ内蔵式

確かな吸引力と手軽さ

充電器 DC1001



紙パック式+ワンタッチスイッチ

10.8V 2.0Ah 内蔵式 ■リチウム

吸込仕事率 ダストバッグ(標付)^{※1}

35/20/5w

使用時間^{※2}

約10/16/50分

質量^{※3}

1.0kg

- 2.0Ahリチウムバッテリー内蔵
- ワンタッチスイッチ
- LEDライト

CL115FDWI 18,000円 約240分

充電器DC1001付



カプセル式+トリガスイッチ

10.8V 2.0Ah 内蔵式 ■リチウム

吸込仕事率 フィルタ(標付)^{※1}

21w

使用時間^{※2}

約15分

質量^{※3}

0.93kg

- 2.0Ahリチウムバッテリー内蔵
- トリガスイッチ
- バッテリー切お知らせランプ

CL116DWI 17,000円 約240分

充電器DC1001付



紙パック式+ワンタッチスイッチ

10.8V 1.3Ah 内蔵式 ■リチウム

吸込仕事率 ダストバッグ(標付)^{※1}

23/14/5w

使用時間^{※2}

約8/12/23分

質量^{※3}

1.0kg

- 紙パック対応

CL105DWN 15,600円 約180分

充電器DC1001付



充電式サイクロンクリーナー

18V Li-Ion BL MOTOR

吸込仕事率^{※1}

75/25w

使用時間^{※2}

約35分/1時間17分

質量^{※3}

3.8kg

- 遠心分離サイクロン
- ブラシレスモータ搭載
- 充実の作業量と軽量化

(ライトバッテリーは使用できません)

CL501DZ 47,400円

バッテリー・充電器別売



集じん方法	モデルNo.	電源	集じん容量(mL)	連続使用時間(min)[分] ^{※2}	旧基準の ^{※4} 吸込み仕事率(W)	質量(バッテリー含)(kg)	標準付属品
紙パック式	CL115FD	直流 10.8V-2.0Ah	500	パワフル:約10/強:約16/標準:約50	—	1.0	紙パック(10枚)・ダストバッグ・フロアカーベットのノズル・ストレートパイプ・サッシノズル
カプセル式	CL116D						
紙パック式	CL105DN	直流 10.8V-1.3Ah	ダストバッグ 500 紙パック 330	パワフル:約8/強:約12/標準:約23	パワフル:20/ 強:14/標準:5	1.0	フロアカーベットのノズル・紙パック(10枚)・ダストバッグ・ストレートパイプ・サッシノズル
	CL105D			パワフル:約7/強:約10/標準:約20	—		
サイクロン	CL501DZ	Li-ion 電池	250	BL1860B 使用時 強:約35 標準:約1時間17分	—	3.8	ノズル・ホース・ホースフック・クリーニングブラシ・サッシノズル・ショルダーベルト・ズームパイプ

コンボキット

■充電式ブロワ+充電式クリーナー お掃除コンボキット



製品の動画がご覧になります。



CK1013 29,000円
充電式クリーナーCL107FD・充電式ブロワUB100D・ブロワ用ダストバッグ
バッテリーBL1015(1本)・充電器DC10SA・クリーナー用ソフトバッグ

充電式クリーナー

■「車内」の隅々まで快適キレイ紙 ■パックワンタッチスイッチ式



吸込仕事率 ダストバッグ(標付)^{※1} 38/23/5w (パワフル/強/標準)

CL184DRF 50,600円

バッテリーBL1830B 充電器DC18RF・ソフトバッグ付 17分(実用充電) 22分(フル充電)

CL184DZ 17,100円

ソフトバッグ付/バッテリー・充電器別売



吸込仕事率 ダストバッグ(標付)^{※1} 28/19/5w (パワフル/強/標準)

CL121DSH 27,900円

バッテリーBL1015・充電器DC10SA ソフトバッグ付 22分

CL121DZ 14,600円

ソフトバッグ付/バッテリー・充電器別売

電圧	モデルNo.	集じん方法	スイッチ	集じん容量(mL)	連続使用時間(min)[分] ^{※2}	質量(kg) ^{※3}	標準付属品
18V スライド式(3.0Ah)	CL184D	紙パック式	ワンタッチ	ダストバッグ500 紙パック330	パワフル:約20/強:約30 標準:約1時間20分	2.0	シートノズル120、マットノズル120 ラバーノズル330、ソフトブラシ360
10.8V スライド式(1.5Ah)	CL121D	紙パック式	ワンタッチ	ダストバッグ500 紙パック330	パワフル:約10/強:約12/標準:約25	1.6	ブロワ用ダストバッグ 抗菌紙パック(10枚)・ショルダーベルト

※1 測定条件:各標準設定のバッテリーの満充電相当。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※3 質量はバッテリー含む、ノズル・パイプ除く。
※4 測定条件:各標準設定バッテリーの定格電圧相当。

バッテリー、充電器に関してはP 22、23、24を参照してください。