

リチウム
穴あけ
締付け
石工穴あけ
曲げ断
研磨削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
バイラレタ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ソ穴
発電
プラズマ
ソー
チェン
園芸
ポンプ
高圧洗浄
他充電製品
アクセサリ

14 園芸工具

別販売品は P211 を参照

充電式草刈機



LONG 長く
長時間の作業が行える
草の密度で自動変速、
+3スピード
【高速/中速/低速】

AFT キックバック時に刃物がストップ

DC 低振動&省エネ
大径255mm
DCホワイトチップソー付

雨の中でも運転可能^{※1}
WG 防滴・防じん

防水保護等級^{※2}
IPX4 本体
IP56 バッテリー



40Vmax x 2 = 80Vmax

ハイパワーエンジン式
40mL クラス
(当社比)
世界最強
※充電式草刈機、最大出力において、
2021年6月現在、当社調べ。
BL MOTOR ハイパワー
ブラシレスモーター
連続作業に強い



後端モーターでエンジン式同等の最適重心バランス
ヒートシンク付
コントローラ
ブラシレスモーターとコントローラを強制冷却。重負荷作業に対応。

圧倒的パワー&広範囲作業

高速モード: 0~6,400min⁻¹ ▶40mLクラス
中速モード: 0~5,000min⁻¹ ▶35mLクラス
低速モード: 0~3,500min⁻¹ ▶27mLクラス
LONG: 3,500~6,400min⁻¹ ▶27~40mLクラス
※2021年6月現在、当社調べ。【エンジン式対抗機、チップソー使用時】

一充電あたりの作業面積
【目安】

約 **400** 坪
約 **1,320** m²
草丈 約30cm

おすすめ作業

一般家庭	一般緑地	農地畦畔	緑地管理	山林作業
庭園・芝	グラウンド公園・芝	畦畔	緑地管理・芝	下山

- 逆回転カラミトリ機能付
- 全ての操作が手元で可能
- 定回転制御
- 主電源スイッチ+オートオフ
- ソフトスタート&ソフトブレーキ



Uハンドル 左右非対称
本体のみ **MUR012GZ**
106,700円
バッテリー・充電器別売

V3
BL 4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F
○ ◎ ○ ◎ ○ ◎
◎推奨 ○使用可

【別販売品】 MUR012GZ専用

密集した茂みや、笹、つるなどの刈り込み、細断に。

シュレッダー刃 外径270mm
A-72861 6,000円
シュレッダー刃の専用には下記パーツが必要です
シュレッダーブレード 付属セット品 (刃先・刃厚金具)
A-75225 3,700円
シュレッダー刃用プロテクタ
A-72877 3,700円

低木、細い木などの切断に

チゼル刃 外径225mm (刃数24)
A-72849 4,500円
チゼル刃の使用には下記パーツが必要です
チゼル刃用プロテクタ
A-72855 3,700円

パワースーツキットXGT6
5.0 Ah A-72039 109,400円
フル充電 約38分
DC40RB マグロックタイプ

パワースーツキットXGT10
8.0 Ah A-74859 156,000円
フル充電 約60分
フル充電 約76分
DC40RB マグロックタイプ



LONG 長く
長時間の作業が行える
草の密度で自動変速、
+3スピード
【高速/中速/低速】

AFT キックバック時に刃物がストップ

DC 低振動&省エネ
大径255mm
DCホワイトチップソー付

雨の中でも運転可能^{※1}
WG 防滴・防じん

防水保護等級^{※2}
IPX4 本体
IP56 バッテリー



後端モーターでエンジン式同等の最適重心バランス

ハイパワー
ブラシレスモーター
連続作業に強い
■逆回転カラミトリ機能付
■全ての操作が手元で可能
■定回転制御
■主電源スイッチ+オートオフ
■ソフトスタート&ソフトブレーキ



コンパクトなモーター形状

モード別のパワー感目安

高速モード: 0~7,000min⁻¹ ▶30mLクラス
中速モード: 0~5,500min⁻¹ ▶27mLクラス
低速モード: 0~4,600min⁻¹ ▶24.5mLクラス
LONG: 3,500~7,000min⁻¹ ▶23~30mLクラス
※2021年2月現在、当社調べ。【エンジン式対抗機、チップソー使用時】

一充電あたりの作業面積
【目安】

約 **106** 坪
約 **351** m²
草丈 約30cm

おすすめ作業

一般家庭	一般緑地	農地畦畔	緑地管理	山林作業
庭園・芝	グラウンド公園・芝	畦畔	緑地管理・芝	下山

バッテリーBL4040・素早くロングドライブモード
DCホワイトチップソー使用時(草の種類や密度により作業面積は異なります)

【別販売品】 (後端モーターシリーズで共通)

樹脂刃
硬いものに当たっても安心スイングバックタイプ

タフロータリーハサミセット
「低速」上下刃ハサミ駆動で「石飛び」を低減
(MUR012GZは使用不可)



ハイパワーエンジン式
30mL クラス
(当社比)

Uハンドル
4.0 Ah **MUR005GRM**
95,600円 (31分実用稼働/45分フル充電)
バッテリーBL4040・充電器DC40RA付

Uハンドル 左右非対称
4.0 Ah **MUR006GRM**
95,600円 (31分実用稼働/45分フル充電)
バッテリーBL4040・充電器DC40RA付

本体のみ **MUR005GZ**
63,600円
バッテリー・充電器別売

本体のみ **MUR006GZ**
63,600円
バッテリー・充電器別売

ループハンドル
4.0 Ah **MUR007GRM**
95,600円 (31分実用稼働/45分フル充電)
バッテリーBL4040・充電器DC40RA付

2グリップ
4.0 Ah **MUR009GRM**
95,600円 (31分実用稼働/45分フル充電)
バッテリーBL4040・充電器DC40RA付

本体のみ **MUR007GZ**
63,600円
バッテリー・充電器別売

本体のみ **MUR009GZ**
63,600円
バッテリー・充電器別売

V3
BL 4025 BL 4040 BL 4040F BL 4050F BL 4080F
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
PDC 01 PDC 1200
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎推奨 ○使用可

モデルNo.	草刈刃φ(mm)	電源(V)	回転数(min ⁻¹) [回転/分]	1充電あたりの連続運転時間(金属刃)※3			質量※4(kg) (バッテリー含)	標準付属品
				高速	中速	低速		
■Uハンドル 左右非対称 MUR012G	255	直流72V (80Vmax)	高速: 0~6,400	BL4040 4.0Ah	約1時間5分	約1時間40分	約3時間10分	チップソー(刈刃)・飛散防護カバー 刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド 保護メガネ・ボックスドライブ 六角棒スパンナ4.5・アクセサリバッグ
			中速: 0~5,000 低速: 0~3,500 素早くモード(自動変速) 3,500~6,400	BL4050F 5.0Ah	約1時間20分	約2時間10分	約4時間	
■Uハンドル MUR005G	255	直流36V (40Vmax)	高速: 0~7,000 中速: 0~5,500 低速: 0~4,600 素早くモード(自動変速) 3,500~7,000	約25分	約40分	約55分	5.2	チップソー(刈刃)・飛散防護カバー 刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド 保護メガネ・ボックスドライブ 六角棒スパンナ4・アクセサリバッグ
5.3								
4.8								
4.7								

※1 本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐える製品仕様となっておりますが、故障しないことを保証するものではありません。(当社基準) ※2 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。 ※3 連続運転時間は無負荷時の参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※4 チップソー、プロテクタ、肩掛けバンド等を除く。

※5 80・40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

V 無段階変速 **3** 3スピード **👉** ブレーキ付 **00分** 充電時間(目安) **🔋** バッテリー・充電器に関しては P 22、23 を参照してください。