

リ
チ
ウ
ム
穴
あ
け
締
付
け
石
工
穴
あ
け
ハ
ッ
リ
曲
切
げ
断
研
磨
削
集
じん
ク
リ
ー
ナ
レー
ザ
ー
カ
ク
ハ
ン
エ
ア
カ
ン
ナ
機
溝
切
り
ホ
ゾ
穴
発
電
ブ
ラ
ズ
マ
ソー
チ
ェ
ン
園
芸
高
圧
洗
浄
他
充
電
製
品
ア
ク
セ
サ
リ

14 園芸工具

別販売品は P220 を参照

充電式ヘッジトリマ

ハイパワー
エンジン式
22mL
クラス

18V

上下刃
駆動式

特殊コーティング刃

両刃式 偏角拌み刃仕様 美しい仕上がり

400mm
刃物長

916

500mm
刃物長

1,016

600mm
刃物長

1,121

6.0 Ah **MUH405DRG** 79,700円
バッテリーBL1860B
充電器DC18RF付
27分(実用充電)
40分(フル充電)

MUH405DZ 49,900円
本体のみ
バッテリー・充電器別売

6.0 Ah **MUH500DRG** 82,500円
バッテリーBL1860B
充電器DC18RF付
27分(実用充電)
40分(フル充電)

MUH500DZ 52,700円
本体のみ
バッテリー・充電器別売

6.0 Ah **MUH600DRG** 85,400円
バッテリーBL1860B
充電器DC18RF付
27分(実用充電)
40分(フル充電)

MUH600DZ 55,600円
本体のみ
バッテリー・充電器別売

片刃式 偏角3面研磨刃仕様 美しい仕上がり

500mm
刃物長
(刈込幅 450mm)

953

600mm
刃物長
(刈込幅 550mm)

1,061

750mm
刃物長
(刈込幅 700mm)

1,200

6.0 Ah **MUH503SDGX** 99,000円
バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RF
27分(実用充電)
40分(フル充電)

MUH503SDZ 51,900円
本体のみ
バッテリー・充電器別売

6.0 Ah **MUH603SDGX** 101,900円
バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RF
27分(実用充電)
40分(フル充電)

MUH603SDZ 54,700円
本体のみ
バッテリー・充電器別売

6.0 Ah **MUH753SDGX** 106,200円
バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RF
27分(実用充電)
40分(フル充電)

MUH753SDZ 59,000円
本体のみ
バッテリー・充電器別売

モデル No.	刃物長 (mm)	最大切断径 (mm)※1	ストローク数 (min ⁻¹) [往復/分]	カット数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	1 充電あたりの連続運転時間(目安) ※3			質量(kg) ※4 (バッテリー含む)	標準付属品
						低速	中速	高速		
MUH015G	600	φ20	低速 1,000 中速 1,500 高速 2,000	低速 2,000 中速 3,000 高速 4,000	直流 36V (40Vmax) ※2	約2時間	約1時間5分	約40分	4.0	ブレードカバー チップレシーバ
MUH001G	400	φ18	低速 1,000	低速 2,000		約4時間40分	約1時間50分	約1時間5分	3.7	
MUH002G	500		中速 1,800	中速 3,600		約4時間15分	約1時間45分	約1時間	3.8	
MUH003G	600		高速 2,500	高速 5,000		約3時間55分	約1時間40分	約55分	4.0	
MUH010G	500	φ18	低速 1,000	低速 2,000	直流 36V (40Vmax) ※2	約4時間40分	約1時間45分	約1時間	3.6	ブレードカバー チップレシーバ
MUH011G	600		中速 1,800	中速 3,600		約4時間5分	約1時間40分	約55分	3.7	
MUH012G	850		高速 2,500	高速 5,000		約2時間50分	約1時間15分	約40分	4.0	
MUH405D	400	φ18	低速 0~1,000	低速 0~2,000		約5時間5分	約1時間30分	約1時間10分	3.7	ブレードカバー チップレシーバ
MUH500D	500		中速 0~1,800	中速 0~3,600	直流18	約5時間	約1時間25分	約1時間	3.8	
MUH600D	600		高速 0~2,200	高速 0~4,400		約3時間20分	約1時間20分	約55分	3.9	
MUH503SD	500		低速 1,000	低速 2,000		約5時間	約1時間40分	約1時間15分	3.4	
MUH603SD	600		中速 1,800	中速 3,600	直流18	約3時間20分	約1時間30分	約1時間10分	3.5	ブレードカバー チップレシーバ
MUH753SD	750		高速 2,200	高速 4,400		約3時間10分	約1時間20分	約1時間5分	3.6	

※1 刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安) ※2 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。
※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。(無負荷時) ※4 ブレードカバー・チップレシーバ除く。

00分 充電時間 (目安)

バッテリー、充電器に関しては P 22、23 を参照してください。

プレーキ付