





電気ドリル 使いやすさ、パワー、耐久性、いずれも充実のラインナップ!

<p>6.5mm 鉄工 13mm 木工</p> <p>■コンパクトなワンハンドドリル!</p>  <p>210</p> <p>DP2001A 18,800円</p> <p>75</p>	<p>10mm 鉄工 21mm 木工</p>  <p>291</p> <p>6010N 20,500円</p> <p>100V/200V 75</p>	<p>13mm 鉄工 30mm 木工</p> <p>■強力 850W!</p>  <p>346</p> <p>6305 6305A 20,000円 21,500円</p> <p>(プレーキ付)</p> <p>6305Aのみ 322</p>	<p>13mm 鉄工 30mm 木工</p> <p>■キリの抜き取りがラクな逆転付! ■強力 850W!</p>  <p>339</p> <p>6304R 26,700円</p> <p>322</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

低速用ドリル キリの抜き取りがラクな逆転機能付!

<p>13mm 鉄工 38mm 木工</p> <p>■高トルクで重穿孔も余裕でこなす!</p>  <p>358</p> <p>6304LR 29,200円</p> <p>322</p>	<p>13mm 鉄工 36mm 木工 NEW</p> <p>■パワフル大径穴あけ & 高い保持力!</p>  <p>340 401</p> <p>DS4011 29,800円</p> <p>454</p>	<p>13mm 鉄工 36mm 木工</p> <p>■低速・高トルクで 快適重穿孔!</p> <p>※在庫僅少品</p>  <p>345 360</p> <p>6013BR 28,200円</p> <p>76</p>	<p>6.5mm 鉄工 9mm 木工</p> <p>■高速4,500回転、わずか900g!</p>  <p>206</p> <p>6501 9,600円</p> <p>70</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2スピードドリル ■四段変速ドリル ■無段変速ドリル 穴あけの位置決めがラクな無段変速付!

<p>13mm 鉄工 40mm 木工</p> <p>■ギヤ式2段変速 & 無段変速スイッチ採用!</p>  <p>347</p> <p>DP4010 27,500円</p> <p>407</p>	<p>13mm 鉄工 30mm 木工</p> <p>■ALCコア、塩ビ用コア、ホールソー等、大径穴あけに便利な4段変速!</p>  <p>385</p> <p>63004 29,200円</p> <p>76</p>	<p>10mm 鉄工 25mm 木工</p> <p>■小型・軽量!</p>  <p>228</p> <p>6412 11,900円</p> <p>75</p>	<p>10mm 鉄工 25mm 木工</p> <p>■コンパクトボディにハイパワーモータ搭載!</p>  <p>261</p> <p>6408 15,800円</p> <p>407</p>	<p>13mm 鉄工 38mm 木工</p> <p>■抜群の耐久性 & ハイパワー!</p>  <p>304</p> <p>DP4002 26,900円</p> <p>407</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

モデル No.	最大穴あけ能力 (mm)		チャック能力 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
	鉄工	木工								
DP2001A	6.5	13	0.5~6.5	2,900	単相100	3.2	305	1.2	2.5	チャックキー
6010N	10	21	1.5~10	1,200	単相100/200	4.2/2.1	400	2.1	2.5	サイドグリップ・チャックキー
6305/A	13	30	2~13	1,300	単相100	9.0	850	2.6	5	ストップボール・サイドグリップ・チャックキー
6304R	13	30	2~13	1,100		9.0	850	2.6	5	
6304LR	13	38	2~13	0~600	単相100	7.5	710	2.6	2.5	ストップボール・サイドグリップ・チャックキー
DS4011	13	36	2~13	600		7.9	750	2.7	2.5	サイドグリップ・チャックキー
6013BR	13	36	2~13	550		7.0	620	2.8	2.5	
6501	6.5	9	0.5~6.5	4,500	単相100	2.4	230	0.9	2	ストップボール・チャックキー
DP4010	高速 8 低速 13	高速 25 低速 40	1.5~13	高速 0~2,900 低速 0~1,200	単相100	7.6	720	2.2	2.5	ストップボール・サイドグリップ・チャックキー
63004	13	30	2~13	500・600 1,100・1,300	単相100	7.0	650	3.2	2.5	チャックキー
6412	10	25	1.5~10	0~3,000	単相100	4.7	450	1.2	2	チャックキー
6408	10	25	0.8~10	0~2,500		5.6	530	1.4	2.5	—
DP4002	13	38	2~13	0~600		7.5	710	2.2	2.5	サイドグリップ・チャックキー



二重絶縁 キーレスチャック 無段変速 正逆転両用 2スピード プレーキ付 100V、200V 仕様あり。200V 仕様の製品は納期を販売店に確認してください。



このマークの中の番号は、カーボンブラシの呼び番号です。