

充電式ラジオ



■現場に最適な高耐久構造  
タフネスラジオ！  
※充電機能はついていません。

- スライドリチウムイオン 14.4V・18V
- スライド式ニッケル水素 9.6~24V
- 差込み式ニッケル水素 9.6~18V
- 差込み式ニカド 9.6~18V
- AC100V



青 MR100

黒 MR100W

**MR100** 19,800円  
バッテリー・充電器別売

フラッシュライト (充電式懐中電灯)



14.4V (ML145)※ 18V (ML185)  
※新ニッケル水素 12Vバッテリーも使用可



**ML145** 3,100円  
バッテリー・充電器別売

**ML185** 3,100円  
バッテリー・充電器別売

ハグハグライト (充電式懐中電灯)



10.8V 高輝度 LED

■LEDで長寿命&小型・軽量！  
■連続使用時間約540分※1！



**ML101** 3,700円  
バッテリー・充電器別売

フレキシブルネックで  
設置・固定が自在！

フラッシュライト (充電式懐中電灯) LEDで長寿命&小型・軽量！



10.8V 高輝度 LED  
■連続使用時間約540分※1！



**ML100** 3,100円  
バッテリー・充電器別売



7.2V 高輝度 LED  
■連続使用時間約300分※1！



**ML704** 2,900円  
バッテリー・充電器別売

フラッシュライト (充電式懐中電灯)



**ML702** [7.2V] 1,900円  
バッテリー・充電器別売

**ML903** [9.6V] 1,900円  
バッテリー・充電器別売



**ML120** [12V] 2,500円  
バッテリー・充電器別売

**ML140** [14.4V] 3,100円  
バッテリー・充電器別売

**ML180** [18V] 3,700円  
バッテリー・充電器別売

充電式蛍光灯



14.4V 18V  
■先端部には  
フラッシュライト付！



**ML184** 3,500円  
バッテリー・充電器別売



**ML122**  
**ML123** 3,500円 [9.6/12V]  
バッテリー・充電器別売



**ML125**  
**ML126** 3,500円 [9.6/12V]  
バッテリー・充電器別売

充電式ヘッドライト

■ヘッドライトとしても  
定置型としても使える！



**ML121** 2,900円 [9.6/12V]  
バッテリー・充電器別売

モデル No.	周波数帯域		アンテナ		スピーカー	入力端子	一充電あたりの使用時間※1 バッテリー容量・使用時間	電 源	質量(バッテリー除く) (kg)	標準付属品	標準付属品	
	FM/テレビ(1~3ch)	AM	FM/テレビ	AM							別販売品(予備電球・蛍光灯) 部品番号	価 格
MR100	76~108 MHz	522~1629 kHz	ロッドアンテナ	フェライトバーアンテナ	76mm(8Ω) x2個	AUX IN1 AUX IN2 (φ3.5mm)	2.0Ah: 約11時間 3.0Ah: 約16時間 3.3Ah: 約17時間	スライド式バッテリー: DC9.6~24V 差込み式バッテリー: DC9.6~18V 家庭用電源: AC100V 50/60Hz	4.2	ACアダプタ 単三乾電池2本 (バックアップ用)		
モデル No.	能 力		連続使用時間(min) [分] ※1 ( )は使用バッテリー電圧/容量		適応バッテリー		質量(kg) (バッテリー除く)	標準付属品	別販売品(予備電球・蛍光灯) 部品番号		価 格	
フラッシュライト	ML145	径内4,500ルクス以上※2	約220(14.4V/3.0Ah)	(リチウムイオン)BL1430-BL1415 (ニッケル水素)BH1220-BH1220B-BH1220C-BH1233-BH1233B-BH1233C	0.36	予備球・ストラップ	A-83973	420円(2個)				
	ML185	径内4,500ルクス以上※2	約240(18V/3.0Ah)	(リチウムイオン)BL1830	0.36	予備球・ストラップ	A-30542	450円(2個)				
	ML101	径内400ルクス以上※4	約540(10.8V/1.3Ah)	(リチウムイオン)BL1013	0.15	—	—	—				
	ML100	—	—	—	0.08	—	—	—				
	ML704	径内350ルクス以上※4	約300(7.2V/1.0Ah)	(リチウムイオン)BL7010	0.06	—	—	—				
	ML702	7.2V 照度4,000ルクス以上※2	約140(7.2V/1.3Ah)	(ニカド)7000/7002	0.22	予備球・ストラップ	A-44812	420円(2個)				
	ML903	9.6V 照度4,500ルクス以上	約230(9.6V/2.0Ah)	(ニッケル水素)9133/S/SA-9135/A (ニカド)9100-9120-9102-9122	0.23	予備球・ストラップ	A-44828	420円(2個) ※(ML901)にも対応				
	ML120	照度4,500ルクス以上※2	約160(2.0Ah)	(ニッケル水素)1233/S/SA/SB-1235/A/B (ニカド)1202/A-1222	0.26	予備球・ストラップ	A-83973	420円(2個)				
	ML180	径内4,500ルクス以上※2	約180(18V/2.0Ah)	(ニッケル水素)1835 (ニカド)1822	0.3	—	A-30542	450円(2個)				
蛍光灯	ML184	蛍光灯13W	14.4V 照度250ルクス※3 18V 照度330ルクス	約260(14.4V/3.0Ah) 約260(18V/3.0Ah)	(リチウムイオン)BL1830 (リチウムイオン)BL1430-BL1415	0.4	メタルフック フック付ストラップ	SM00000050	1,000円(蛍光灯1本)			
		フッシャイト	14.4V 照度250ルクス※4 18V 照度500ルクス	約800(14.4V/3.0Ah) 約700(18V/3.0Ah)	—	—	A-47983	420円(2個)				
	ML122	蛍光灯13W※3 9.6V 照度330ルクス 12V 照度380ルクス	約150(9.6V/12V/2.0Ah) 約230(9.6V/12V/3.0Ah)	(ニッケル水素)9135/A-9133/S/SA-1235/A-1233/S/SA (ニカド)9122-9102/A-9100-9120-1222-1202/A	0.35 0.37	フック付ストラップ・反射鏡 セットプレート	SM00000321	1,000円(蛍光灯1本)				
	ML125	蛍光灯13W※3 9.6V 照度330ルクス 12V 照度380ルクス	約150(9.6V/12V/2.0Ah) 約250(9.6V/12V/3.3Ah)	(ニッケル水素) BH9020B-BH9033B-BH1220-BH1220B BH1220C-BH1233-BH1233B-BH1233C	0.35 0.37	フック付ストラップ・反射鏡 フック	SM00000321	1,000円(蛍光灯1本)				
	ML126	—	—	—	0.37	—	—	—				
	ML121	9.6V 照度80ルクス 12V 照度180ルクス	約420(9.6V/2.0Ah) 約360(12V/2.0Ah)	(ニッケル水素)9135/A-9133/S/SA-1235/A/B-1233/S/SA/SB (ニカド)9122-9102/A-9100-9120-1222-1202/A	0.26	セットプレート	A-30673	420円(2個)				

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や使用条件により異なります。バッテリー、充電器に関してはP.8~15を参照してください。

※2 照射距離1mの中心部20mm ※3 光源より先方約50cm ※4 光源より先方約1m