

05 研削・研磨

ディスクサンダ

150mm
 ■保持がラクな、たて型タイプ!

 225

9201 24,300円
 [124]

電子ディスクサンダ

180mm
 ■ダイヤル変速付。
 電子制御&低重心で安定作業!

 210

GV7000C 30,000円


集じんカバー付ディスクサンダ

100mm
 ■コンクリート・石材・FRP・木材等の研削研磨に。

 308
 集じん機用集じん機の併用をおすすめします。

9533BSK 26,200円

 注意: 火花の出る研削作業には使用しないで下さい。

コンクリートカンナ

90mm
 ■15°のボディ角度で天井・壁面作業が特に快適!
 ■粉じん用集じん機の併用をおすすめします!

 282
 集じん機用集じん機の併用をおすすめします。

PC9003 34,800円
 平S字型ダイヤモンドホイール付


電子コンクリートカンナ

125mm
 SUPER JOINT SYSTEM
 振動を低減、スーパージョイントシステム搭載
 ■軽量・コンパクト! ■壁際まで削る!
 ■ハイパワー1,400W!
 ■電子制御/定回転制御、ソフトスタート、再起動防止、スピード調整ダイヤル!

 350
 先端部取り外し可能

PC5010C 58,000円
 平S字型ダイヤモンドホイール付


125mm
 ■壁際ギリギリまでしっかり削る!
 ■ハイパワー消費電力1,400W!
 ■電子制御/定回転制御、ソフトスタート、再起動防止、過負荷防止!

 479

PC5001C 88,000円
 オフセットダイヤモンドホイール125付


電子ハンドグラインダ

6mm 軸径
 ■ハイパワーによるスピード研削!
 ■最大出力900W! 負荷をかけても回転数の低下が少ない。
 ■衝撃緩和システム採用。
 ■ソフトスタート&ダイヤル変速。


 371
 65

GD0800C 38,000円


充電式ハンドグラインダ

18V 6・8mm 軸径
 Li-ion
 ■AC機並み回転数 25,000min⁻¹
 ■コードレスだから曲面・細部研削で取り回し抜群!
 ■過負荷防止、再起動防止機能付!

 402
 82

3.0Ah GD800DRF 43,000円
 バッテリBL1830・充電器DC18RA・ケース付 [22分]
本体のみ GD800DZ 17,600円
 バッテリ・充電器・ケース別売

 *4.0Ah以上のバッテリーは一部対応しないモデルがあります。詳しくは営業所へお問い合わせください。

ミニグラインダ

6mm 軸径
 ■新ボディで、握りやすく高耐久!
 軽量・コンパクトで手狭な部分の研削をスピーディにこなす。

 289
 65
 出っ張りを抑えたボディ
 抜けにくい「先端キャップ」耐久性も向上

GD0603 19,800円


卓上グラインダ 刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取り等に。

150mm
 ■作業用ライト、目を保護するアイシールド付!

 375

GB602 13,500円
 ライト

150mm
 ■作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
 ■刈払刃やノコ刃の目立が可能刃物研磨台付!

 375
 ノコ刃研削用刃物台付左右30度傾斜

GB602W 14,500円
 ライト

205mm
 ■作業用ライト、目を保護するアイシールド付!

 395

GB801 27,000円
 ライト

モデル No.	研削砥石寸法(mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
9201	外径150×内径22	4,000	単相100	6	570	3.0	2.5	サンディングディスク#50 ラバーパッド125
GV7000C	外径180×内径22	2,500~4,700	単相100	9.5	900	2.0	2.5	サンディングディスク#80 ラバーパッド170
9533BSK	外径100×内径15	12,000	単相100	7.4	720	1.6	2.5	ホースコンプリート28-1.5・ラバーパッド76・ロックナット10-30 リング30・バンド・ロックナットレンチ20(782401-1)・六角棒スパナ4
PC9003	平S字型ダイヤモンドホイール 外径90	12,000	単相100	7.4	720	1.7	2.5	平S字型ダイヤモンドホイール(A-34344)・ロックナットレンチ20(782401-1)
PC5010C	平S字型ダイヤモンドホイール 外径125	9,000	単相100	15	1,400	2.7	2.5	平S字型ダイヤモンドホイール(A-04955)・カップダイヤル用集じんカバー・ロックナットレンチ
PC5001C	オフセットダイヤモンドホイール 外径125	10,000	単相100	15	1,400	4.5	2.5	オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993) ロックナットレンチ28(782425-7)・六角棒スパナ・プラスチック品・ダストバッグ
GD0800C	砥石軸径 (mm)	7,000~28,000	単相100	7.9	750	1.6	2.5	スパナ13(781203-2)・19(781206-6) (各1本)
GD800D	6・8※	25,000	直流18	-	-	1.9 (バッテリー含む)	-	コレットコーン6・8(各1本)・スパナ13(781039-9) (2本)
GD0603	6	28,000	単相100	2.5	240	0.9	2.5	軸付砥石19・60(平型・コーン型)各1本・ドレッサストーン スパナ10(2本/781003-0)
GB602	研削砥石寸法(mm)	2,850(50Hz)	単相100	2.8	250 (定格出力)	9.4	2	研削砥石150-WA60K(A-47818)・150-GC120H(A-47204) スパナ8-19(AL00000045)/10-13(AL00000044) (各1本)
	外径 150 厚さ 16 内径 12.7							
GB602W	150 16(右) 6.4(左) 12.7	3,450(60Hz)	2.8	250 (定格出力)	9.5	2	研削砥石150-A60M(A-47195)・150-WA60K(A-47818) スパナ8-19(AL00000045)/10-13(AL00000044) (各1本)・ツールレスト	
GB801	205 19 15.9	6.2	550 (定格出力)	20.5	2	研削砥石205-WA60K(A-47824)・205-GC120H(A-47254) スパナ8-24(AL00000087)/10-13-17(AL00000086) (各1本)		

※ 8mmの軸付砥石は市販品をご使用ください。 バッテリ、充電器に関してはP.20、21を参照してください。

リチウム
 穴あけ
 石工穴あけ
 曲げ断
 集じん
 研削
 レーザー
 カクハン
 吊り下げ
 エア
 カンナ
 溝切り
 ソー
 園芸
 高圧洗浄
 家庭用
 アクセサリー


 握りやすい細径グリップ
 二重絶縁
 電子制御
 無段階変速
 ライト付
 集じん機に接続できます。詳しくはP104を参照ください。
 スチールケース付
 プラスチックケース付
 このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。
 00分 充電時間(目安)