

リチウム
穴あけ
締付け
ハズリ
石工穴あけ
曲切
曲げ
集じん
研磨削
レーザー
吊り下げ
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホゾ穴
発電・溶接
プラズマ等
ソー
チェン
園芸
高圧洗浄
家庭用
機器等
アクセサリ

03 切断・曲げ

別販売品は P74、ダイヤモンドホイールは P194 ~ 197、金工用チップソーは P201 を参照

カッタ

305mm 刃物径
100mm 最大切込深さ

■衝撃緩和システムで滑らかな切断!

4112 91,000円
ダイヤモンドホイール付

4112SP 70,000円
ダイヤモンドホイール別売

632

(305mm 切断磁石) 使用可能

100V
200V

ALC用カッタ

405mm 刃物径
125mm 最大切込深さ

■125mm厚 ALCを一気に切断!

4116 81,000円
刃物別売

550

ダイヤモンドホイールは別販売品です。

100V
200V

エンジンカッタ

粘りのあるパワー&優れた耐久性、メンテナンス性!

305mm 刃物径
102mm 最大切込深さ
73.5mL 排気量

■リコイル引き力低減!

EK732 240,000円
刃物別売

740

刃物は別販売品です。

100V
200V

355mm 刃物径
127mm 最大切込深さ
73.5mL 排気量

■リコイル引き力低減!

EK733 255,000円
刃物別売

765

刃物は別販売品です。

100V
200V

集じん式エンジンカッタ

■強制吸じん!
集じん率 90%以上!

305mm 刃物径
120mm 最大切込深さ
73.5mL 排気量

■強制吸じん!
集じん率 90%以上!

EK732A 335,000円
ダイヤモンドホイール付
ダイヤモンドホイール専用

480

755

280

100V
200V

チップソーカッタ

■最適回転数&高トルク化により
刃物寿命向上!ハイパワー・1,330W モーター!

185mm 刃物径
63mm 最大切込深さ

■最適回転数&高トルク化により
刃物寿命向上!ハイパワー・1,330W モーター!

4130N 48,000円
軟鋼材用チップソー付

340

切り屑を集みするダストカバー

100V
200V

厚さ6mm以下の各種鋼材の切断に。平鋼、アングル、C型チャンネル、丸パイプ、角パイプ、スタッド、デッキプレートなど

充電式チップソーカッタ

14.4V 3.0Ah リチウムイオン
125mm 刃物径

45mm 最大切込深さ

■高速3,600回転で優れた切断感!

CS540DRF 57,000円 **22分**
バッテリー BL1430・充電器 DC18RA・ケース・充電用金工チップソー付

CS540DZ 32,500円
充電用金工チップソー付 / バッテリー・充電器・ケース別売

注1: ブルーラインのバッテリー BL1430は使用できません。
*4.0Ahバッテリーは使用できません。

300

注1 切り屑を集みするダストボックス

100V
200V

充電式チップソー切断機

14.4V 3.0Ah リチウムイオン
125mm 刃物径

40x40mm 角材

■軽量 5.5kg & コンパクト!

LC540DRF 66,000円 **22分**
バッテリー BL1430・充電器 DC18RA・充電用金工チップソー付

LC540DZ 41,500円
充電用金工チップソー付 / バッテリー・充電器別売

注1: ブルーラインのバッテリー BL1430は使用できません。
*4.0Ahバッテリーは使用できません。

333

注1

192

352

100V
200V

チップソー切断機

190mm 刃物径
61mm 最大切込深さ

■現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。

LC0700F 38,000円
刃物別売

333

246

406

蛍光灯付

チップソーは別販売品です。

100V
200V

305mm 刃物径
115mm 最大切込深さ

■振動吸収装置で美しい切断面、刃物寿命アップ!

LC1200 82,900円
軟鋼材用チップソー付

560

305

490

100V
200V

・アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など

モデル No.	刃物寸法 (mm)		最大切込深さ (mm)		回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品						
	外径	内径	90°時	90°時													
4112	305	25.4	100	100	3,500	単相100	15	1,430	8.8	2.5	ダイヤモンドホイール(A-36326)※1・ボックスレンチ17(782210-8)						
4116	405	25.4	125	125	2,300	単相100 単相200	15 7.5	1,430	15.5	5	ボックスレンチ17(782210-8)						
モデル No.	刃物寸法 (mm)		最大切込深さ (mm)		エンジン			最高周速度 (m/min)	質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s ²)※3	標準付属品						
	外径	内径	90°時	90°時	排気量 (mL)	気化器形式	点火方式	スパークプラグ	燃料混合比	燃焼圧 (kg/cm ²)							
EK732	305	30.5	102	102	73.5	ダイヤ	電子点火方式 (CDI)	チャンピオン CJ6Y	25 (ガソリン) : 1 (2ストローケ) 専用オイル	0.8	4,000	10.2	11.9	ボックスレンチ13-19・ブレード用レンチ (ND00000221) 六角レンチ6 (783204-6)・防じんめがね・リング (22, 25.4, 30.5)			
EK733	355	30.5 (22/25.4 取付可)	127	127	73.5	ダイヤ	電子点火方式 (CDI)	チャンピオン CJ6Y	25 (ガソリン) : 1 (2ストローケ) 専用オイル	0.8	4,100	10.7	13.8	ブレード用レンチ (ND00000221)・六角レンチ6 (783204-6) ダイヤモンドホイール (A-36382)・工具一式・サブタクト・防じんめがね・ダストバッグ (バンド・ジョイント付) 集じんホース・リング (22, 25.4, 30.5)			
EK732A	305	30.5	120	120	73.5	ダイヤ	電子点火方式 (CDI)	チャンピオン CJ6Y	25 (ガソリン) : 1 (2ストローケ) 専用オイル	0.8	2,920	12.2	7.9	ブレード用レンチ (ND00000221)・六角レンチ6 (783204-6) ダイヤモンドホイール (A-36382)・工具一式・サブタクト・防じんめがね・ダストバッグ (バンド・ジョイント付) 集じんホース・リング (22, 25.4, 30.5)			
モデル No.	刃物寸法 (mm)		最大切込深さ (mm)		1 充電あたりの作業量 (目安)※2			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品			
	外径	内径	90°時	90°時	リップ溝形鋼 (Cチャンネル) (厚さ2.3x幅60x高さ30mm)	約45本	3,600	直流 14.4	—	—	—	—					
4130N	185	20	63	63	—	—	3,500	単相100	14	1,330	5	4.5	軟鋼材用チップソー (A-33560) ボックスレンチ10 (782223-9)・平行定規・セフティゴーグル				
CS540D	125	20	45	45	リップ溝形鋼 (Cチャンネル) (厚さ2.3x幅60x高さ30mm)	約45本	3,600	直流 14.4	—	—	—	—	充電用金工チップソー (A-47472) ボックスレンチ5 (783203-8)・平行定規・セフティゴーグル				
モデル No.	刃物寸法 (mm)		最大切断能力 (mm)		回転数 (min ⁻¹) [回転/分]		電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	標準付属品					
	外径	内径	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°	45°							
LC540D	125	20	40	40	40	30	40x40	30x40	40	30	3,600	直流 14.4	1 充電あたりの作業量 (目安)※2 鋼管 外径34x厚さ3mm 約45本	5.5 (バッテリー含む)	充電用金工チップソー (A-47472) 六角棒レンチ5 (783203-8)・セフティゴーグル		
LC0700F	190	20	61	61	50	50	90x45	65x45	60	50	4,700	単相100	11	1,050	5	8.1	六角棒レンチ5 (783203-8)・保護メガネ・レンチホルダ
LC1200	305	25.4	115	90	100	85	75x150	75x150	100	85	1,300	単相100	15	1,430	5	17	軟鋼材用チップソー (A-12974) ボックスレンチ17 (782210-8)・セフティゴーグル

※1 ダイヤモンドホイール付仕様のみ。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※3 ISO19432 規格に基づき測定。 バッテリー、充電器に関しては P 8 ~ 15 を参照してください。

68

二重絶縁

蛍光灯付

ライト付

プレーキ付

プラスチックケース付

デコン

プライマポンプ

防振構造

100V, 200V仕様有り。200V仕様の製品は納期を販売店に確認してください。

集じん機に接続できます。詳しくはP80を参照ください。

このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。

充電時間 (目安)