

別販売品 ダイヤコアドリル・ダイヤコア震動ドリル

④インパクト用ホールソー (ハイメタル)


- 薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに
- 適応板厚 1.6mm、最大有効深さ 12mm、ピッチ 8山インチ、胴厚 0.5mm、センタードリルφ 4mm (ハイス)



適用モデル: インパクトドライバ・ドライバドリル全機種 (Li-ionの 7.2V、10.8V差込式は除く)

外径 (mm)	部品番号	価格	外径 (mm)	部品番号	価格
12	A-31968	2,700円	26	A-32203	3,200円
13	A-31974	2,700円	27	A-32219	3,200円
14	A-31980	2,700円	28	A-32225	3,200円
15	A-31996	2,700円	29	A-32231	3,200円
16	A-32007	2,700円	30	A-32247	3,500円
17	A-32116	2,700円	31	A-32253	3,500円
18	A-32122	2,700円	32	A-32269	3,500円
19	A-32138	2,700円	33	A-32275	3,500円
20	A-32144	2,900円	34	A-32281	3,500円
21	A-32150	2,900円	35	A-32297	4,500円
22	A-32166	2,900円	36	A-32306	4,500円
23	A-32172	2,900円	37	A-32312	4,500円
24	A-32188	2,900円	38	A-32328	4,500円
25	A-32194	3,200円			

⑥湿式ダイヤモンドコアビット (スポンジ式注水タイプ)



外径 (mm)	セット品 (ダイヤモンドコアビット・スポンジ) ガイドリング・粘着シート20枚				ダイヤモンドコアビット+スポンジ				単品						適用モデル
	穴あけ深さ180mm		穴あけ深さ240mm		穴あけ深さ180mm		穴あけ深さ240mm		ガイドリング		スポンジ		粘着シート(10枚)		
	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	部品番号	価格	
φ 32	A-27078	32,500円	A-12619	35,900円	A-27165	28,500円	A-45026	32,400円	A-27349	2,700円	A-27252	550円	A-27436		
φ 38	A-27084	34,000円	A-12625	36,400円	A-27171	28,800円	A-45032	32,900円	A-27355	3,900円	A-27268	600円	A-27442	700円	
φ 45	A-27090	36,200円	-	-	A-27187	30,100円	-	-	A-27361	4,800円	A-27274	700円	A-27458	800円	
φ 54	A-27109	39,300円	A-12631	49,500円	A-27193	31,500円	A-45048	42,200円	A-27377	6,000円	A-27280	800円	A-27464	1,000円	
φ 65	A-27115	42,800円	A-12647	59,700円	A-27202	33,000円	A-45054	50,400円	A-27383	7,600円	A-27296	1,200円	A-27470	1,200円	
φ 70	A-27121	50,000円	A-12653	62,500円	A-27218	39,500円	A-45060	52,400円	A-27399	8,000円	A-27305	1,300円	A-27486		
φ 80	A-27137	55,000円	A-12669	66,400円	A-27224	42,800円	A-45076	54,700円	A-27408	9,600円	A-27311	1,500円	A-27492	1,400円	
φ 105	A-27143	64,800円	A-12675	90,500円	A-27230	51,000円	A-45082	77,200円	A-27414	10,700円	A-27327	1,600円	A-27501	1,700円	
φ 120	A-27159	85,000円	A-12681	132,000円	A-27246	68,500円	-	-	A-27420	12,000円	A-27333	1,700円	A-27517	2,400円	

⑦マルチサイディングコアビット (乾式)

各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに



外径 (mm)	セット品(穴あけ深さ 130 mm)		単品 / サイディングコアビット		適用モデル
	部品番号	価格	部品番号	価格	
φ 32	A-35324	14,400円	A-35994	7,900円	DF458D HP458D
φ 38	A-35330	14,400円	A-36005	7,900円	
φ 45	A-35346	14,400円	A-36011	7,900円	
φ 50	A-35352	17,700円	A-36027	11,200円	
φ 60	A-35673	18,200円	A-36033	11,700円	
φ 65	A-35368	18,400円	A-36049	11,900円	HP481D 6300T 8406 8406C 8406W
φ 70	A-35374	19,200円	A-36055	12,700円	
φ 80	A-35380	20,200円	A-36061	13,700円	
φ 100	A-35396	24,500円	A-36077	18,000円	
φ 110	A-35689	27,000円	A-36083	20,500円	
φ 120	A-35405	31,700円	A-36099	25,200円	
φ 160	A-35427	45,200円	A-36108	38,700円	
φ 170	A-35433	45,200円	A-36114	38,700円	

●ローラーアタッチメント

電気ローラーとして
使用できます。

グリップ37
(別販売品)



部品番号	価格	適用モデル
134279-2	14,700円	6304R 6305/A 6304LR
上記用グリップ37 273466-9	650円	(6301/A) 6304/A

⑤カチット超硬ホールソー (ボディのみ) SDS プラス用はP63を参照下さい。

- ステンレス板や各種鋼板への穴あけに適応板厚 4.5mm、最大有効深さ 15mm
- カチットシャンクでワンタッチ交換・両刃仕様で刃物コスト削減



適用モデル: チャック能力13mm 電気ドリル・震動ドリル

種類	外径 (mm)	部品番号	価格	種類	外径 (mm)	部品番号	価格
	14	A-36996	3,700円		35	A-37203	6,200円
	15	A-37007	3,700円		36	A-37219	6,200円
	16	A-37013	3,700円		37	A-37225	6,200円
	17	A-37029	3,900円		38	A-37231	6,200円
	18	A-37035	3,900円		39	A-37247	6,200円
	19	A-37041	3,900円		40	A-37253	6,200円
	20	A-37057	3,900円		41	A-37269	6,200円
	21	A-37063	5,200円		42	A-37275	6,200円
	22	A-37079	5,200円		43	A-37281	6,400円
	23	A-37085	5,200円		44	A-37297	6,500円
	24	A-37091	5,200円		45	A-37306	8,000円
	25	A-37100	5,200円		46	A-37312	8,200円
	26	A-37116	5,500円		47	A-37328	8,200円
	27	A-37122	5,500円		48	A-37334	8,400円
	28	A-37138	5,500円		49	A-37340	8,400円
	29	A-37144	5,500円		50	A-37356	8,400円
	30	A-37150	5,700円		51	A-37362	8,400円
	31	A-37166	5,700円		52	A-37378	8,400円
	32	A-37172	5,700円		53	A-37384	8,500円
	33	A-37188	6,200円		54	A-37390	8,500円
	34	A-37194	6,200円		55	A-37409	8,500円

⑧乾式ダイヤモンドコアビット



外径 (mm)	セット品(穴あけ深さ 165 mm)		単品 / ダイヤモンドコアビット		適用モデル
	部品番号	価格	部品番号	価格	
φ 32	A-12859	24,000円	A-13166	18,400円	6300T 8406 8406C 8406W
φ 38	A-12865	25,000円	A-13172	19,400円	
φ 54	A-12871	28,000円	A-13188	22,400円	
φ 65	A-12887	31,000円	A-13194	25,400円	
φ 70	A-12893	33,000円	A-13203	27,400円	
φ 80	A-12902	38,000円	A-13219	32,400円	
φ 90	A-12918	42,000円	A-13225	36,400円	
φ 105	A-12924	48,000円	A-13231	42,400円	
φ 120	A-12930	52,000円	A-13247	46,400円	

⑨ロータブローチ・カッター (ハイス鋼環状刃物 / 最大板厚 21mm)

※穴径 11mm 以下の場合はこちら
材質 SS400、板厚 12mm で穴あけ数約 300 孔 ~ 350 孔可能。



適用モデル: 小型磁気ボール盤 HB270					
外径 (mm)	部品番号	価格	外径 (mm)	部品番号	価格
12	A-35449	9,200円	20	A-35536	11,900円
13	A-35455	9,200円	22	A-35542	11,900円
14	A-35461	9,200円	24	A-35558	11,900円
15	A-35483	9,200円	24.5	A-35564	13,400円
16	A-35499	10,700円	25	A-35570	13,400円
17.5	A-35508	11,900円	26	A-40571	13,400円
18	A-35514	10,700円	26.5	A-40587	13,400円
19	A-35520	11,900円	27	A-35592	13,400円

●アングルアタッチメント

コーナーなど狭い場所での
穴あけに。

高速: 0 ~ 900min⁻¹
低速: 0 ~ 400min⁻¹



部品番号	価格	適用モデル	
A-34198	12,600円	6304LR	
上記用サイドグリップ 122646-3	1,300円		
●卓上ボール盤用バイス 角材、丸材の固定に。	KK0000100	4,900円	TB131