

リチウム
穴あけ
締付け
ハツリ
曲切
げ断
集じん
研
磨削
レー
ザー
吊り
下げ
エ
ア
木
カン
ナ
溝
切
り
ホ
ゾ
穴
発
電
・
溶
接
プ
ラ
ズ
マ
等
ソー
チ
ェ
ン
園
芸
ボ
ン
プ
高
圧
洗
浄
機
器
等
家
庭
用
ア
ク
セ
サ
リ

ハンマドリル・電動ハンマ・電動ケレン (六角シャンク・スプラインシャンク・SDS プラスシャンク) 用先端工具

1 超硬ドリル 六角シャンク						
						
径 (mm)	部品番号	価 格	全長 (mm)	最大穿孔深さ (mm)	適用モデル	
10	A-45870	3,000円	280	170	六角シャンク ハンマドリル 全機種	
10.5	A-45886	3,000円				
11	A-45892	3,000円				
12	A-45901	3,000円				
12.5	A-45917	3,000円				
12.7	A-45923	3,000円				
13	A-45939	3,000円				
13.5	A-45945	3,000円				
14.5	A-45951	3,000円				
16	A-45412	3,000円				
16.5	A-51661	3,200円	280	180	六角シャンク ハンマドリル 全機種	
17	A-45428	3,200円				
17.5	A-45434	3,200円				
18	A-45440	3,200円				
19	A-45456	3,200円				
20	A-45462	3,900円				
21.5	A-45478	3,900円				
22	A-45484	3,900円				
23	A-45490	4,200円				
24	A-45509	4,200円				
25	A-45515	4,500円	280	170	六角シャンク ハンマドリル 全機種	
25.5	A-45521	4,500円				
26	A-55603	5,000円				
28	A-45537	5,200円				
30	A-45543	5,700円				
32	A-45559	5,700円				
35	A-45565	6,400円				
38	A-45571	7,400円				
16	A-45587	6,500円				
18	A-45593	6,900円				
19	A-45602	7,000円	505	380	HR3811 HR4030C (HR3850)	
20	A-45618	7,900円				
22	A-45624	8,000円				
25.5	A-45630	8,200円				
28	A-45646	9,500円				
32	A-45652	10,200円				
35	A-45668	11,400円				
38	A-45674	12,700円				
22	A-45680	32,400円				
25.5	A-45696	27,000円				
28	A-45705	29,200円	905	800	(8800N) HR3530 (HR3520)	
35	A-45711	32,400円				

2 超硬ドリル(テーパーシャンク) アンカの下穴あけ用						
						
適用モデル 六角シャンクハンマドリル全機種						
径(mm)	部品番号	価 格	全長 (mm)	最大穿孔深さ (mm)	部品番号	価 格
10	A-21113	1,600円	120	80	A-47597	2,400円
10.5	A-21129	1,700円				
11	A-21135	1,700円				
11.5	A-21141	1,700円				
12	A-21157	1,900円				
12.5	A-21163	1,900円				
14.5	A-21185	2,000円				
18	A-21191	2,400円				
21.5	A-22137	3,000円	135	100	—	—
10.5	A-22084	1,900円	160	110	A-47597	2,400円



2-2 コッタ		
		
超硬ドリル(テーパーシャンク) 取り外し用		
A-21593	370円	

2-1 テーパーシャンクアダプタ 六角シャンク		
		

3 ケミカルアンカアダプタ					
角ドライブ (mm)sq	部品番号	価 格	適用モデル		
12.7	A-44622	3,500円		HR3530-HR3811 HR4030C (HR3520-HR3850) (8800N)	
19	A-44638	4,000円			
12.7	798329-3	5,700円		(HR5000-HR3520B) HR3850B	
19	798330-8	6,200円			

4 パーカッションコア コンクリートの大径穴あけ用			4-1 センターピン 穴あけ位置決め用		4-2 アダプタ	
						
全長155mm：最大穿孔深さ315mm 適用モデル 六角シャンクハンマドリル全機種						
外径 (mm)	部品番号	価 格	部品番号	価 格	部品番号	価 格
32	A-49454	10,700円	A-49426	3,000円	A-49404	5,900円
38	A-49460	13,000円				
40	A-49476	14,200円				
45	A-49482	15,400円				
50	A-49498	16,400円				
55	A-49410	17,900円	A-49432	3,000円	A-49448	7,400円
65	A-49507	19,900円				
80	A-49513	24,200円				
105	A-49529	32,000円				
120	A-49535	45,500円				

5 コアビット コンクリート大径穴あけ用				5-2 コアビット アダプタ センタービット・ ロッド含む		5-1 センタービット 穴あけ位置決め用	
							
全長150mm 回転+打撃で使用						5-3 ロッド コアビット・コアビットアダプタ 取り外し用	
外径 (mm)	部品番号	価 格	最大穿孔 深さ (mm)	部品番号	価 格	部品番号/ 価 格	適用モデル 六角シャンク スプラインシャンク
35	※A-21967	9,000円	200	A-22056 (六角シャンク)	3,400円	センタービット A-44030/500円	全機種
40	A-21989	10,700円	315	A-22062 (スプラインシャンク)	9,200円	ロッド A-44052/170円	
79	(A-22028)	—	315	A-22078 (六角シャンク)	8,400円	センタービット A-44046/600円	全機種
				A-22062 (スプラインシャンク)	9,200円	ロッド A-44068/390円	

●プラグアンカ打込棒(手打用)						
		めねじ径	内装用 部品番号	価 格	外装用 部品番号	価 格
		W1/4 (2分)	A-44080	1,200円	A-44127	1,200円
		W5/16 (2分半)	A-44096	1,200円	A-44133	1,200円
		W3/8 (3分)	A-44105	1,200円	—	—
		W1/2 (4分)	A-44111	1,200円	—	—

●ホルダドライバ (アンカ打込み用当て工具)			
		めねじ径	部品番号 価 格
		W3/8(3分)・W1/2(4分)	A-44650 2,900円

6 アース棒アダプタ		寸法(mm)	部品番号	価 格	適 用 モ デ ル
	アース棒サイズ φ14まで可能		A-65919	3,500円	 HR202D/242D/244D 262D/HR263D/2631F 2651/2811F
			A-51041	4,900円	HM1201
	アース棒 サイズ φ18まで可能		A-51057	7,000円	HM1317C・HM1500・8600S (HM1303・HM1304)
			A-47276	2,000円	HR3530・HR3811 HR4030C・HM0810 HM0830 (HR3520・HR3850) 8500N・8800N (HM0810T)
工具先端に取付け、打撃でアース棒を地中に打ち込む工具です。					

7 ビシャン 面荒し用				
寸法(mm)	部品番号	価 格	適用モデル	
	A-21484	13,000円		HR3530-HR3811 HR4030C-HM0810 HM0830 (HR3520-HR3850) 8500N-8800N (HM0810T)
	A-21490	13,500円		HM1201