

ハンマドリル・電動ハンマ (SDS マックスシャック) 用先端工具

- コンクリートの穴あけに **1** 超硬ドリル
- コンクリートの大径の穴あけに **回転+打撃で使用**
- 2-1** センターピン **2** パーカッションコア **2-2** アダプタ **3-1** センタービット **3** コアビット **3-2** コアビットアダプタ
- ケミカルアンカに **4** ケミカルアンカアダプタ (市販品) (P42 参照)
- ハツリ、破碎に **5** プルポイント ●溝切りに、角出しに **6** コールドチゼル ●タイルはがしに **7** タイルチゼル
- 溝つきに **8** スケーリングチゼル ●溝つきに **9** グルーピングチゼル ●土掘りに **10** スコップ
- アース棒の打ち込みに ●地固めに **12** ランマ ●面荒しに **13** ビシャン **11** アース棒アダプタ
- 鉄工・木工の穴あけに **14** キーレスドリルチャック (回転のみで使用)



※ ()内のモデルは生産中止モデルです。

1 3Dマックス超硬ドリル (SDSマックスシャック)
 コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状!

清角度 **120°**
 鉄筋があたっても3本溝で逃げ易く食い付きにくい。

高さの低い一体式超硬チップ
 切り粉を素早く排出可能。

“凸型”先端形状
 位置決めが容易。

キレイ ほぼ真円に穴あけ
高耐久 超硬が欠けにくい
高能率 スムーズに穴あけ

3D-Max

径 (mm)	部品番号	価格	全長 (mm)	最大穿孔深さ (mm)	適用モデル	径 (mm)	部品番号	価格	全長 (mm)	最大穿孔深さ (mm)	適用モデル
10	A-58431	5,200円	340	200	HR400D HR3541FC HR4002 HR4013C HR4511C (HR4000C) (HR4011C)	28	A-58693	14,000円	370	250	HR3541FC HR400D HR4002 HR4013C HR4511C HR5212C
10.5	A-58447	5,200円				30	A-58702	15,000円			
11	A-58453	5,200円				32	A-58718	16,000円			
12	A-58469	5,400円				35	A-58724	17,500円			
12.5	A-58475	5,400円				38	A-58730	19,400円			
12.7	A-58481	5,400円				40	A-58746	26,500円			
13	A-58497	5,900円				17	A-58752	9,400円	540	400	(HR4000C) (HR4011C) (HR5001C) (HR5211C)
13.5	A-58506	5,900円				17.5	A-58768	9,400円			
14	A-58512	5,900円				18	A-58774	9,400円			
14.3	A-58528	5,900円				19	A-58780	9,500円			
14.5	A-58534	5,900円				20	A-58796	10,000円			
15	A-58540	6,000円				21.5	A-58805	10,700円			
16	A-58556	6,200円				22	A-58811	11,500円	520	400	HR3541FC
16.5	A-58562	6,500円				24	A-58827	12,000円			
17	A-58578	6,700円	25	A-58833	12,900円						
17.5	A-58584	7,200円	26	A-58849	14,500円						
18	A-58590	7,200円	28	A-58855	19,000円						
19	A-58609	8,000円	30	A-58861	20,000円						
20	A-58615	8,200円	320	200	HR5212C (HR5001C) (HR5211C)	32	A-58877	22,500円	570	450	HR3541FC
21.5	A-58621	9,000円				35	A-58883	25,000円			
22	A-58637	9,500円				38	A-58899	28,500円			
23	A-58643	9,500円				40	A-58908	33,000円			
24	A-58659	10,500円									
25	A-58665	10,500円									
26	A-58671	11,000円									

1 超硬ドリル

径 (mm)	部品番号	価格	全長 (mm)	最大穿孔深さ (mm)	適用モデル	径 (mm)	部品番号	価格	全長 (mm)	最大穿孔深さ (mm)	適用モデル
10	A-55192	2,700円	340	200	HR3541FC HR4002 HR4511C (HR4000C) (HR4011C)	22	A-55348	3,400円	340	200	HR400D・HR3541FC HR4002 HR4013C HR4511C HR5212C
10.5	A-55201	2,700円				23	A-55354	3,700円			
12	A-55217	2,700円				24	A-55360	3,700円			
12.5	A-55223	2,700円				25	A-55376	3,700円			
12.7	A-55239	2,700円				26	A-55382	4,000円			
13	A-55245	2,700円				28	A-55398	4,400円			
14.3	A-55251	2,700円				30	A-55407	5,000円	370	400	HR4000C HR4011C HR5001C HR5211C
14.5	A-55267	2,700円				32	A-55413	5,000円			
16	A-55273	2,700円				14.5	A-55429	4,000円			
16.5	A-55289	2,900円				16	A-55435	4,000円			
17	A-55295	2,900円				18	A-55441	4,400円			
17.5	A-55304	2,900円				19	A-55457	4,400円			
18	A-55310	2,900円				20	A-55463	5,000円	540	400	HR400D・HR3541FC・HR4002 HR4013C・HR4511C (HR4000C・HR4011C) HR5212C (HR5001C) HR5211C
19	A-55326	2,900円				22	A-55479	5,000円			
20	A-55332	3,400円									

※イラストは形状見本です。現物とは異なる場合がございます。イラストの番号と適用モデルを照合のうえお求めください。