

リチウム  
穴あけ  
締付け  
石工穴あけ  
曲切  
集じん  
研磨  
レーザー  
吊り下げ  
エア

木工  
ホソ溝  
ソナー  
園芸  
高圧洗浄  
家庭用  
アクセサリ

別販売品 各種サンダ・ポリッシャ関係

●サンディングペーパー (木工用、砥粒 WA) ※1 B03710(B03700)でマジックファスナ式のペーパーを使うには A-50158のパッドが必要です。

●マジックサンディングペーパー (木工用、砥粒 WA)

種類	粒度	B03710(B03700)用 (吸じん穴付)						B04900V 9046用 (9045N)						B04900V・9046用 (吸じん穴付)						B04555 (B04552)						B04565用(B04561) (吸じん穴付)							
		クランプ式		マジックファスナ式 <sup>1)</sup>		クランプ式		クランプ式		マジックファスナ式		クランプ式		マジックファスナ式		クランプ式		マジックファスナ式		三角タイプ		四角タイプ		三角タイプ		四角タイプ							
		寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数	寸法	枚数						
粗仕上	40	A-52065	320円	A-52102	500円	A-52009	800円	A-52130	470円	A-52152	650円	A-52037	1,400円	A-52168	270円	A-16259		A-16209		A-52342		A-52423											
中仕上	60	A-24315	270円	A-31245	450円	A-31295	700円	A-24359	420円	A-14065	600円	A-14130	1,200円	A-24418	240円	A-16265	1,000円	A-16215	1,000円	A-52358	1,000円	A-52439	1,000円										
仕上	80	A-24321	270円	A-31251	450円	A-31304	700円	A-24365	420円	A-14071	600円	A-14146	1,200円	A-24424	240円	A-53609		A-53637		A-52364		A-52445											
粗仕上	100	A-24337	270円	A-52118	450円	A-52015	700円	A-24371	420円	A-14087	600円	A-14152	1,200円	A-24430	240円	A-16271	950円	A-16221	950円	A-52370	950円	A-52451	950円										
中仕上	120	A-52071	270円	A-31267	450円	A-31310	700円	A-24387	420円	A-14093	600円	A-14168	1,200円	A-52174	240円	A-53615		A-53643		A-52386	950円	A-52467	950円										
仕上	150	A-24343	270円	A-52124	450円	A-52021	700円	A-24393	420円	A-14102	600円	A-14174	1,200円	A-24446	240円	A-16287		A-16237		A-52392		A-52473											
	180	A-52087	270円	A-31273	450円	A-31326	700円	A-24402	420円	A-14118	600円	A-14180	1,200円	A-52180	240円	A-53621	950円	A-53659	950円	A-52401	950円	A-52489	950円										
	240	A-52093	270円	A-31289	450円	A-31332	700円	A-52146	420円	A-14124	600円	A-14196	1,200円	A-52196	240円	A-16293		A-16243		A-52417		A-52495											

●サンディングディスク (木工用、砥粒 WA) [目詰まり防止加工：塗装はがし]

種類	粒度	BO140D・BO180D BO5041・BO5030用 (BO5010・BO5021) (吸じん穴付)		BO6050	
		寸法	枚数		
		寸法φ125mm (5枚入)	寸法φ150mm (10枚入)		
粗仕上	40	A-48496	600円	A-60084	1,900円
	60	A-16863	600円	A-60090	1,900円
	80	A-16879	600円	A-60109	1,900円
中仕上	100	A-52043	700円	A-60115	1,700円
	120	A-16885	500円		
仕上	150	A-52059	700円	A-60121	1,700円
	180	A-16891	500円		
	240	A-16900	700円	A-60137	1,700円
	320	A-55566	700円	A-60143	1,900円
	400	A-55572	700円		

●パッドコンプリート

クランプ式		マジックファスナ式		適用モデル
部品番号	価格	部品番号	価格	
A-50142	700円	A-50158	1,200円	B03710 (B03700)
A-34724	1,000円	A-34730	2,200円	BO4900V

●紙パックホルダ セット品

部品番号	価格	適用モデル
A-34752	1,000円	BO4900V BO5021 9046
A-34746	750円	

●パッド(マジック式)

硬さ	用途	部品番号	価格	適用モデル
ソフト	幅広い用途に使用可能 (標準付属品)	A-60040		
ハード	平面の研磨やエッジを使った狭小部の作業に	A-60056	3,700円	BO6050
スーパーソフト	曲面の研磨に	A-60062		
ポリッシング	ウールパッドと組み合わせてつや出し	A-60078		

●パンチプレート

部品番号	価格	適用モデル
450066-4		
413094-0		
A-31217		
A-50669		
163292-3	950円	(9036)
450066-4	140円	BO4555
413094-0	140円	(樹脂製) (BO4552)
A-31217	550円	BO3700 BO3710
A-50669	550円	
192523-3	2,200円	BO4900V・9046

●ワイヤブラシ

部品番号	価格	適用モデル
A-23341	13,900円	
A-23363	20,400円	
A-23313	18,500円	9740
A-23357	18,500円	9741SP1
A-23329	23,400円	
A-23335	22,200円	

●フェルトパッド

外径(mm)	部品番号	価格	適用モデル
100	A-60763	2,200円	PO5000C
125	A-30994	1,900円	BO5041 (BO5021)
125	A-54651	1,900円	BO140D/180D PO5000C
150	A-60159	1,400円	BO6050 PO5000C

●スポンジパッド

外径(mm)	部品番号	価格	適用モデル
100	A-60333	1,700円	PO5000C
125	A-30972	1,700円	BO5041 (BO5021) BO140D/180D
150	A-60349	2,000円	BO6050 PO5000C

●ウールパッド

外径(mm)	部品番号	価格	適用モデル
100	A-60779	1,900円	PO5000C
125	A-60785	1,900円	PO5000C
140	A-30988	1,700円	BO5041 (BO5021) BO140D/180D
150	A-60165	3,700円	BO6050 PO5000C

●パッド(マジック式)

外径(mm)	部品番号	価格	適用モデル
パッド165	A-44688	2,400円	9237C・9227C
パッド150 (軽量タイプ)	A-33788	3,700円	PV7001C
100	A-60800	4,500円	
125	A-60791	4,500円	PO5000C
150	A-60816	5,000円	

●ウールボンネット

外径(mm)	部品番号	価格	適用モデル
180	A-23307	3,000円	PV7001C (9218PBL)

●ウールパッド(マジック式)

外径(mm)	部品番号	価格	適用モデル
180	A-25498	3,000円	9227C 9237C
190	A-33819	4,500円	PV7001C

●スポンジパッド(マジック式)

外径(mm)	部品番号	価格	適用モデル
180	A-33803	2,700円	9227C 9237C PV7001C

※在庫僅少品 ※ ( ) 内のモデルは生産中止モデルです。