

別販売品 充電式クリーナ

●サイクロンアタッチメント

ゴミ捨て簡単。サイクロンで細かなゴミを遠心分離

■ゴミ捨て頻度約1/6

(CL182FD使用時の比較/木工粉じんの場合)

- ・集じん容量 400mL
- ・質量 0.35kg

A-67169 3,500円

クリーナ別売 吸込み仕事率 15W 以下の製品は、吸引力が不十分になる可能性があります。



ダストケースはワンタッチ着脱

●クリーナ用ソフトバッグ

- クリーナ本体、バッテリー、充電器、アクセサリ等をこれ1つで収納!
- ショルダーベルト付。



A-67153 3,400円

[サイズ] H190×L600×W210mm
※写真のクリーナ等は別販売品です。

先端アタッチメント	カラー	部品番号	価格	適用モデル
●切替ノズル(クリーナ用) フロア清掃とじゅうたん清掃の切替機能付。 (7.2V/9.6V/10.8V除く)	ブルー	A-66232	2,700円	充電式 クリーナ 全機種 ・ VC260D ※CL501D CL500D 除く
	スノーホワイト	A-61335		
●フロアじゅうたんノズル (じゅうたんノズルDX) 先端部と中間部に 毛取りブラシを採用。	ブルー	A-66248	1,900円	
	アイボリー	A-59922		
	レッド	A-59938		
	ピンク	A-61282		
●じゅうたん用ノズル じゅうたんについた糸くずや 髪の毛を取るのに便利です。	アイボリー	A-37546	1,200円	
	レッド	A-52504		
●シートノズル 車内のシート清掃に。 毛取りブラシ付。	ブルー	A-67038	1,100円	
	スノーホワイト	A-67022		
	アイボリー	A-67044		
	レッド	A-67050		
●棚ブラシ 障子の棧や棚の上の掃除が手軽にできます。	ブルー	A-66254	850円	
	スノーホワイト	A-65931		
	アイボリー	A-37552		
	レッド	A-52510		
●フレキシブルホース 柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です。	ブルー	A-66260	500円	
	スノーホワイト	A-65925		
	アイボリー	A-37568		
	レッド	A-52526		
●ラウンドブラシ ヘッドが動きます。	ブルー	A-66276	950円	
	スノーホワイト	A-65947		
	アイボリー	A-37471		
	レッド	A-52532		
	ピンク	A-61313		

消耗品	部品番号	価格	適用モデル
●抗菌紙パック(10枚入り) 抗菌仕様で衛生的。	A-48511	600円	CL072D CL102D CL105D CL107FD CL142FD CL182FD 4073D 4076D 4093D(4072D)
●ダストバッグ(1枚入り) 不織布のため 繰り返し使えます。	A-43957	170円	CL072D CL102D CL105D CL107FD CL142FD CL182FD 4076D 4093D(4072D)
●高性能ダストバッグ(1枚入り) 捕集効率がさらに向上。	A-58257	1,000円	CL072D CL102D CL105D CL107FD CL142FD CL182FD 4076D 4093D(4072D)
●バルブステーパーコンプリート スポンジ付きで高い密閉性。	142650-6	340円	CL070D・CL100D CL106FD・CL110D CL140FD・CL141FD CL180FD・CL181FD 4070D(4071D)
●フィルタ プレフィルタで取りきれ なかつたチリをキャッチ。	1枚入り	A-43963	100円
	10枚入り	A-50728	1,000円
●プレフィルタ 粗いゴミ用。 フィルタの上にか はせて使用。		A-43979	700円
		A-50463	700円
●高性能フィルタ 捕集効率が さらに向上。	A-58207	800円	4070D (4071D) CL070D・CL100D CL106FD CL110D CL140FD CL141FD CL180FD CL181FD

マックバックシリーズ

マックバック

スマートに整理して、快適に持ち運ぶ。

「積み重ね、ラッチで固定」
複数の工具類を
連結して、運ぶ!



共通の特長
395 295

- 幅395×奥行295mmの定型サイズ
- ケース上面積積荷重: 200kg以下
- 収納物質量: 20kg以下
- 使用周囲温度: -20~50℃



マックバック タイプ1
A-60501
4,000円



マックバック タイプ2
A-60517
5,000円



マックバック タイプ3
A-60523
6,000円



マックバック タイプ4
A-60539
7,000円



■スマートに
大容量収納を実現!



■車から現場までの
運搬をラクに行えます。
■大型タイヤで段差の
乗り越えも容易。



※最大積載耐荷重
125kg以下

コンパクト
収納

固定ベルト付
ガタ付き
防止ガイド
ケースの
ガタ付き軽減

マックバック
タイプ1~4セット品
A-60545
19,900円

トローリ
A-60648
19,000円

クーラーボックス
工具と一緒に運べる!
マックバックと連結可能!

保冷専用 耐熱温度 0~60℃ ショルダーベルト付

※本製品を使用中、過熱・過湿・過乾・過凍・過振・過圧にさらされると、水が漏れだす
のでご注意ください。持ち運びをする場合は水を抜いてください。



11L
A-61444 8,000円

18L
A-61450 9,000円

ラッチで
固定可能
カート
A-60632 14,000円



ショルダーベルト
A-60589 1,000円



小物入れ
ボックス
[マックバックタイプ1専用]
A-60551 3,700円



■収納する物の形状に合わせて、スポンジ内側の小さな四角をくり抜いて使用。


スポンジ内材 30mm
A-60595
3,000円
※スポンジ蓋セット品
と併用を推奨。



スポンジ内材 50mm
A-60604
3,500円
※スポンジ蓋セット品
と併用を推奨。



スポンジ蓋セット品
A-60573
600円



スポンジ底セット品
A-60567
600円

