

機能性 スタンダード

is-fit サラン インソール

参考上代価格(税抜)
¥400



《通気性／抗菌防臭性》

- サラン繊維をハニカム構造にすることで適度なクッション性を実現しました。
- 三層構造で空気の層をつくっていますので、夏は爽やか、冬は暖かに靴中を保ちます。

男女兼用	サイズ	JANコード	男女兼用	サイズ	JANコード
	22.0cm	4902993100087		25.0cm	4902993100148
	22.5cm	4902993100094		25.5cm	4902993100155
	23.0cm	4902993100100		26.0cm	4902993100162
	23.5cm	4902993100117		26.5cm	4902993100179
	24.0cm	4902993100124		27.0cm	4902993100186
	24.5cm	4902993100131		28.0cm	4902993100193

is-fit ピエシャンテ インソール

参考上代価格(税抜)
¥600



《通気性／クッション性／消臭性》

- 活性炭シートを採用。強力なニオイ吸着性で靴中や足の気になるニオイを強力かつ迅速に解消します。
- サラン繊維を使用していますので、通気性が良く、汗や湿気を下に落として足ムレを解消します。
- サラン繊維をハニカム構造にすることで、適度なクッション性を実現しました。
- サラン繊維の三層構造が、靴底との間に空気の層を作りますので、夏はサラリと爽やか、冬は暖かく、一年中ご使用になれます。

男女兼用	サイズ	JANコード	男女兼用	サイズ	JANコード
	22.0cm	4902993104283		25.0cm	4902993195618
	22.5cm	4902993104290		25.5cm	4902993195625
	23.0cm	4902993104306		26.0cm	4902993195632
	23.5cm	4902993104313		26.5cm	4902993195649
	24.0cm	4902993195595		27.0cm	4902993195656
	24.5cm	4902993195601		28.0cm	4902993195663

is-fit ピエシャンテプラス インソール

参考上代価格(税抜)
¥650



《通気性／クッション性／消臭性》

- 抗菌プラス活性炭で消臭効果に優れます。
- 通気性に優れ足ムレを軽減します。
- ハニカム構造なので適度なクッション性があります。
- 夏は爽やか、冬は暖かです。

男性用	サイズ	JANコード
	24.0cm	4902993120412
	24.5cm	4902993120429
	25.0cm	4902993120436
	25.5cm	4902993120443
	26.0cm	4902993120450
	26.5cm	4902993120467
	27.0cm	4902993120474
	28.0cm	4902993120481

is-fit レディピエシャンテ インソール

参考上代価格(税抜)
¥700



《通気性／クッション性／消臭性》

- 抗菌プラス活性炭で消臭効果に優れます。
- 通気性に優れ足ムレを軽減します。
- ハニカム構造なので適度なクッション性があります。
- 夏は爽やか、冬は暖かです。

女性用	サイズ	JANコード
	S 22.0~23.0cm	4902993143312
	M 23.0~24.0cm	4902993143329
	L 24.0~25.0cm	4902993143336

is-fit 制菌バイオガード インソール

参考上代価格(税抜)
¥600



《クッション性／制菌消臭性》

- 繊維・フェルト・SBRスポンジの三層構造により適度なクッション性があります。
- 表地に制菌加工素材【バイオガード】を使用し、繊維上の細菌の増加を抑制します。
- 消臭加工素材【CG-X】が不快臭、悪臭を無臭化します。

男女兼用	カラー	サイズ	JANコード
	ブラック	フリー 22.0~28.0cm	4902993194291
	ブラウン	フリー 22.0~28.0cm	4902993194260
	ベージュ	フリー 22.0~28.0cm	4902993403508

is-fit ソフトアーチ インソール

参考上代価格(税抜)
¥980



《クッション性／制菌消臭性／フィット性》

- クッション性に優れたラテックスフォームを使用。
- つま先と土踏まずのアーチを支える3D立体アーチ形状です。
- 表地に制菌加工素材【バイオガード】を使用し、繊維上の細菌の増加を抑制します。
- 消臭加工素材【CG-X】が不快臭、悪臭を無臭化します。

男性用	サイズ	JANコード
	S 24.0~25.0cm	4902993476724
	M 25.0~25.5cm	4902993476731
	L 26.0~26.5cm	4902993476748
女性用	サイズ	JANコード
	M 23.0~23.5cm	4902993476700
	L 24.0~24.5cm	4902993476717

is-fit クッション インソール

参考上代価格(税抜)
¥500



《通気性／クッション性》

- 香料に松葉のエッセンスを使用しているので爽やかな香りです。
- 天然ゴム発泡のラテックスを使用し、適度なクッション性があります。
- 通気孔を付けることにより通気性に優れ、ムレやすい靴中をいつも快適に保ちます。

男女兼用	サイズ	JANコード
	フリー 22.0~28.0cm	4902993194024

is-fit 香りの インソール

参考上代価格(税抜)
¥500



《通気性／クッション性》

- 天然ゴム発泡のラテックスを使用し適度なクッション性があります。
- 通気孔を付けることにより通気性に優れ、ムレやすい靴中をいつも快適に保ちます。

女性用	サイズ	JANコード
	フリー 22.0~25.0cm	4902993194017

is-fit 制菌カップ インソール

参考上代価格(税抜)
¥800/子供¥400



《クッション性／制菌消臭性》

- 表地に制菌加工素材【バイオガード】を使用し、繊維上の細菌の増加を抑制します。
- 消臭加工素材【CG-X】が不快臭、悪臭を無臭化します。

男性用	サイズ	JANコード
	フリー 25.0~28.0cm	4902993186197
	フリー 23.0~25.0cm	4902993186296
	14.0~15.0cm	4902993186005
	16.0~17.0cm	4902993186012
	18.0~19.0cm	4902993186043
子供用	20.0~21.0cm	4902993186067
	22.0~23.0cm	4902993186081

万年中敷 インソール

参考上代価格(税抜)
¥700



《通気性》

- 長靴用。厚手で型くずれしにくいケミフェルトタイプ。
- 抜群の保温力・吸湿力。
- 靴の中でズレにくくめくれません。
- 通気性に優れ靴中は快適です。

男性用	サイズ	JANコード
	フリー 24.0~27.0cm	4902993157104