

機能性 ワーキング

売れ筋 is-fit 極通気 インソール

参考上代価格(税抜)
¥980

《通気性/クッション性/抗菌防臭性》

- インソール中央にエアークンプレッサーポンジを内蔵しており、歩行する際に靴中の空気を強制循環させてムレをやわらげます。



	サイズ	JANコード
男性用	フリー 24.0~28.0cm	4902993158200

新商品 is-fit 空気循環&クッション インソール

参考上代価格(税抜)
¥980

《通気性/クッション性/抗菌防臭性》

- ハイカットシューズ、長靴などに最適です。
- インソール中央にエアークンプレッサーポンジを内蔵しており、歩行する際に靴中の空気を強制循環させてムレをやわらげます。同時に衝撃を吸収し、歩行時の足への負担を軽減します。



	サイズ	JANコード
女性用	フリー 22.0~25.0cm	4902993129668

is-fit スーパー極通気 インソール

参考上代価格(税抜)
¥1,200

《通気性/クッション性/抗菌防臭性》

- 通気性(強制空気循環構造) インソール中央にエアークンプレッサーポンジを内蔵していますので、歩行する毎に靴中の空気を強制的に循環させてムレをやわらげます。
- クッション性(衝撃吸収) エアークンプレッサーポンジが空気を送り出すと同時に衝撃を吸収しますので、歩行時のかかとにかかるショックをやわらげ、足への負担を軽減します。
- 抗菌防臭加工により、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる不快なニオイを軽減します。



	サイズ	JANコード
男性用	M (24.5~25.5cm)	4902993158231
	L (26.0~27.0cm)	4902993158248
	LL (27.5~28.0cm)	4902993158255

is-fit 衝撃吸収 インソール

参考上代価格(税抜)
¥500

《通気性/クッション性/抗菌防臭性》

- 本体のラテックススポンジが衝撃を吸収して疲労を軽減します。
- 表面生地は通気性、速乾性に優れいつもサラサラ快適です。
- 抗菌防臭加工により繊維上の細菌の増殖を抑制し、不快なニオイを軽減します。



	サイズ	JANコード
男性用	フリー 24.0~28.0cm	4902993101909

is-fit カップタイプ インソール

参考上代価格(税抜)
¥500

《クッション性/抗菌防臭性》

- カップタイプですのでかかとをホールドして快適に歩行できます。
- 本体にソフトなクッション性のあるEVA素材を使用し、疲労を軽減します。
- 表面生地は通気性、速乾性に優れいつもサラサラ快適です。
- 抗菌防臭加工により繊維上の細菌の増殖を抑制し、不快なニオイを軽減します。



	サイズ	JANコード
男性用	フリー 24.0~28.0cm	4902993101916

is-fit タオル生地 インソール

参考上代価格(税抜)
¥500

《通気性/クッション性/消臭性》

- 表面は綿のパイル地で足裏感触はサラッと爽快です。
- 汗や湿気は通気性に優れたサラン繊維層を通して靴中底に落ちますので、表面はサラサラ感を保ちます。
- ハニカム構造なので適度なクッション性があります。
- 抗菌防臭加工により繊維上の細菌の増殖を抑制し、不快なニオイを軽減します。



	サイズ	JANコード
男性用	フリー 24.0~27.0cm	4902993542979

is-fit エアー インソール

参考上代価格(税抜)
¥300

《通気性/抗菌性》

- 全体にエアホールを設け、裏側を凹凸形状にしてリフトアップ構造にすることにより、靴中の空気を循環させ、足ムレ感を解消します。



	サイズ	JANコード
男女兼用	フリー 22.0~28.0cm	4902993166847

is-fit セーフティ インソール

参考上代価格(税抜)
¥1,200

《安全性/クッション性/抗菌防臭性》

- 約0.5mm厚のステンレス板と、合成樹脂(EVA)を一体化したインソールです。約0.5mmのステンレス板が入っていることにより、靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。
- JIS耐踏み抜き規定【T-8101】に準ずる値をクリア。



	サイズ	JANコード		サイズ	JANコード
男女兼用	22.5cm	4902993543402	男女兼用	25.5cm	4902993382759
	23.0cm	4902993543419		26.0cm	4902993382766
	23.5cm	4902993543426		26.5cm	4902993382773
	24.0cm	4902993543433		27.0cm	4902993382780
	24.5cm	4902993382735		28.0cm	4902993382797
	25.0cm	4902993382742			

is-fit 踏み抜き防止 インソール

参考上代価格(税抜)
M・L¥1,000/LL¥1,200

《安全性》

- 金属鋼板を使わないポリエステル積層生地が靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。
- JIS耐踏み抜き規定【T-8101】に準ずる値をクリア。



	サイズ	JANコード
男性用	M 24.0~25.5cm	4902993122065
	L 26.0~27.0cm	4902993122072
	LL 27.5~30.0cm	4902993122089