

H-SCLP-C		(クランク穴あり高性能シャンク) CP $\circ\circ$ インサート対応				仕上げ		仕上げ		軽切削		軽切削	
						FP		FM		LP		LM	
						(08)		(08)		(08)		(08)	
						中切削		中切削		プレーカなし		CBN/PCD	
						MP		MM					
						(08)		(08)		(08)		(08)	
本図は右勝手(R)を示す。													
DMIN	呼び記号	勝手	在庫	DCONMS	LF	LDRED	WF	H	GAMF	GAMP	対応インサート		
12	H12-10SCLPR08-090-C	R	●	10	90	20	6.0	9.7	5°	5°	CP $\circ\circ$	0802 $\circ\circ$	
12	H12-10SCLPL08-090-C	L	●	10	90	20	6.0	9.7	5°	5°		0802 $\circ\circ$	

● = NEW

付属部品

ボーリングバータイプ	*	
H12-10SCLPR/L08	TS3D	TKY10F

* 締付けトルク(N・m) : TS3D=2.5