

◆カーボンブラシ適合表 Carbon Brush compatibility table

カーボンブラシの交換は、モーターに合ったものをお選びください。
Be sure to use the matching carbon brush

カーボンブラシ Carbon Brush	モーター型番 Motor Model		
KE-575	KM112H	KM112	KM112G
カーボンブラシ Carbon Brush	モーター型番 Motor Model		
KE-580	KM212H	KM212	KM212L
	RE112	RE212	BS312
カーボンブラシ Carbon Brush	モーター型番 Motor Model		
KE-605	KV112H		

ご注意 Notice

Ver.2ハンドピース (5PINプラグ) は、従来のパワーパックではご使用になれません。ご使用にはVer.2パワーパックが必要となります。

The Ver.2 handpieces (5 PIN Plug) can not be used with earlier models of power packs and Ver.2 power pack is needed.

低速型 Low speed type

KM212L



無負荷回転数 Speed Range	800~8,000 r.p.m
最大トルク Maximum Torque	6.9 cN·m
カーボンブラシ Carbon Brush	KE-580
手元スイッチカラー Hand Switch Color	ブラック Black

低速ギヤ型 Low speed geared type

KM112G



無負荷回転数 Speed Range	660~6,600 r.p.m
最大トルク Maximum Torque	9.8 cN·m
カーボンブラシ Carbon Brush	KE-575
手元スイッチカラー Hand Switch Color	イエロー Yellow

◆回転数/トルク曲線 (モーター単体のデータ) Speed / Torque Curve (data for a motor component)

