

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



特長 ●加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
仕様 ●適合素材: 工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
製造国 ●日本

1本あたり目安単価
¥330~¥440
モニター例 [900220]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	砥粒	外径×幅 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	形状	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
498-9767	CA6143	¥3,634	¥3,650	60	A/WA	10×13	6.0	51.0	円柱	81000	10	1	110	19(80)
498-9775	CA6144	¥3,600	¥3,620	60	A/WA	13×13	6.0	51.0	円柱	69000	10	1	131	1(15)
498-9783	CA6172	¥3,539	¥3,540	120	PA	8×13	6.0	51.0	円柱	90000	10	1	99	9(129)
498-9791	CA6178	¥3,539	¥3,540	120	PA	25×25	6.0	63.0	円柱	25000	10	1	386	15(84)
498-9805	CA6307	¥4,400	¥4,400	120	PA	16×32	6.0	70.5	円錐先丸	48000	10	1	204	5(100)
498-9813	CA6313	¥3,300	¥3,300	120	PA	25×8	6.0	44.0	円柱横長	38000	10	1	191	2(40)
498-9821	CA6411	¥4,236	¥4,240	80	GC	6×13	6.0	51.5	円柱	102000	10	1	90	18(129)
498-9830	CA6412	¥4,236	¥4,240	80	GC	8×13	6.0	51.5	円柱	90000	10	1	97	1(20)
498-9848	CA6418	¥4,236	¥4,240	80	GC	25×25	6.0	62.5	円柱	25000	10	1	343	12(71)

●商品のお問い合わせ: 03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>



特長 ●加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
仕様 ●適合素材: 工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
製造国 ●日本

1本あたり目安単価
¥231~¥319
モニター例 [900220]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	砥粒	外径×幅 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	形状	角度 (°)	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
498-9139	CA1031	¥2,750	¥2,750	120	WA	4.2×6	2.34	43.0	円柱	-	60000	10	1	15	12(55)
498-9147	CA1032	¥2,750	¥2,750	120	WA	6×4.5	2.34	41.0	円柱	-	60000	10	1	17	16(267)
498-9155	CA1033	¥2,750	¥2,750	120	WA	5×18	2.34	52.5	円柱先丸	-	40000	10	1	21	6(23)
498-9163	CA1034	¥2,750	¥2,750	120	WA	10×13	2.34	50.0	円錐鋭角	40	40000	10	1	24	18(67)
498-9171	CA1035	¥2,750	¥2,750	120	WA	4×12	2.34	48.5	円錐先丸	-	60000	10	1	15	2(10)
498-9180	CA1039	¥2,750	¥2,750	120	WA	6.5×10	2.34	46.0	円錐先尖	-	60000	10	1	18	6(27)
498-9198	CA1040	¥2,750	¥2,750	120	WA	10×13.2	2.34	48.5	円錐先尖	-	40000	10	1	21	4(37)
498-9201	CA1043	¥2,750	¥2,750	120	WA	13×1.7	2.34	42.0	円柱横長	-	40000	10	1	21	5(56)
498-9210	CA1061	¥2,310	¥2,310	500	WA	2.4×7.4	2.34	46.0	円錐鋭角	15	30000	10	1	15	42(324)
498-9228	CA1063	¥2,310	¥2,310	500	WA	3×6	2.34	45.0	円錐先尖	-	30000	10	1	14	31(443)
498-9236	CA1082	¥3,190	¥3,190	120	GC	5×18	2.34	53.0	円柱先尖	-	60000	10	1	20	8(160)
498-9244	CA1085	¥3,190	¥3,190	120	GC	4×12	2.34	47.0	円錐先丸	8	60000	10	1	15	1(13)

●商品のお問い合わせ: 03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>



特長 ●弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
仕様 ●砥粒: WA
●適合素材: 工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
製造国 ●日本

1本あたり目安単価
¥330~¥726
モニター例 [900220]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	硬さ	外径×幅 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	形状	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-1010	DB4401	¥1,650	¥1,650	80	ミディアム	10×20	6.0	60.0	円柱	20000	5	1	61	46(118)
499-1028	DB4402	¥1,650	¥1,650	120	ミディアム	10×20	6.0	60.0	円柱	20000	5	1	61	63(68)
499-1036	DB4411	¥1,970	¥1,970	80	ミディアム	15×20	6.0	57.0	円柱	15000	5	1	87	32(87)
499-1044	DB4413	¥1,970	¥1,970	220	ミディアム	15×20	6.0	57.0	円柱	15000	5	1	87	22(170)
499-1052	DB4421	¥2,830	¥2,830	80	ミディアム	20×25	6.0	59.0	円柱	15000	5	1	130	23(89)
499-1061	DB4422	¥2,830	¥2,830	120	ミディアム	20×25	6.0	59.0	円柱	15000	5	1	130	19(83)
499-1079	DB4423	¥2,830	¥2,830	220	ミディアム	20×25	6.0	59.0	円柱	15000	5	1	130	8(100)
499-1087	DB4431	¥3,630	¥3,630	80	ミディアム	25×25	6.0	60.0	円柱	10000	5	1	187	24(89)
499-1095	DB4432	¥3,630	¥3,630	120	ミディアム	25×25	6.0	60.0	円柱	10000	5	1	187	9(57)
499-1109	DB4433	¥3,630	¥3,630	220	ミディアム	25×25	6.0	60.0	円柱	10000	5	1	187	22(275)

●商品のお問い合わせ: 03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>



特長 ●研削作業に適したゴム砥石です。
●深穴、深いスリットなどの研削加工に最適です。
仕様 ●砥粒: WA ●適合素材: 工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
製造国 ●日本

1本あたり目安単価
¥390~¥540
モニター例 [900220]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 小売価格 (1パック)	粒度 (#)	硬さ	外径×幅 (mm)	軸径 (mm)	全長 (mm)	形状	最高使用回転数 (rpm)	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
499-0978	DB3811	¥3,900	¥3,900	180	ミディアム	4×13	3.0	93.0	円柱	10000	10	1	50	31(194)
499-0986	DB3812	¥3,900	¥3,900	180	ミディアム	6×17	3.0	97.0	円柱	6000	10	1	58	47(105)
499-0994	DB3813	¥3,900	¥3,900	180	ミディアム	8×20	3.0	100.0	円柱	5000	10	1	68	29(97)
499-1001	DB3814	¥3,900	¥3,900	180	ミディアム	10×20	3.0	100.0	円柱	4500	10	1	80	12(43)
856-8891	DB3821	¥4,600	¥4,600	320	ミディアム	4.0×13	3.0	93.0	円柱	10000	10	1	53	9(100)
856-8890	DB3822	¥5,000	¥5,000	320	ミディアム	6.0×17	3.0	97.0	円柱	6000	10	1	68	5(56)
856-8889	DB3823	¥5,000	¥5,000	320	ミディアム	8.0×20	3.0	100.0	円柱	5000	10	1	81	9(225)
856-8888	DB3824	¥5,400	¥5,400	320	ミディアム	10.0×20	3.0	100.0	円柱	4500	10	1	97	10(112)

●商品のお問い合わせ: 03-3633-7181 <http://www.minitor.co.jp/>