

ダイヤモンドカッター



チップソー

チップソー切断機

メタルソー

ダイヤモンドカッター

セーバーソーブレード

ハンドソーブレード

切断砥石

研削・研磨ディスク

コンクリート用

マルチレイヤープラス AG

切れ味・寿命重視

乾式



特長

- 整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
- 食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにオススメ

用途

コンクリート/コンクリート二次製品/レンガ/ブロック/モルタル/スレートなどの切断・溝入れ



品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度(min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
AG-105	¥6,300	4"	105	1.8	10	20	15	14,500	002867	グカ
AG-125	¥7,200	5"	125	2.0	10	22	20	12,200	002874	グカ

コンクリート用

マルチレイヤープラス WAG

切断面・寿命重視

乾式



特長

- 整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
- なめらかな切れ味のウェイブタイプで溝入れにオススメ

用途

コンクリート/コンクリート二次製品/レンガ/ブロック/モルタル/スレートなどの切断・溝入れ



品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度(min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
WAG-105	¥6,300	4"	105	2.0	7.0	20	15	14,500	003406	グカ
WAG-125	¥7,200	5"	125	2.2	7.0	22	20	12,200	004328	グカ

コンクリート用

マルチレイヤープラス AGFC

ハンドカッター用(エンジン)

乾式



特長

- 整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
- レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
- スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続

用途

鉄筋入りコンクリート/コンクリート二次製品/軽量ブロック/レンガ/ALC など



品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度(min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
AGFC-10	¥18,200	10"	255	2.4	10	30.5	20/22/25.4	5,900	003871	IE
AGFC-12	¥20,100	12"	305	2.8	10	30.5	20/22/25.4	5,000	003888	IE
AGFC-14	¥22,600	14"	355	3.2	10	30.5	20/22/25.4	4,300	003895	IE

土木用

GK

アスファルト・コンクリート用

湿式



特長

- 汎用性の高い道路切断用ブレード
- SPチップが基板の摩耗を防止

用途

アスファルト・コンクリートなどの切断・溝入れ

品番	標準小売価格	インチ表示	外径(mm)	ダイヤモンド層		穴径(mm)	リング(mm)	最高回転速度(min ⁻¹)	JANコード4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
GK-10	¥37,200	10"	257	2.6	6.0	27	22	5,900	300369	IE
GK-12	¥38,700	12"	317	3.1	6.0	27	-	5,000	300376	IE
GK-14	¥54,100	14"	368	3.1	6.0	27	-	4,300	300383	IE
GK-16	¥65,800	16"	418	3.2	6.0	27	-	3,700	300390	IE
GK-18	¥85,000	18"	469	3.2	6.0	27	-	3,300	300406	IE