

## コンクリート用

## GDS-LS **NEW**

レーザー溶接で高耐久

乾式



**特長**

- ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接
- 高い安全性と鮮やかな切れ味を実現

**用途**

コンクリート/コンクリート二次製品/レンガ/ブロック/  
モルタル/スレートなどの切断・溝入れ



商品動画

品番	標準小売価格	インチ表示	外径 (mm)	ダイヤモンド層		穴径 (mm)	リング (mm)	最高回転速度 (min <sup>-1</sup> )	JANコード 4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
GDS-LS-105	¥ 9,900	4"	105	2.1	8.5	20	15	14,500	004458	グカ
GDS-LS-125	¥11,000	5"	125	2.2	8.5	22	20	12,000	004465	グカ
GDS-LS-150	¥13,200	6"	150	2.2	8.5	22	20	9,800	004472	グカ
GDS-LS-180	¥16,500	7"	180	2.4	8.5	25.4	20/22	8,700	004489	グカ
GDS-LS-200	¥19,800	8"	200	2.4	8.5	25.4	20/22	7,500	004496	グカ

## コンクリート用

## GDS-CN **NEW**

浅切り、欠けの抑制に

乾式



**特長**

- ウェーブ形状がチッピングを抑制
- 切削抵抗が低く、滑らかな切れ味

**用途**

コンクリート/コンクリート二次製品/レンガ/ブロック/  
モルタル/スレートなどの切断・溝入れ



商品動画

品番	標準小売価格	インチ表示	外径 (mm)	ダイヤモンド層		穴径 (mm)	リング (mm)	最高回転速度 (min <sup>-1</sup> )	JANコード 4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
GDS-CN-105	¥ 4,400	4"	105	2.0	10	20	15	14,500	004403	グカ
GDS-CN-125	¥ 5,500	5"	125	2.2	10	22	20	12,000	004410	グカ
GDS-CN-150	¥ 7,700	6"	150	2.2	10	22	20	9,800	004427	グカ
GDS-CN-180	¥ 9,900	7"	180	2.4	10	25.4	20/22	8,700	004434	グカ
GDS-CN-200	¥13,200	8"	200	2.4	10	25.4	20/22	7,500	004441	グカ

## コンクリート用

## GDS-SE **NEW**

深切りに最適

乾式



**特長**

- セグメント形状で切り込み力がアップ
- 寿命と切れ味のバランスに優れる

**用途**

コンクリート/コンクリート二次製品/レンガ/ブロック/  
モルタル/スレートなどの切断・溝入れ



商品動画

品番	標準小売価格	インチ表示	外径 (mm)	ダイヤモンド層		穴径 (mm)	リング (mm)	最高回転速度 (min <sup>-1</sup> )	JANコード 4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
GDS-SE-105	¥ 4,400	4"	105	1.8	10	20	15	14,500	004519	グカ
GDS-SE-125	¥ 5,500	5"	125	2.0	10	22	20	12,000	004526	グカ
GDS-SE-150	¥ 7,700	6"	150	2.0	10	22	20	9,800	004533	グカ
GDS-SE-180	¥ 9,900	7"	180	2.2	10	25.4	20/22	8,700	004540	グカ
GDS-SE-200	¥13,200	8"	200	2.2	10	25.4	20/22	7,500	004557	グカ

## コンクリート用

## ナベピタ NP-105

コーナーカットに最適

乾式



**特長**

- フランジ体型で、コンクリートの面揃え切断、コーナーカットに最適
- ねじ込むだけの簡単装着

**用途**

コンクリート/コンクリート二次製品/ブロック/レンガ/  
モルタル/スレートなどの切断・溝入れ

品番	標準小売価格	インチ表示	外径 (mm)	ダイヤモンド層		穴径 (mm)	リング (mm)	最高回転速度 (min <sup>-1</sup> )	JANコード 4920350	適合機種
				厚(mm)	幅(mm)					
NP-105	¥14,900	4"	105	2.0	7.0	M10	-	14,500	002508	グ