

GSS-D ■ 鋳鉄管用 ダイヤモンドセーバーソーブレード 1ケース1本入



- 上質ダイヤで抜群の切れ味
- 真空金属溶着製法で長切れ
- 突出したダイヤモンド砥粒がしっかり削る

パワキレ



金属溶着ダイヤモンド



用途 ダクタイル鋳鉄管/モルタルライニング管/鋳鉄/セラミックタイル/ファイバークラス/窯業サイディングボード/ブロック/レンガ など

※鋳鉄管の切断は、低速でのご使用をおすすめします。

品番	標準小売価格 1ケース(1本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	粒度 (#)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(1本入)	適合機種
GSS-D-250	¥5,000	250	19.5	1.2	50	170	1	005592	セレ
GSS-D-300	¥5,500	300	19.5	1.2	50	220	1	005608	セレ

ARS ■ 多種材切断用 セーバーソーブレード 1ケース5本入



- これ1本でいろいろ切れる
- コンビ刃設計により、しっかり捉えてザクザク切断

万能刃



用途 軟鋼/鋳鉄/ステンレス/アルミ/木/プラスチック/ALC/スレート/段ボール/パーティクルボード/樹脂ホース/紙管/耐火二層管/竹/釘入り木材 など

品番	標準小売価格 1ケース(5本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350		適合機種
								1ケース(1本 JANコード × 5本入)		
ARS-1510	¥3,900	152	19	0.9	10/14	70	5	003246【003130×5本入】		セレ
ARS-2010	¥4,600	203	19	0.9	10/14	120	5	321395【321388×5本入】		セレ
ARS-2510	¥5,000	254	19	0.9	10/14	170	5	003260【003253×5本入】		セレ
ARS-3010	¥5,500	305	19	0.9	10/14	220	5	003284【003277×5本入】		セレ

PWS ■ 鉄・ステンレス・非鉄金属用 パイプソーブレード 1ケース5本入



- 非常に優れた切断速度・耐久性
- 摩耗に強く優れた耐久性

パワキレ



レイカー歯分け



用途 軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂 など

品番	標準小売価格 1ケース(5本入)	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	山数 (1インチあたり)	切断可能外径 (A)	切断有効長さ (mm)	入数 (本)	JANコード4920350 1ケース(5本入)	適合機種
PWS-1408	¥9,600	140	25	1.3	8	50	61	5	003093	HIKOKI セーバーソー CR17Y
PWS-2008	¥11,000	200	25	1.3	8	100	120	5	003109	アサダ バイブソー 165S/200SP
PWS-2508	¥12,400	250	25	1.6	8	125	170	5	003116	レッキス ハイパーソー 150/XS150S
PWS-3008	¥13,800	300	25	1.6	8	150	220	5	003123	MCC パワーソー PS-M165/PS-200
PWS-3508	¥20,300	350	25	1.6	8	200	270	5	003741	
PWS-4208	¥26,100	420	25	1.6	8	250	340	5	003758	

チップソー

メタルソー
コールドソー

ダイヤモンドカッター

セーバーソーブレード
パイプソーブレード

バンドソーブレード

切断砥石

研削研磨ディスク

チップソー切断機

ローラーサンダー