

通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)




ショート
(おねじ部が突き出ません。)

ショート(キャップ付)
(おねじ部が突き出ません。)

※ケーブル工事にご使用ください。

- ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
- ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
- PBZ-32J~136Jは厚板にも取り付けられます。



サイズ	φD	φd	L	ℓ
19	27	15	18	15
22	33	16	18	15
27	34	20	17	14
32	40	26	24	20
34	44	26	23	19
39	48	31	24	20
42	55	34	25	20.5
48	62	40	31	25
60	75.5	51	35	29
76	90	67	40	34
88	104	77	43	37
114	137	100	43	37
136	156	121	43	37

■ショート

サイズ	φD	φd	L	ℓ
22	30	16	18	15
27	37	20	19	15
34	45	26	19	15
42	54	34	19	15
48	60	40	19	15
60	75	51	19	15
76	90	67	25	20
88	104	77	25	20

品番	適合ノック径	電線管の呼び	ネジの呼び	取付厚	入数	標準価格
PBZ-19J	φ19	19	CTC19	5 mm迄	50	オープン価格
PBZ-22J	φ22	16	G1/2	4 mm迄	50	オープン価格
PBZ-27J	φ27	22・25	G3/4	4 mm迄	50	オープン価格
PBZ-32J	φ32	31	CTC31	10 mm迄	50	オープン価格
PBZ-34J	φ34	28	G1	9 mm迄	50	オープン価格
PBZ-39J	φ39	39	CTC39	10 mm迄	1	オープン価格
PBZ-42J	φ42	36	G1 1/4	10.5mm迄	1	オープン価格
PBZ-48J	φ48	42・51	G1 1/2	15 mm迄	1	オープン価格
PBZ-60J	φ60	54・63	G2	19 mm迄	1	オープン価格
PBZ-76J	φ76	70・75	G2 1/2	19 mm迄	1	オープン価格
PBZ-88J	φ88	82	G3	22 mm迄	1	オープン価格
PBZ-114J	φ114	104	G4	17 mm迄	1	オープン価格
PBZ-136J	φ136		M135	12 mm迄	1	オープン価格

■ショート

品番			適合ノック径	電線管の呼び	ネジの呼び	取付厚	入数	標準価格
ページ	黒	ミルクホワイト						
PBZ-22SJ	PBZ-22SK	PBZ-22SM	φ22	16	G1/2	5mm迄	50	オープン価格
PBZ-27SJ	PBZ-27SK	PBZ-27SM	φ27	22・25	G3/4	5mm迄	50	オープン価格
PBZ-34SJ	PBZ-34SK	PBZ-34SM	φ34	28	G1	5mm迄	50	オープン価格
PBZ-42SJ	PBZ-42SK	PBZ-42SM	φ42	36	G1 1/4	5mm迄	1	オープン価格
PBZ-48SJ	PBZ-48SK	PBZ-48SM	φ48	42・51	G1 1/2	5mm迄	1	オープン価格
PBZ-60SJ	PBZ-60SK	PBZ-60SM	φ60	54・63	G2	5mm迄	1	オープン価格
PBZ-76SJ	PBZ-76SK	PBZ-76SM	φ76	70・75	G2 1/2	5mm迄	1	オープン価格
PBZ-88SJ	PBZ-88SK	PBZ-88SM	φ88	82	G3	5mm迄	1	オープン価格

■ショート(キャップ付) ※通線時までの異物混入防止に！

品番			適合ノック径	電線管の呼び	ネジの呼び	取付厚	入数	標準価格
ページ	黒	ミルクホワイト						
PBZC-42SJ	PBZC-42SK	PBZC-42SM	φ42	36	G1 1/4	5mm迄	1	オープン価格
PBZC-48SJ	PBZC-48SK	PBZC-48SM	φ48	42・51	G1 1/2	5mm迄	1	オープン価格
PBZC-60SJ	PBZC-60SK	PBZC-60SM	φ60	54・63	G2	5mm迄	1	オープン価格
PBZC-76SJ	PBZC-76SK	PBZC-76SM	φ76	70・75	G2 1/2	5mm迄	1	オープン価格
PBZC-88SJ	PBZC-88SK	PBZC-88SM	φ88	82	G3	5mm迄	1	オープン価格