

モールテープ (両面粘着テープ)



- モール、プラスチック、金属、ガラス等に簡単に貼りつけることができます。
- 強力タイプは壁面への貼りつけに最適です。
- はがせるタイプはあとで剥がすことができ、貼り付け面にノリが残りません。

- ご注意**
- 高温になる場所や、水に濡れ易い場所への使用、保管は避けてください。
 - モルタル・コンクリートや凹凸面には使用できません。
 - 接着面をキレイにしてください。ほこり、水、油などがついていると、十分に接着しません。
 - 接着面の素材によっては、剥がれる場合があります。事前にテストしてください。
 - 接着後はしっかりと圧着してください。
 - 剥がした場合、糊が残ったり、接着面を傷つけることがあります。

品番	適用				巾	長さ	厚み	入数	最小入数	標準価格
	ブラモール	デンコープロテクタ	ジャンボモール	ワゴンモール						
T-0	0号	1号			10mm	15m	0.4mm	30	1	620
T-1	1号	1号	ML-12J		14mm	15m	0.4mm	25	1	790
T-2	2号	2・3号	ML-16J		18mm	15m	0.4mm	20	1	940
T-3	3号	4・5号	ML-20J	OP3・OP4L型	24mm	15m	0.4mm	15	1	1,230
T-4	4号	5・特5号		OP4・OP5L型	28mm	15m	0.4mm	10	1	1,600
T-4W				OP5型	40mm	15m	0.4mm	10	1	2,280

■強力タイプ

品番	適用				巾	長さ	厚み	入数	最小入数	標準価格
	ブラモール	デンコープロテクタ	ジャンボモール	ワゴンモール						
T-0K	0号	1号			10mm	10m	0.75mm	30	1	690
T-1K	1号	1号	ML-12J		14mm	10m	0.75mm	25	1	860
T-2K	2号	2・3号	ML-16J		18mm	10m	0.75mm	20	1	1,070
T-3K	3号	4・5号	ML-20J	OP3・OP4L型	24mm	10m	0.75mm	15	1	1,420
T-4K	4号	5・特5号		OP4・OP5L型	28mm	10m	0.75mm	10	1	1,820
T-4KW				OP5型	40mm	10m	0.75mm	10	1	2,560

■はがせるタイプ

品番	適用				巾	長さ	厚み	入数	標準価格
	ブラモール	デンコープロテクタ	ジャンボモール	ワゴンモール					
T-0H	0号	1号			10mm	10m	0.8mm	1	1,480
T-1H	1号	1号	ML-12J		14mm	10m	0.8mm	1	1,940
T-2H	2号	2・3号	ML-16J		18mm	10m	0.8mm	1	2,420
T-3H	3号	4・5号	ML-20J	OP3・OP4L型	24mm	10m	0.8mm	1	3,100

■極薄タイプ(厚さ0.17mm)

品番	適用			巾	長さ	厚み	入数	標準価格
	ブラモール	デンコープロテクタ	ジャンボモール					
T-0U	0号	1号		10mm	20m	0.17mm	1	690
T-1U	1号	1号	ML-12J	14mm	20m	0.17mm	1	860
T-2U	2号	2・3号	ML-16J	18mm	20m	0.17mm	1	1,070

モールテープ (吸着タイプ)



- 床面側は、剥がしてもノリが残らないので、ビニルタイル等の塩ビシート床にピタッと吸着します。ワゴンモールに最適。
- 床面側は剥がしても再度使用できます。
※ゴミ、汚れを中性洗剤で洗い流し、乾かしてから再度使用してください。

品番	適合	巾	長さ	厚み	入数	標準価格
T-2A	ビニル床用 ●床面側：吸着加工 ●モール側：粘着加工	20mm	10m	0.85mm	1	1,580

※ワゴンモールに使用するカーペット用テープもあります。 → 964頁