

ステンレスプールボックス (水切り防水)

国土交通省仕様適合品(アース端子付) IP55

防水(水切り蓋)
板厚1.5mm

ステンレス製



在庫区分、記号の見方

※：受注品
※受注品は納期を必要としますので、お早めにご注文ください。

在庫区分	(タテ×ヨコ×フカサ)mm	品番	入数	標準価格
	100×100×75	SUP-1007P	1	オープン価格
	100×100×100	SUP-1010P	1	オープン価格
	150×150×75	SUP-1507P	1	オープン価格
	150×150×100	SUP-1510P	1	オープン価格
	150×150×150	SUP-1515P	1	オープン価格
	200×200×100	SUP-2010P	1	オープン価格
	200×200×150	SUP-2015P	1	オープン価格
	200×200×200	SUP-2020P	1	オープン価格
	250×250×100	SUP-2510P	1	オープン価格
	250×250×150	SUP-2515P	1	オープン価格
	250×250×200	SUP-2520P	1	オープン価格
※	250×250×250	SUP-2525P	1	オープン価格
※	300×300×100	SUP-3010P	1	オープン価格
	300×300×150	SUP-3015P	1	オープン価格
	300×300×200	SUP-3020P	1	オープン価格
※	300×300×250	SUP-3025P	1	オープン価格
	300×300×300	SUP-3030P	1	オープン価格
※	350×350×200	SUP-3520P	1	オープン価格
※	350×350×300	SUP-3530P	1	オープン価格
※	350×350×350	SUP-3535P	1	オープン価格
※	400×400×200	SUP-4020P	1	オープン価格
※	400×400×300	SUP-4030P	1	オープン価格
※	400×400×400	SUP-4040P	1	オープン価格
※	500×500×200	SUP-5020P	1	オープン価格
※	500×500×300	SUP-5030P	1	オープン価格
※	500×500×400	SUP-5040P	1	オープン価格
※	500×500×500	SUP-5050P	1	オープン価格
※	600×600×300	SUP-6030P	1	オープン価格
※	600×600×400	SUP-6040P	1	オープン価格
※	600×600×500	SUP-6050P	1	オープン価格
※	600×600×600	SUP-6060P	1	オープン価格

受 ■アース端子付

在庫区分	(タテ×ヨコ×フカサ)mm	品番	入数	標準価格
※	100×100×75	SUP-1007PE	1	オープン価格
※	100×100×100	SUP-1010PE	1	オープン価格
※	150×150×75	SUP-1507PE	1	オープン価格
※	150×150×100	SUP-1510PE	1	オープン価格
※	150×150×150	SUP-1515PE	1	オープン価格
※	200×200×100	SUP-2010PE	1	オープン価格
※	200×200×150	SUP-2015PE	1	オープン価格
※	200×200×200	SUP-2020PE	1	オープン価格
※	250×250×100	SUP-2510PE	1	オープン価格
※	250×250×150	SUP-2515PE	1	オープン価格
※	250×250×200	SUP-2520PE	1	オープン価格
※	250×250×250	SUP-2525PE	1	オープン価格
※	300×300×100	SUP-3010PE	1	オープン価格
※	300×300×150	SUP-3015PE	1	オープン価格
※	300×300×200	SUP-3020PE	1	オープン価格
※	300×300×250	SUP-3025PE	1	オープン価格
※	300×300×300	SUP-3030PE	1	オープン価格
※	350×350×200	SUP-3520PE	1	オープン価格
※	350×350×300	SUP-3530PE	1	オープン価格
※	350×350×350	SUP-3535PE	1	オープン価格
※	400×400×200	SUP-4020PE	1	オープン価格
※	400×400×300	SUP-4030PE	1	オープン価格
※	400×400×400	SUP-4040PE	1	オープン価格
※	500×500×200	SUP-5020PE	1	オープン価格
※	500×500×300	SUP-5030PE	1	オープン価格
※	500×500×400	SUP-5040PE	1	オープン価格
※	500×500×500	SUP-5050PE	1	オープン価格
※	600×600×300	SUP-6030PE	1	オープン価格
※	600×600×400	SUP-6040PE	1	オープン価格
※	600×600×500	SUP-6050PE	1	オープン価格
※	600×600×600	SUP-6060PE	1	オープン価格

受 受注品