

ムラコシ Dust Collector **集じん機**

修理可能 重い 記注注意



特長

- フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
- プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
- 強力な7.5馬力仕様
- 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。
- キャスター付で移動が容易です。

用途 ●粗じん用。 ●一般粉じん。

製造国 ●日本

品番	騒音値 (dB (A)) (50/60Hz)	使用例
MY-60X	70	
MY-75X	68	
MY-150XN	80	
MY-200XN	90	
MY-250XN	80	

(価格改定日 20.01) 株ムラコシ [905299]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	周波数 (Hz)	風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	吸込口径 (mm)	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★149-0198	MY-60X	¥219,750	¥293,000	単相100	0.75	20	50/60	7	593×380×1100	73	20.25円/h	30	5(250)
★465-9333	MY-75X	¥197,189	¥309,000	単相100	0.75	68	50/60	13	805×430×2052	98	20.25円/h	45	17(55)
★465-9295	MY-150XN-50HZ	¥244,881	¥339,000	三相200	2.2	220	50	28/-	970×540×2720	148	29.70円/h	70	12(67)
★465-9309	MY-150XN-60HZ	¥244,881	¥339,000	三相200	2.2	220	60	-/33	970×540×2720	148	29.70円/h	70	14(59)
★206-7271	MY-200XN-50HZ	¥516,000	¥516,000	三相200	3.7	410	50	42/-	1140×750×3305	198	49.95円/h	120	0(-)
★206-7272	MY-200XN-60HZ	¥516,000	¥516,000	三相200	3.7	410	60	-/47	1140×750×3305	198	49.95円/h	120	1(-)
★149-0202	MY-250XN-50HZ	¥1,146,000	¥1,146,000	三相200	5.5	410	50	68/-	1616×750×3855	250	74.25円/h	240	0(-)
★149-0203	MY-250XN-60HZ	¥1,146,000	¥1,146,000	三相200	5.5	410	60	-/75	1616×750×3855	250	74.25円/h	240	0(-)

食品用簡易集じん機

品番	材質
MY-75XF	SS(鉄)
MY-75XF-SUS	SUS(ステンレス)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	周波数 (Hz)	風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	吸込口径 (mm)	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★149-0271	MY-75XF	¥284,213	¥429,000	単相100	0.75	68	50/60	13	808×438×2052	98	20.25円/h	43	0(-)
★149-0272	MY-75XF-SUS	¥746,000	¥746,000	単相100	0.75	68	50/60	13	808×438×2052	98	20.25円/h	43	0(-)

注意

- マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉じんや、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。

グラインダー用集じん機

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	周波数 (Hz)	風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	吸込口径 (mm)	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★149-0277	MYG-75	¥423,000	¥423,000	単相100	0.75	2.2	50/60	10	805×517×1503	98	20.25円/h	55	1(100)
★149-0278	MYG-150	¥854,000	¥854,000	三相200	2.2	3.7	50/60	30	970×692×2815	148	29.70円/h	130	1(-)
★206-7273	MYG-200N	¥953,000	¥953,000	三相200	3.7	3.7	50/60	45	991×691×2883	198	49.95円/h	140	1(-)

◎商品のお問い合わせ:0538-23-7221 <http://www.murakoshi.jp/>

ムラコシ Dust Collector **集じん機**

修理可能 重い 記注注意



特長

- シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。
- プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
- フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。

用途 ●研磨・研削・切断などの各種作業に。

仕様 ●粉体の袋詰め・投入など

- 出力0.75kW以下は50/60Hz兼用

製造国 ●日本

品番	騒音値 (dB (A)) (50/60Hz)	使用例
UH-500NF-100V	71	
UH-500NF-200V	71	
UM-1000NF-100V	71	
UM-1000NF-200V	71	
UM-2200F-50HZ	74/-	
UM-2200F-60HZ	-/74	

(価格改定日 20.01) 株ムラコシ [905299]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB (A)) (50/60Hz)	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	吸込口径 (mm)	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★465-9341	UH-500NF-100V	¥264,000	¥264,000	単相100	0.46	8	5/6	71	480×525×580	73	12.42円/h	45	1(100)
★465-9350	UH-500NF-200V	¥314,000	¥314,000	三相200	0.75	8	5/6	71	480×525×580	73	10.13円/h	45	0(-)
★465-9368	UM-1000NF-100V	¥317,000	¥317,000	単相100	0.46	12	12/15	71	575×625×715	98	12.42円/h	65	2(100)
★465-9376	UM-1000NF-200V	¥367,000	¥367,000	三相200	0.75	12	12/15	71	575×625×715	98	10.13円/h	65	4(-)
★465-9384	UM-2200F-50HZ	¥647,000	¥647,000	三相200	2.2	40	34/-	74/-	714×918×1545	148	29.70円/h	160	0(-)
★465-9392	UM-2200F-60HZ	¥647,000	¥647,000	三相200	2.2	40	-/38	-/74	714×918×1545	148	29.70円/h	160	0(-)

◎商品のお問い合わせ:0538-23-7221 <http://www.murakoshi.jp/>

ムラコシ Dust Collector **コンパクト簡易集じん機“UFOシリーズ”**

重い 記注注意



特長

- 大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集じん機です。
- ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
- 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます

用途 ●粗じん用に。

- 一般粉じんに。

仕様 ●ファン:プレートファン

製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	電源 (V)	出力 (kW)	集じん容量 (L)	風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB (A)) (50/60Hz)	インバーター	本体寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	吸込口径 (mm)	標準消費電力料金	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★149-0348	UFO-46	¥178,000	¥178,000	単相100	0.46	130	11/13	78	無	640×655×1259	98	12.42円/h	45	2(200)
★149-0349	UFO-75	¥228,000	¥228,000	三相200	0.75	130	11/13	78	無	640×655×1259	98	10.13円/h	45	0(-)
★149-0346	UFO-75I	¥274,000	¥274,000	単相100	0.75	130	14	78	付	640×655×1259	98	20.25円/h	45	2(34)
★149-0347	UFO-75II	¥287,000	¥287,000	三相200	0.75	130	14	78	付	640×655×1259	98	10.13円/h	45	0(-)

◎商品のお問い合わせ:0538-23-7221 <http://www.murakoshi.jp/>