

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Rubber Gloves
すべり止め天然ゴム手袋



同商品群
在庫数 47 アイテム



特長 ●天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。
●通気性・グリップ性に優れています。
仕様 ●厚さ:2mm
●13ゲージ編
材質 ●すべり止め部:天然ゴム
製造国 ●中国



発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
837-0814	THG134OR-S	¥326	¥380	オレンジ	S	21.5	18.8	7.3	10	37	122(88)
837-0815	THG134OR-M	¥326	¥380	オレンジ	M	22.5	19.0	7.9	10	37	111(84)
837-0816	THG134OR-L	¥326	¥380	オレンジ	L	23.5	19.2	8.1	10	37	240(102)
837-0817	THG134GN-S	¥326	¥380	グリーン	S	21.5	18.8	7.3	10	37	155(134)
837-0818	THG134GN-M	¥326	¥380	グリーン	M	22.5	19.0	7.9	10	37	226(99)
837-0819	THG134GN-L	¥326	¥380	グリーン	L	23.5	19.2	8.1	10	37	604(149)

トラスコ中山橋 [883194]

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

おたふく Thermal Rubberized Gloves Soft Catch
"ソフキャッチエクストリームウォームオールコート" New RoHS

同商品群
在庫数 10 アイテム



特長 ●パイル編みと裏起毛のダブル保温です。
仕様 ●厚さ:0.8mm
●10ゲージ編と13ゲージ編の2層レイヤー
材質 ●手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル
●コーティング部:ニトリルゴム
製造国 ●中国



サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	24.0	19.0	7.5
M	25.0	20.0	8.0
L	26.0	21.0	8.5
LL	27.0	22.0	9.0

おたふく手袋株式会社 [558603]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
161-8342	A-367-S	¥960	¥1,120	ブラック×イエロー	S	5	110	-
161-5155	A-367-M	¥960	¥1,120	ブラック×イエロー	M	5	120	-
161-8307	A-367-L	¥960	¥1,120	ブラック×イエロー	L	5	125	-
161-5196	A-367-LL	¥960	¥1,120	ブラック×イエロー	LL	5	130	-

☎商品のお問い合わせ:0120-18-3663 <http://www.otafuku-glove.jp/>

ウベックス Unigrip PA
"ユニグリップ PA" RoHS

同商品群
在庫数 6 アイテム



特長 ●柔軟性があり、安定したグリップ性能を実現しています。
仕様 ●厚さ:0.8~1.2mm
●13ゲージ編
材質 ●繊維部:ポリアミド
●コーティング部:PVCドット
製造国 ●中国



サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	23.0	17.8	6.2
M	24.0	20.3	6.3
L	25.0	22.9	6.5

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-9375	6051367	¥433	オープン	ホワイト/ブルー	S	100	35	5(20)
819-9376	6051368	¥433	オープン	ホワイト/ブルー	M	100	37	6(86)
819-9377	6051369	¥433	オープン	ホワイト/ブルー	L	100	41	212(999)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

丸和ケミカル Anti-slip Gloves
すべり止め手袋"ピタンテ" RoHS

同商品群
在庫数 22 アイテム



特長 ●スムーズな着用感です。
●伸縮性のあるナイロンに塩ビのすべり止め加工をした手袋です。
仕様 ●厚さ:約2mm
●13ゲージ編
材質 ●繊維部:ナイロン100%
●すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
製造国 ●中国



全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
22.0	19.5	8.0

丸和ケミカル株式会社 [886938]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
384-4986	1150-BK	¥220	オープン	ブラック	フリー	12	45	809(70)
384-4994	1150-NV	¥220	オープン	ネイビー	フリー	12	45	220(151)
384-5001	1150-RD	¥220	オープン	レッド	フリー	12	45	42(73)

☎商品のお問い合わせ:0766-22-6672 <http://www.e-maruwa.biz/>

丸和ケミカル Anti-slip Gloves
すべり止め手袋"シリコンテピタ" RoHS

同商品群
在庫数 22 アイテム



特長 ●素手感覚の着け心地の薄手タイプです。
●シリコン樹脂は耐熱性に優れ、無臭で燃やしても有毒ガスが出ません。
仕様 ●厚さ:1mm ●13ゲージ編
材質 ●繊維部:(表)ウーリーナイロン/(裏)綿
●すべり止め部:シリコン樹脂
製造国 ●日本



サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	21.0	18.0	7.0
M	22.0	19.0	7.5
L	22.5	19.5	8.0

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
324-7929	4300-S	¥311	オープン	ホワイト	S	20	23	10480(154)
324-7911	4300-M	¥311	オープン	ホワイト	M	20	26	8999(99)
324-7902	4300-L	¥311	オープン	ホワイト	L	20	29	4706(121)

☎商品のお問い合わせ:0766-22-6672 <http://www.e-maruwa.biz/>

勝星 Anti-slip Gloves
両面粒加工手袋"ドットライナー" RoHS

同商品群
在庫数 25 アイテム



特長 ●13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
●両面すべり止め加工で左右兼用になっています。
仕様 ●厚さ:2.2mm ●13ゲージ編
材質 ●繊維部:ナイロン
●すべり止め部:塩化ビニール樹脂
製造国 ●中国



サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	19.0	17.0	6.5
M	20.0	17.5	7.0
L	21.0	18.0	7.5

勝星産業株式会社 [289035]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
789-9246	290S	¥271	オープン	ホワイト/ブルー	S	300	26	471(117)
808-6763	290M	¥271	オープン	ホワイト/ブルー	M	300	27	793(110)
789-9238	290L	¥271	オープン	ホワイト/ブルー	L	300	29	1171(111)

☎商品のお問い合わせ:0763-82-2696 <http://kachiboshi.net/>

丸和ケミカル Anti-slip Gloves Nitrile Plus
すべり止め手袋"ニトリルプラス" RoHS

同商品群
在庫数 22 アイテム



特長 ●握る作業を意識したすべり止め意匠パターンです。●すべり止めにニトリルゴムを使用し、耐油性・耐摩耗性・耐引裂性があります。
仕様 ●厚さ:0.8mm ●13ゲージ編
材質 ●繊維部:ナイロン
●すべり止め部:ニトリルゴム
製造国 ●中国



サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	21.5	17.0	7.0
M	22.5	18.0	7.5
L	24.0	19.0	8.0

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
445-3328	746S	¥357	オープン	ブラック/ブルー	S	10	32	80(37)
434-4421	746M	¥357	オープン	ブラック/ブルー	M	10	35	809(105)
434-4413	746L	¥357	オープン	ブラック/ブルー	L	10	37	863(116)

☎商品のお問い合わせ:0766-22-6672 <http://www.e-maruwa.biz/>