

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アトム Nitrile Palm Coated Gloves Chemisoft NEO **RoHS**

ニトリル背抜き手袋“ケミソフト ネオ”

特長 ●優れたグリップ力を発揮します。
 仕様 ●厚さ:1.1mm ●13ゲージ編
 材質 ●繊維部:ナイロン100%
 ●すべり止め部:ニトリルゴム
 製造国 ●タイ

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
 S 21.5 18.0 7.3
 M 22.5 19.0 8.0
 L 23.5 19.0 8.3
 LL 24.5 19.0 9.0

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
324-6108	1570-S	¥421	¥550	グレー	S	10	29	1374(55)
324-6094	1570-M	¥421	¥550	グレー	M	10	35	3349(73)
324-6078	1570-L	¥421	¥550	グレー	L	10	40	2277(64)
324-6086	1570-LL	¥421	¥550	グレー	LL	10	41	325(77)

商品のお問い合わせ:0846-26-0021 http://www.atom-glove.co.jp/

丸和ケミカル Knuckle Plus **RoHS**

ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”

特長 ●手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります。
 仕様 ●厚さ:0.8mm ●13ゲージ編
 材質 ●繊維部:ナイロン
 ●すべり止め部:ニトリルゴム
 製造国 ●中国

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
 S 21.5 17.0 7.0
 M 22.5 18.0 7.5
 L 24.0 19.0 8.0

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
445-3336	747S	¥397	オープン	レッド	S	10	35	25(66)
434-4448	747M	¥397	オープン	レッド	M	10	37	92(60)
434-4430	747L	¥397	オープン	レッド	L	10	39	985(92)

商品のお問い合わせ:0766-22-6672 http://www.e-maruwa.biz/

ショーワグローブ MAMORI02 **RoHS**

自衛隊訓練用“護(MAMORI)02グリップ”

特長 ●しなやかにフィットする、自衛隊の整備向け手袋です。
 仕様 ●厚さ:約1.1mm ●13ゲージ編
 材質 ●繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
 ●すべり止め部:ニトリルゴム
 製造国 ●ベトナム

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
 S 22.0 16.0 7.4
 M 23.0 18.0 7.5
 L 25.0 19.0 7.7
 XL 26.0 20.5 8.1

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
206-4303	MAMORI02-S	¥440	オープン	ODグリーン	S	10	35	141(60)
206-4302	MAMORI02-M	¥440	オープン	ODグリーン	M	10	41	1133(341)
206-4301	MAMORI02-L	¥440	オープン	ODグリーン	L	10	46	1224(363)
206-4304	MAMORI02-XL	¥440	オープン	ODグリーン	XL	10	50	679(358)

商品のお問い合わせ:0120-641-245 http://www.showaglove.co.jp/

K-WORK Anti-slip Gloves Monogrip+ **RoHS**

すべり止め背抜き手袋“MG-01 モノグリッププラス”

特長 ●特殊すべり止めで強力にグリップします。
 ●発泡コーティングで蒸れにくいです。
 仕様 ●厚さ:1.5mm ●15ゲージ編
 材質 ●ナイロン、スパンデックス
 ●手のひら:ニトリルゴム、水性PU
 製造国 ●中国

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
 M 23.5 18.5 7.5
 L 24.5 19.0 8.0

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	リストカラー	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
207-7522	MG01-M	¥543	オープン	グレー	M	黄	1	10	6(-)
207-7521	MG01-L	¥543	オープン	グレー	L	赤	1	10	16(-)

商品のお問い合わせ:042-636-8351 http://www.k-work.jp/

ショーワグローブ NBR-Assembly GRIP **RoHS**

ニトリル背抜き手袋“組立グリップ”

特長 ●耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。
 ●指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。
 仕様 ●厚さ:約0.7mm ●13ゲージ編
 材質 ●繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
 ●すべり止め部:ニトリルゴム
 製造国 ●ベトナム

1双あたり目安単価
 3双入 ¥333
 10双入 ¥304

商品紹介動画

使い込むほど、手になじむ!

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
354-7825	NO370S	¥369	オープン	グレー	S	イエロー	20.0	18.5	7.4	10	28	1148(129)
253-3472	NO370-M	¥369	オープン	グレー	M	グリーン	22.0	20.0	7.7	10	34	3320(86)
253-3481	NO370-L	¥369	オープン	グレー	L	ゴールド	23.0	21.5	7.9	10	36	15006(84)
354-7817	NO370-LL	¥369	オープン	グレー	LL	グレー	24.0	22.5	8.1	10	43	1584(102)

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	パック入数(双)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
795-7165	NO370-S-3PBK	¥1,000	オープン	ブラック	S	20.0	18.5	7.4	3	40	90	1148(129)
795-7157	NO370-M-3PBK	¥1,000	オープン	ブラック	M	22.0	20.0	7.7	3	40	102	4304(142)
795-7149	NO370-L-3PBK	¥1,000	オープン	ブラック	L	23.0	21.5	7.9	3	40	111	2625(145)
790-0970	NO370-S-3P	¥1,000	オープン	グレー	S	20.0	18.5	7.4	3	40	84	3794(161)
790-0961	NO370-M-3P	¥1,000	オープン	グレー	M	22.0	20.0	7.7	3	40	102	13157(147)
790-0945	NO370-L-3P	¥1,000	オープン	グレー	L	23.0	21.5	7.9	3	40	108	6070(166)
790-0953	NO370-LL-3P	¥1,000	オープン	グレー	LL	24.0	22.5	8.1	3	40	129	1116(121)

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
432-3092	NO370-S10P	¥3,041	オープン	グレー	S	イエロー	20.0	18.5	7.4	10	12	300	4996(101)
432-3084	NO370-M10P	¥3,041	オープン	グレー	M	グリーン	22.0	20.0	7.7	10	12	350	13981(102)
432-3068	NO370-L10P	¥3,041	オープン	グレー	L	ゴールド	23.0	21.5	7.9	10	12	370	6641(106)
432-3076	NO370-LL10P	¥3,041	オープン	グレー	LL	グレー	24.0	22.5	8.1	10	12	430	726(132)

商品のお問い合わせ:0120-641-245 http://www.showaglove.co.jp/

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タフティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋