



OIL FREE BUSHINGS -METAL TYPE - / OIL FREE BUSHING HOUSING UNITS

無給油ブッシュ/無給油ブッシュハウジングユニット

— 鋳物タイプ —

CADデータフォルダ名: 06_Oil_Free_Bushings

■ 特長: 中荷重・低速運動に適した規格です。

■ ストレートタイプ ツバ付タイプ

RoHS10

SMZ (ストレートタイプ)

SMZF (ツバ付タイプ)

Ⓜ 材質 FC250
特殊固体潤滑剤

EX Example 使用例

型式 Type	dg6	L	Dm6	C	SMZ		SMZF		
					¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20コ	
ストレートタイプ SMZ	6	+0.014	*6 8 10 12	10	750	710	850	810	
	8	+0.005	8 10 12 15	12	620	580	750	710	
	10		10 12 15 20	16	690	650	820	780	
	12		10 12 15 20 25	18	760	720	900	860	
	15	+0.017	15 20 25 30	22	830	780	980	930	
	16	+0.006	15 20 25 30	23	900	850	1,050	990	
	ツバ付タイプ SMZF	18		(25) (30)	26	-	-	1,090	1,030
		20		(15) 20 25 30 *35 40	28	950	900	1,130	1,070
		22	+0.020	(15) (25) (30) 40	30	1,000	950	1,260	1,190
		25	+0.007	25 30 40 50	32	1,160	1,100	1,380	1,310
28			(30)	35	-	-	1,560	1,440	
30		30 40 50 60	38	1,460	1,380	1,730	1,640		

Ⓛ寸の*は SMZのみ適用、()は SMZFのみ適用

■ 特長: ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。

■ ハウジングユニットタイプ

RoHS10

MHSR

Ⓜ 材質 SS400
Ⓢ 表面処理 クロムメッキ
使用ブッシュ SMZ

EX Example 使用例

型式 Type	d	L (ブッシュ1コ入) L (ブッシュ2コ入)		D	D1	M×ℓ	P.C.D.	質量 (g)		ショートタイプ		ロングタイプ	
		ショートタイプ	ロングタイプ					ショートタイプ	ロングタイプ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20コ
		MHSR	8					15	30	12	30	4×8	21
10	20		40	16	34	4×8	25	130	260	1,950	1,850	2,550	2,420
12	25		40	18	36	4×8	27	177	284	2,130	2,020	2,800	2,660
15	30		50	22	42	4×8	32	284	474	2,350	2,230	2,920	2,770
20	40		60	28	48	5×10	38	469	939	2,850	2,710	3,720	3,530
25	50		80	32	52	5×10	42	641	1025	3,550	3,370	4,670	4,440
30	60		100	38	60	6×12	49	999	1665	4,720	4,480	5,980	5,680

Ⓛ寸の*は SMZのみ適用、()は SMZFのみ適用

■ 特長: フランジが一体となった規格の為、組付工数が削減出来ます。

■ フランジタイプ

RoHS10

SMZH

Ⓜ 材質 FC250
特殊固体潤滑剤

EX Example 使用例

Ⓛ寸の*は SMZのみ適用、()は SMZFのみ適用

■ 特長: フランジが一体となった規格の為、組付工数が削減出来ます。

型式 Type	dg6	許公差	Dh7	許公差	L	H	T	d1	d2	t	P.C.D.	質量 (g)	¥基準単価	
													1~9コ	¥スライド単価 10~20コ
SMZH	8	+0.014	15	0-0.013	20	32	5	3.5	6	3.1	24	45	1,220	1,160
	10	+0.005	19	0	25	40	5	4.5	7.5	4.1	29	85	1,430	1,360
	12	+0.017	21	0	30	42	6	4.5	7.5	4.1	32	103	1,650	1,570
	15	+0.006	28	0	40	48	6	4.5	7.5	4.1	38	180	2,000	1,900
	20	+0.017	32	0	50	54	8	5.5	9	5.1	43	280	2,400	2,280
	25	+0.007	40	0	60	62	8	5.5	9	5.1	51	270	2,750	2,610
	30	+0.007	45	0	70	74	10	6.6	11	6.1	60	670	3,480	3,310

Ⓛ寸の*は SMZのみ適用、()は SMZFのみ適用