

ROLLER FOLLOWER COVERED WITH URETHANE PINS FOR ROLLER FOLLOWER

ウレタン付ローラフォロア/ローラフォロアピン

2日目納期短縮
出荷

価格改訂

- 値下げ価格
- 新価格
- スライド値引変更

大口対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

■ウレタン付ローラフォロア

RoHS 10

■分離・Rタイプ
(シールなし) **NAUTRR**
(シール付) **NAUTR**

RoHS 10

■分離・フラットタイプ
(シールなし) **NAUTFR**
(シール付) **NAUTF**

■非分離・フラットタイプ
(シールなし) **NAUGFR**
(シール付) **NAUGF**

①使用雰囲気温度 80℃以下 ②ローラフォロア外輪にウレタンを焼付しています。 ③材質 本体 SUJ2相当 ウレタンシヨアA90(黒)

■分離タイプ・シールなし(R・フラット共通)

型式	Type	d	D	dr	B	B1	r	許容荷重(N)	境界回転数(rpm)	質量(g)	¥基準単価
NAUTRR	6	19	10	9.8	10	0.5	96	4900	22.3	2,880	2,700
NAUTRR	8	24	12	11.8	12	0.5	115	4150	33.5	3,020	2,840
NAUTRR	10	30	14	14.8	14	0.5	147	3475	58	3,120	2,940
NAUTRR	12	32	16	16.8	16	0.5	151	3300	66	3,500	3,330

kgf=N×0.101972

■分離タイプ・シール付(R・フラット共通)

型式	Type	d	D	a	B	B1	e	f	許容荷重(N)	境界回転数(rpm)	質量(g)	¥基準単価
NAUTR	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	96	1960	29	3,250	3,240
NAUTR	8	24	17.5	15.8	16	2.5	0.8	115	1660	44.5	3,430	3,430
NAUTR	10	30	23.5	19.8	16	2.5	0.8	147	1390	73	3,530	3,520
NAUTR	12	32	25.5	21.8	16	2.5	0.8	151	1320	83	3,970	4,010

kgf=N×0.101972

■非分離タイプ・フラットタイプ

型式	Type	d	D	a	B	B1	r	許容荷重(N)	境界回転数(rpm)	質量(g)	¥基準単価
NAUGFR	5	16	12	11	12	0.5	100	6525	19.5	3,800	4,150
NAUGFR	6	19	14	13	14	0.5	125	5220	26.5	3,770	4,110
NAUGFR	8	24	17.5	15	18	0.5	150	5910	50	3,890	4,240
NAUGFR	10	30	23.5	18	22	0.5	190	4785	74	4,210	4,630
NAUGFR	12	32	25.5	20	24	0.5	196	5055	81	4,380	4,820

kgf=N×0.101972

Order 注文例: 型式 NAUTF6 Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 ④ P133

Price 価格: 数量スライド価格 (①円未満切捨て) P133

数量	1~19	20~34	35~50	51~
値引率	通常	5%	10%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常

⑤表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ローラフォロアピン おねじタイプ

RoHS 10

Type: Type L・F寸指定 材質: S45C 表面処理: 四三酸化鉄皮膜

●L寸選択 ●L・F寸指定

D	M(並)	ℓ	T	B	(C)
5	M 5	14	2	8	9.2
6	M 6	16	3	10	11.5
8	M 8	18	4	13	15.0
10	M10	19	7	17	19.6
12	M12	22	8	19	21.9
15	M15	25	4	24	27.7
17	M16	28	5	27	31.2
20	M20	31	5	27	31.2

●数量スライド価格 (①円未満切捨て) P133

数量	1~49	50~124	125~300	301~
値引率	通常	5%	10%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常

⑤表示数量超えはWOSにてご確認ください。

RFN

Type	型式	Dg6	L 選択	ℓ	¥基準単価
RFN	5	-0.004	20 25 30	14	140
	6	-0.012	30 32 34 36	15	150
	8	-0.005	30 32 34 36 38	16	160
	10	-0.014	36 38 42	19	190
	12	-0.014	36 38 42 46	22	220
	15	-0.006	38 42 46 50	25	380
	17	-0.017	38 42 46 50	28	390
	20	-0.092	38 42 46 50 54	31	420

FRFN FSRFN

Type	型式	Dg6	L 指定1mm単位	F 指定1mm単位	¥基準単価
FRFN FSRFN	5	-0.004	20~30	FRFN FSRFN	540 990
	6	-0.012	20~36	FRFN FSRFN	550 1,080
	8	-0.005	20~38	FRFN FSRFN	560 1,180
	10	-0.014	20~42	FRFN FSRFN	590 1,290
	12	-0.014	25~46	FRFN FSRFN	620 1,430
	15	-0.006	25~50	FRFN FSRFN	1,140 2,050
	17	-0.017	25~50	FRFN FSRFN	1,170 2,100
	20	-0.092	25~54	FRFN FSRFN	1,260 2,260

M≤F≤L-10

Order 注文例: RFN6 L F Price 価格: RFN6 L F10

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 ④ P133

⑤ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Order 注文例: FRFN6 L F Price 価格: FRFN6 L F10

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 ④ P133

⑤ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■ローラフォロアピン 止め輪タイプ

RoHS 10

Type: 止め輪用 ツバ付止め輪用 材質: S45C 表面処理: 四三酸化鉄皮膜

●止め輪用 ●ツバ付止め輪用

RFC RFCS

Type	型式	Dg6	L 指定1mm単位	d	許容差	m	許容差	M	T	H	¥基準単価
(止め輪用) RFC RFCS	5	-0.004	20~44	4	+0.075	0.7	+0.1	2	2	10	200 370
	6	-0.012	22~46	5	0	0.9	+0.1	3	3	11	230 410
	8	-0.005	22~47	7	+0.090	0.9	+0.1	3	3	13	260 460
	10	-0.014	25~48	9.6	-0.09	1.15	+0.14	4	4	15	280 500
	12	-0.006	25~52	11.5	0	1.15	+0.14	4	4	17	310 560
	15	-0.017	25~58	14.3	-0.11	1.35	+0.14	5	5	20	510 920
	17	-0.017	25~58	16.2	-0.11	1.35	+0.14	5	5	23	550 990
	20	-0.092	25~68	19	-0.21	1.35	+0.14	5	5	27	600 1,080

Order 注文例: RFC5 L Price 価格: RFC5 L

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 ④ P133

⑤ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Order 注文例: RFC5 L Price 価格: RFC5 L

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 ④ P133

⑤ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

14 ベアリングホルダ