PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

METAL FITTINGS FOR TIMING BELT DRIVES

タイミングベルト用金具

ープレス成形　マルチフィッティングタイプー

規格変更 紫文字表示


■**特長**：ベルトとガイド等に様々な取り付けが可能です。プレス成形により従来品より最大50%安く、また省スペースなため、特に数量の多い卓上機等に最適です。3Dプリンタなどのリニア駆動に採用頂けます。 P.1564




仕様	Type	M 材質	A 付属品
フィッティングプレート	TBCN	SUS304相当	六角穴付ボルト×4本（ステンレス）
フィッティングプレート＋L型プレート	TBCNL		

■フィッティングプレート単体（キリ穴）

TBCN




取付例



■フィッティングプレート（キリ穴）、L型プレートセット

TBCNL



取付例

㊦フィッティングプレートのスリット部はプレスで抜いているため若干ダレが生じていますが、ベルトのクランプに問題はありません。
㊦ベルトを潰してクランプするため、ベルトの再取付、使用は出来ません。
＊マッチングがフィティングプレートに4ヵ所、L型プレートに3ヵ所つきます

型式		ベルト呼び幅	フィッティングプレート*1									L型プレート						付属ボルト	適応ベルト
TYPE	ベルトピッチ		t1	A	B	C	W	P	P1	S	N（単品）	t2	H	P2	G	M	MA		
TBCN（単品）	2	4	1	13	13	1	5	9	9	0.5	2.5	1.5	14.5	6	2.25	3	2.5	SCB2-5　4本	S2M、P2M、2GT
		6		16			7	11.5	8		3		18.5					SCB2.5-5　4本	
		10		20			11	15.5					22.5						
TBCNL（セット）	3	6		16	16.5	1.5	7	11.5	11.5	0.6	3		18.5	10		4		SCB2.5-5　4本	S3M、P3M、MA3、3GT*2
		10		20			11	15.5	10				22.5						
		15		25			16	20.5					27.5						

*1：ベルトピッチが2mmの場合は6歯、ベルトピッチが3mmの場合は5歯をクランプする仕様となっています。
*2：ベルトクランプは可能ですが過圧防止は機能しません。締め過ぎにご注意下さい。