規格追加 赤文字表示

METAL FITTINGS FOR TIMING BELT DRIVES

タイミングベルト用金具

ー過圧防止タイプー

価格改訂


□：新価格

CADデータフォルダ名：19_Timing_Pulleys



RoHS10

TBCK（①ラック+②押さえプレート）




M 材質：A6N01ー T5　S 表面処理：白アルマイト
A 付属品：六角穴付ボルト

Type	型式 ベルト種類	ベルト呼び幅	W	A	B	T_1	T_2	T_3	h	L	P	M	d	付属ボルト	取付穴数	¥基準単価
TBCK（①+②）	XL	025	6.4	66	24	6	4.5	2.1	1.3	56	13	M4	4.5	M4ー10	6	1,860
		037	9.5		26						16					
		050	12.7		30						20					1,920
	L	050	12.7	124	32	8	5.5	3.33	2.05	111	21	M5	5.5	M5ー12	8	2,520
		075	19.1		38						27					2,580
		100	25.4		46						34					2,630
	H	075	19.1	165	38	10	6.5	4.15	2.55	147	27			M5ー14		3,560
		100	25.4		46						34					3,590
		150	38.1		58						46					3,750
		200	50.8		70						59					3,920
		300	76.2		96						85					4,190
	S3M	060	6	39	18	4	3.5	1.94	1.25	31	11	M3	3.4	M3ー6	6	1,640
		100	10		22						14					1,740
		150	15		28						20					1,790
	S5M	100	10	65	26	6	5.5	3.14	2	51	17	M4	4.5	M4ー10		2,060
		150	15		32						22					2,090
		200	20		36						27					2,190
		250	25		42						32					2,280
	S8M	150	15	104	34	8	6.5	4.72	3	84	23	M5	5.5	M5ー12	8	2,510
		250	25		44						33					2,570
		300	30		50						38					2,630
		400	40		60						48					2,670
		600	60		80						68					2,890
	MA3	070	7	39	20	4	3.5	1.8	1.1	31	13	M3	3.4	M3ー6	6	2,190
		100	10		24						16					2,220
		150	15		29						21					2,240
	MA5	100	10	65	26	6	5.5	2.9	1.7	51	17	M4	4.5	M4ー10		2,340
		150	15		32						22					2,370
		250	25		42						32					2,730
	MA8	150	15	104	34	8	6.5	4.3	2.8	84	23	M5	5.5	M5ー12	8	3,030
		200	20		39						28					3,090
		250	25		44						33					3,150
		400	40		60						48					3,200
	T5	050	5	65	21	6	4.5	2.2	1.4	51	11	M4	4.5	M4ー10	6	2,040
		100	10		26						17					2,070
		150	15		32						22					2,100
		200	20		38						27					2,240
		250	25		43						32					2,310
	T10	150	15	130	34	8	6.5	4.3	2.7	111	23	M5	5.5	M5ー12	8	2,760
		200	20		40						28					2,810
		250	25		44						33					2,870
		300	30		50						38					2,940
		400	40		60						48					3,120
		500	50		70						58					3,270
	AT5	150	15	65	32	6	4.5	2.6	1.4	51	22	M4	4.5	M4ー10	6	2,100
	AT10	200	20	130	40	8	6.5	4.3	2.7	111	28	M5	5.5	M5ー12	8	2,810
		250	25		44						33					2,870

本商品はオープンエンドベルト（ウレタンタイプ）に適合するよう設計されております。
他ベルトとのかみ合わせの場合は、ベルト背厚と本商品寸法を確認のうえご使用ください。

歯形はタイミングベルトおよびオープンエンドベルトに準じます。
A寸は6歯（金具）噛み合せの設定です。

■特長　上下の金具を面と面であてることによりベルトの締め過ぎを防止します。



Order 注文例

型式		
Type	ベルト種類	ベルト呼び幅
TBCK ー	XL	025

Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て） P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～9	10～15	16～20	21～
値引率	基準単価	40%	48%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。