

ATTACHMENT CHAINS

アタッチメント付チェーン

-40・50・60・80シリーズ-



CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■特長: 標準チェーンにアタッチメントが付いており、お客様の用途に合わせて小物の搬送が可能になります。

■アタッチメント付チェーン

●アタッチメント片側タイプ

CHEL□□A (全リンクアタッチメント付)

CHEL□□B (2リンク毎アタッチメント付)

CHEL□□C (4リンク毎アタッチメント付)

●アタッチメント両側タイプ

CHET□□A (全リンクアタッチメント付)

CHET□□B (2リンク毎アタッチメント付)

CHET□□C (4リンク毎アタッチメント付)

A付属品: ジョイントリンク(最終リンクとして) M 材質 スチール

チェーン伝動機構の技術情報はP.2445

Type	型式			ピッチ	ピン			プレート	アタッチメント				最大許容張力 (kN)
	呼び	形状	*リンク数		L1	L2	t		C	X	Y	N	
CHEL (片側タイプ) CHET (両側タイプ)	40	A (全リンク) B (2リンク毎) C (4リンク毎)	4~	12.70	8.07	9.48	1.5	8.5	12.7	17.4	9.5	3.6	2.75
	50		4~	15.875	10.17	11.63	2.0	10.5	15.9	22.3	12.7	5.2	4.41
	60		4~	19.05	12.70	14.20	2.4	12.2	19.05	27.2	15.9	5.2	6.28
	80		4~	25.40	16.15	19.25	3.2	15.88	25.4	35.2	19.1	6.8	10.69

*アタッチメント形状A・Bは2の倍数、形状Cは4の倍数リンク数になるようにご指定ください。

呼び	¥標準単価						カット費
	アタッチメント片側タイプ			アタッチメント両側タイプ			
	CHEL□□A	CHEL□□B	CHEL□□C	CHET□□A	CHET□□B	CHET□□C	
指定リンク数	2の倍数	2の倍数	4の倍数	2の倍数	2の倍数	4の倍数	¥470
40	24×リンク数	17×リンク数	15×リンク数	33×リンク数	24×リンク数	20×リンク数	
50	35×リンク数	26×リンク数	24×リンク数	48×リンク数	35×リンク数	31×リンク数	
60	50×リンク数	39×リンク数	35×リンク数	68×リンク数	50×リンク数	42×リンク数	
80	96×リンク数	75×リンク数	69×リンク数	130×リンク数	95×リンク数	87×リンク数	

■1ユニットのリンク数

型式	呼び	1ユニットのリンク数
CHEL CHET	40	240 (周長3048mm)
	50	192 (周長3048mm)
	60	160 (周長3048mm)
	80	120 (周長3048mm)

■ジョイントリンク対応表

チェーン	アタッチメント形状	ジョイントリンク	掲載ページ
CHEL (片側タイプ)	A,B	JNT-L	P.1667
	C	JNTC	
CHET (両側タイプ)	A,B	JNT-T	
	C	JNTC	

- ①「呼び」番号が同じものをお選びください。
- ②予備・補修用途に1個からお求めいただけます。

①ご注文の際は、以下にご注意ください。

①リンク数が1ユニットリンク数を超過した場合、ユニットと端数リンクで分割して荷造りします。
(例) CHEL50A-300の場合、192(リンク)×1(ユニット)+108(リンク)の2分割構成となります。

②価格計算例

(例) CHEL50A-300 35円(1リンク単価)×300(リンク数)+470円(カット費)=10,970円



Order
注文例

型式 - リンク数
CHEL40A - 200



Price
価格



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

①在庫品表示ですが、指定サイズのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			大口	個別対応
	小口	大口	大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	+2日	

- ①表示数量超えはWOSにてご確認ください。
- ②チェーンのカット費は数量スライド適用外です。

②チェーン
スプロケット