

CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 1.4mm・1.5mm・1.7mm MINIMUM CENTERS -

# コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ1.4mm・1.5mm・1.7mmシリーズ—

■特長：リセプタクルのストップ部はプローブが規定域以上押込まれない様、内径を少し小さく加工しています。

■コンタクトプローブ  
最小取付ピッチ1.4mm

■リセプタクル  
最小取付ピッチ1.4mm

**NP68SF  
NP68**  
コンタクト  
プローブ 先端形状選択

ツバ下から末端までは-0.01~-0.02mmのテーパになっています。

ストップ

末端形状選択

●コンタクトプローブ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	ブランジャ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

■リセプタクル

M材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

Ⓜ リセプタクルは  
プローブ抜き付です。

● NP68SF・NP68 先端形状パターン Ⓜ NP68SFには先端形状Kがありません。

**A**

**B**

**C**

**D**

**E**

**G**

**H(4ヶ割)**

**J**

**K**

**N**

**AS**

●リセプタクル 末端形状

NR68 ハンダ・カシメタイプ

NR68S ハンダタイプ

■コンタクトプローブ  
最小取付ピッチ1.5mm

■リセプタクル  
最小取付ピッチ1.5mm

**NP88  
NP88HD**  
コンタクト  
プローブ 先端形状選択

ツバ下から末端までは-0.02~-0.03mmのテーパになっています。

ストップ

●コンタクトプローブ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	ブランジャ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

■リセプタクル

M材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

Ⓜ リセプタクルは  
プローブ抜き付です。

● NP88・NP88HD 先端形状パターン

**A(4ヶ割)**

**B**

**C**

**D**

**E**

**G**

**H(4ヶ割)**

**J**

**N**

■コンタクトプローブ  
最小取付ピッチ1.7mm

■リセプタクル  
最小取付ピッチ1.7mm

**NP45S3SF  
NP45S3**  
コンタクト  
プローブ 先端形状選択

●コンタクトプローブ

番号	部品	M材質	S表面処理
①	ブランジャ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	ステンレス	—

■リセプタクル

M材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

Ⓜ リセプタクルは  
プローブ抜き付です。

● NP45S3SF・NP45S3 先端形状パターン \*先端形状B・D・E15・Jは、ブランジャが材質C1730Bになります。

**A**

**B**

**C**

**D**

**E15**

**G**

**H(4ヶ割)**

**J**

**N**

● NR45S 末端形状パターン

**B** ハンダ・カシメタイプ

**C** ハンダタイプ