



CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 2.0mm MINIMUM CENTERS -

コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ2.0mmシリーズ—

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

類似品比較ポイント | 交換目安回数:25万回 CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■特長: リセプタクルのストッパ部はプローブが規定域以上押込まれない様、内径を少し小さく加工しています。

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ2.0mm

■コンタクトプローブ


番号	部品	材質	表面処理
①	プランジャ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	ハレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

■リセプタクル

番号	材質	表面処理
④⑤	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

リセプタクルはプローブ抜きめ付です。

● NP120・NP120HD 先端形状パターン



■コンタクトプローブ

型式	先端形状	取付ピッチ (min)	フルストローク	スプリング圧		許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価		
				初期	2/3ストローク				1~69本	70~99	100~500
NP120	A・B・C・D・E・G・H・J・N	2.0mm	6.5mm	15gf	50gf	3A	60mΩ	25万回	153	143	123
NP120HD				25gf	100gf						

◎表示数量超えはお見積り

■リセプタクル

型式	組合せ コンタクトプローブ	圧入用取付穴 寸法(参考)	¥基準単価		
			1~69本	70~99	100~500
NR120	NP120 NP120HD	1.48~1.49mm	62	57	54
NR120T		1.62~1.64mm	153	143	138

◎表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル



型式	リード線色選別	リード線長さ (mm)	リード線	導線	最大使用電圧	使用リセプタクル	リード線長さ400mm			リード線長さ1000mm		
							¥基準単価	¥スライド単価	1~69本	70~99	100~500	¥基準単価
NRB120	W (白) R (赤) BL (青)	400 1000	φ1.0	φ0.08×40本	250V	NR120	204	194	189	388	378	373

◎表示数量超えはお見積り



Order 注文例

型式 — 先端(末端)形状 — リード線色 — リード線長さ

NP120 — D

NR120

NRB120 — W — 1000



Delivery 出荷日

●コンタクトプローブ・リセプタクル

在庫品 翌日出荷 ☎ P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル

3 日日出荷

急 ストック A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 ☎ P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~500	501~	通常	お見積り
出荷日	通常		お見積り	

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。