



POSTS FOR STAND -WITH SCALE-

スタンド用支柱

—角棒・角パイプ／目盛付長さ指定—

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URL
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 31_Posts

■特長: スタンドブラケットや支柱クランプとセットで使用すれば、センサやカメラの段取り替え時の回転が防止できます。(スタンドブラケット P.2360、支柱クランプ P.2381・2382参照)

■角棒・角パイプ

RoHS 10

Type		材質	表面処理
棒状	パイプ		
GSTNQ	—	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
MSTNQ	—	—	無電解ニッケルメッキ
STNQ	STAQ	SUS304	なし

D公差		
D	S45C相当	SUS304
10	0	0
12	-0.11	-0.1
15	—	—
20	0	0
25	-0.13	-0.12
30	—	—
35	0	—
40	-0.16	—
50	—	—

Ⓢ45C相当品は一般流通のミガキ材を切断した製品となります

(棒状)

(パイプ)

型式 Type	D	L 指定1mm単位	(d)	¥基準単価											
				GSTNQ			MSTNQ			STNQ			STAQ		
				L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800	L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800	L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800	L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800
GSTNQ MSTNQ STNQ (D≦25) STAQ (D≦25)	10	40~600	8	1,570	1,900	*2,250	1,670	2,000	*2,350	1,790	2,150	*2,520	1,140	1,570	*2,000
	12	40~600	10	1,660	2,130	*2,610	1,800	2,270	*2,750	1,930	2,440	*2,950	1,170	1,620	*2,080
	15	40~600	13	1,990	2,700	*3,430	2,190	2,900	*3,630	2,350	3,120	*3,900	1,190	1,540	*2,100
	20	40~800	17.6	2,670	3,650	4,840	3,000	3,980	5,170	3,220	4,280	5,550	1,960	2,520	3,290
	25	40~800	22.6	3,380	5,220	7,080	3,840	5,680	7,540	4,120	6,100	8,090	1,960	2,520	3,290
	30	40~800	—	3,970	6,350	8,950	4,550	6,930	9,530	—	—	—	—	—	—
35	40~800	—	4,540	7,550	11,070	5,330	8,340	11,860	—	—	—	—	—	—	
40	40~800	—	5,250	9,010	13,650	6,190	9,950	14,590	—	—	—	—	—	—	
50	40~800	—	6,040	10,680	16,650	7,130	11,770	17,740	—	—	—	—	—	—	

*D10~15はL600までとなります。

Order 注文例

型式 - L
STNQ12 - 200
STAQ20 - 300

Delivery 出荷日

3 日目出荷

在庫 A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

Ⓢ3本以上で1明細行当たり一律2,160円

数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

センサ

ALQQD20 (P.2381)

AQMQ20 (P.2382)

STNQ

STAQ

CLQS20 (P.2360)

SLQQD20 (P.2381)

CLTQS20 (P.2360)

HLQQD20 (P.2381)

STAQ

CLTQS20 (P.2360)

■特長: 目盛付(数字なし)で、長さを1mm単位指定できる角パイプです。

■角パイプ
目盛付長さ指定

RoHS 10

Type	材質
FGSTAQ	SUS304

Ⓢ揮発性のある油で拭くと印字が薄くなる可能性があります。

Ⓢ目盛に数字はつきません。

Ⓢ目盛は目安としてご利用ください。

型式 Type	D	L 指定1mm単位	(d)	¥基準単価		
				L40 ~200	L201 ~400	L401 ~800
				FGSTAQ	10	40~600
12	40~600	10	2,210		3,220	*4,420
15	40~600	13	2,210		3,220	*4,420
20	40~800	17.6	2,230		3,250	4,500
25	40~800	22.6	2,540		3,680	4,980

*D10~15はL600までとなります。

Order 注文例

型式 - L
FGSTAQ15 - 200

Delivery 出荷日

3 日目出荷

在庫 A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

Ⓢ3本以上で1明細行当たり一律2,160円

数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~12
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

型式

L

FGSTAQ15 - 200