

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS -FINE THREAD TYPE- / -LEFT HAND THREAD TYPE- / COVER CAPS

# 六角穴付ボルト/カバーキャップ

—細目タイプ/左ねじタイプ—

CADデータフォルダ名: 34\_Screws

**六角穴付ボルト  
—細目タイプ—**

Type	M材質	S表面処理	H硬度	強度区分
CBPK	SCM435	四三酸化鉄皮膜	39~44HRC	12.9
SCBPk	SUS304相当	—	—	A2~70

RoHS10

**六角穴付ボルト  
—左ねじタイプ—**

Type	M材質	S表面処理	H硬度	強度区分
BCBL	SCM435	四三酸化鉄皮膜	38~43HRC	12.9相当
SCBL	SUS304相当	—	—	A2~70相当

RoHS10

型式	M×P	ℓ	A	E	B	CBPK		SCBPk	
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
<b>Type</b>	<b>M-L</b>					1~9本	10~100本	1~9本	10~100本
CBPK	6~10	全ねじ	10	6	5	190	120	230	190
SCBPk	12					190	120	230	190
	15					190	120	230	190
	20					220	150	250	210
	25					220	150	250	210
CBPK	8~12	全ねじ	13	8	6	190	120	230	190
SCBPk	15					190	120	230	190
	20					220	150	250	210
	25					220	150	250	210
	30					220	150	250	210
CBPK	10~15	全ねじ	16	10	8	220	150	260	220
SCBPk	20					220	150	260	220
	25					220	150	260	220
	30					240	170	280	240
	35					240	170	280	240
	40					260	190	300	250
	45					260	190	300	250
	50								
CBPK	12~20	全ねじ	18	12	10	240	170	280	240
SCBPk	25					240	170	280	240
	30					240	170	280	240
	35					240	170	280	240
	40					260	190	320	260
	50	260	190	380	320				

\*SCBPkは全ねじになります。

型式	M×P	A	E	B	BCBL		SCBL	
					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
<b>Type</b>	<b>M-L</b>				1~9本	10~100本	1~9本	10~100本
BCBL	4~10	7	4	3	350	175	400	245
SCBL	12				350	175	400	245
	15				370	185	430	255
	20				370	185	430	255
	25				390	195	480	290
BCBL	5~10	8.5	5	4	390	195	480	290
SCBL	12				390	195	480	290
	15				390	195	500	300
	20				410	205	500	300
	25				440	220	550	330
BCBL	6~10	10	6	5	440	220	550	330
SCBL	12				440	220	580	345
	15				440	220	580	345
	20				470	235	580	345
	25				470	235	600	360
BCBL	8~15	13	8	6	480	240	600	360
SCBL	20				480	240	600	360
	25				500	250	620	375
	30				500	250	620	375
	40				520	260	780	470
BCBL	10~20	16	10	8	520	260	780	470
SCBL	25				520	260	780	470
	30				540	270	790	480
	40				540	270	790	480
	50				580	290	—	—
BCBL	12~20	18	12	10	580	290	—	—
SCBL	25				580	290	—	—
	30				600	300	—	—
	40				600	300	—	—
	50				600	300	—	—

\*価格表記の無いサイズは規格がありません。

Order 注文例 **型式** CBPK6-15 SCBL8-20

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.133

\*ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口

数量 1~100 101~

出荷日 通常 お見積り

\*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**六角穴付ボルト用  
カバーキャップ**

BTCSW (白)  
BTCSB (黒)

RoHS10

M材質 ポリアセタール(白・黒)

**ザグリ穴対応  
カバーキャップ**

MTCSW (白)  
MTCSB (黒)  
MTCSG (透明)

M	D2公差	R
M3	+0.3 +0.1	0.2
M4・5	+0.4 +0.2	
M6~12	+0.5 +0.3	

RoHS10

M材質 エーテル系ウレタン ショアA90

型式	適用	D	D1	D2	D2公差	d	h	h1	t	¥基準単価	
BTCSW BTCSB	3	M3	4.5	1.5	2.5	+0.13 +0.08	1.7	1	0.3	1.3	45
	4	M4	6	2	3	+0.20 +0.10	2.1	1.1	0.3	1.5	50
	5	M5	7.5	3	4		3.1	1.3	0.4	2	50
	6	M6	9	4	5	4.1	1.5	0.4	2.3	55	
	8	M8	12	5	6	+0.25 +0.15	4.8	1.8	0.5	2.8	60
	10	M10	15	6	8	6.7	2	0.5	3.4	70	
	12	M12	17	8	10	8.7	2.2	0.6	3.5	80	

\*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	適用	D	D1	D2	d	h	h1	t	¥基準単価	
MTCSW MTCSB MTCSG	3	M3	9	7	2.5	1	1	0.2	1.2	90
	4	M4	10	8	3	1.5	1	0.2	1.7	90
	5	M5	12	9.5	4	2.5	1	0.2	2.2	90
	6	M6	14	11	5	3.5	1.3	0.3	2.7	120
	8	M8	17	13.5	6	4.8	1.5	0.3	3.5	120
	10	M10	21	16	8	6.5	2	0.4	4	140
	12	M12	23	17	10	8.5	2.5	0.5	5	140

**Example 使用例**

- 六角穴付ボルトの六角穴をカバーし、ゴミ詰まりを防止します。
- 白・黒の2色を用いて識別用途にご使用頂けます。
- 取り付け、取り外しを繰り返されますと、徐々に緩くなりますのでご注意ください。

**Example 使用例**

MTCSW

- 耐加水分解性に優れています。
- エーテル系ウレタンは、下記試験方法に適合しています。
- 食品衛生法・食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
- ゴム製の器具又は容器梱包(は乳器具を除く)(昭和61年厚生省告示第85号)

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.133

\*ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order 注文例 **型式** BTCSW8 MTCSW6

**Price 価格**

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~29	30~49
値引率	基準単価	5%
	50~100	10%
	101~	お見積り

\*表示数量超えはWOSにてご確認ください。

34  
ねじ・座金  
ナット