

LOW HEAD CAP SCREWS WITH THROUGH HOLE

貫通穴付ボルト

一極低頭ボルト・低頭ボルト・六角ボルト・全ねじ

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URL
<http://fa.misumi.jp>

CADデータフォルダ名: 34_Screws

タップ穴の下穴に溜まった空気 of 除去が必要な場合にご利用ください。

貫通穴付極低頭ボルト **CBASG**

RoHS 10 材質 SUS304相当

型式		M P	A	E	B	d	¥基準単価	
Type	M-L						1~49本	¥スライド単価 50~100本
CBASG	3- 6	3 × 0.5	6	1.3	1.5	1.2	350	245
	8						350	245
	10						380	265
	12						380	265
CBASG	4- 6	4 × 0.7	8	1.5	2	1.5	350	245
	8						350	245
	10						380	265
	12						420	295
CBASG	5- 10	5 × 0.8	9	1.5	3	1.5	380	265
	12						380	265
	16						380	265
	20						400	280
CBASG	6- 10	6 × 1.0	10	1.5	3	2	400	280
	12						400	280
	16						400	280
	20						450	315
	30						500	350

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

貫通穴付低頭ボルト **CBAST**

RoHS 10 材質 SUS304相当

型式		M P	A	E	B	d	¥基準単価	
Type	M-L						1~49本	¥スライド単価 50~100本
CBAST	3- 6	3 × 0.5	5.5	2	2	1.2	260	180
	8						260	180
	10						260	180
	12						280	195
CBAST	4- 6	4 × 0.7	7	2.8	2.5	1.5	280	195
	8						260	180
	10						260	180
	12						280	195
CBAST	5- 10	5 × 0.8	8.5	3.5	3	1.5	280	195
	12						280	195
	16						280	195
	20						300	210
CBAST	6- 10	6 × 1.0	10	4	4	2	280	195
	12						280	195
	16						280	195
	20						300	210
	30						360	250

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

貫通穴付六角ボルト **RCBAS**

RoHS 10 材質 SUS304相当

型式		M P	A	E	d	¥基準単価	
Type	M-L					1~49本	¥スライド単価 50~100本
RCBAS	3- 6	3 × 0.5	5.5	2	1.2	180	140
	8					180	140
	10					190	150
	12					190	150
	16					210	160
RCBAS	4- 6	4 × 0.7	7	2.8	1.5	170	130
	8					170	130
	10					190	140
	12					190	140
	15					200	155
RCBAS	5- 8	5 × 0.8	8	3.5	2	210	160
	10					170	130
	12					190	140
	16					200	155
	20					210	160
RCBAS	6- 8	6 × 1.0	10	4	2	220	170
	10					170	130
	12					200	150
	16					220	165
	20					240	180
RCBAS	8- 15	8 × 1.25	13	5.5	2	240	180
	20					240	180
	25					260	200
	30					260	200
						280	230

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

貫通穴付全ねじ **MCBAS**

RoHS 10 材質 SUS304相当

型式		M P	B	t	d	¥基準単価	
Type	M-L					1~49本	¥スライド単価 50~100本
MCBAS	3- 8	3 × 0.5	1.5	0.7	1.2	250	160
	10					260	180
	15					360	240
MCBAS	4- 12	4 × 0.7	2.0	2.2	1.5	260	180
	15					280	190
	20					300	210
	25					350	240
MCBAS	5- 15	5 × 0.8	2.5	2.8	1.5	280	190
	20					300	210
	25					350	240
	30					370	250
MCBAS	6- 15	6 × 1.0	3.0	3.0	2	320	230
	20					320	230
	25					400	270
	30					430	280
MCBAS	8- 20	8 × 1.25	4.0	4.0	2	370	250
	25					410	270
	30					470	300
	35					500	320

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order
注文例

型式

RCBAS4-6
MCBAS8-30



Delivery
出荷日



在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

34
ねじ・
座金