

NUTS

ナット

—単品販売—



CADデータフォルダ名: 34_Screws

ナット(LBNR,SLBNR,KNTR,SKNTR)にはお得な箱販売がございます。P275

■ナット

(JIS1種) **LBNR** (右ねじ)
SLBNR (SUS右ねじ)
LBNL (左ねじ)
SLBNL (SUS左ねじ)

(JIS3種) **KNTR** (右ねじ)
SKNTR (SUS右ねじ)
KNTL (左ねじ)

ANN (細目右ねじ)
SANN (SUS細目右ねじ)
TNTR (薄型細目右ねじ)
STNTR (SUS薄型細目右ねじ)

M	(並目)ピッチ	B	(e)	T	T ₁
2	0.4	4	4.6	1.6	1.2
2.5	0.45	5	5.8	2	1.6
2.6	0.45	5	5.8	2	1.6
3	0.5	5.5	6.4	2.4	1.8
4	0.7	7	8.1	3.2	2.4
5	0.8	8	9.2	4	3.2
6	1.0	10	11.5	5	3.6
8	1.25	13	15	6.5	5
10	1.5	17	19.6	8	6
12	1.75	19	21.9	10	7
16	2.0	24	27.7	13	10
20	2.5	30	34.6	16	12
24	3.0	36	41.6	19	14

(JIS1種)

(JIS3種)

(細目) (薄目)

ANN 材質 スチール
 材質 SWCH相当品
 表面処理 三価クロメート

LBNR・LBNL・KNTR・KNL・TNTR 材質 SUS304相当品
 材質 SUS304相当品
 表面処理 三価クロメート

SLBNR・SLBNL・SANN・SKNTR・STNTR 材質 SUS304相当品

型式	LBNR			KNTR			SLBNR			SKNTR			LBNL		KNTL		SLBNL			
	Type	M	1~9コ	10~49コ	50~200コ	1~9コ	10~49コ	50~200コ	1~49コ	50~99コ	100~200コ	1~9コ	10~49コ	50~500コ	1~99コ	100~200コ	1~99コ	100~200コ	1~99コ	100~200コ
LBNR LBNL (M3~M16)	2	73	26	8	73	35	12	76	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.5	73	26	8	73	35	12	76	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2.6	73	26	8	73	35	12	76	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	73	26	8	73	35	12	76	18	4	141	34	6	185	28	173	27	198	30	—
SLBNR (M2~M20)	4	73	26	8	73	35	12	76	18	4	141	34	6	185	28	173	27	198	30	—
	5	76	26	8	85	41	12	76	18	4	159	36	7	185	28	173	27	198	30	—
SLBNL (M3~M16)	6	88	29	9	104	51	22	90	18	5	159	36	8	185	28	198	30	222	34	—
	8	104	33	10	104	51	23	106	27	8	212	45	15	185	28	222	34	272	42	—
KNTR KNTL (M3~M20)	10	104	43	14	141	68	26	106	27	10	247	54	37	264	41	298	45	345	53	—
	12	148	54	20	162	77	27	150	36	21	282	63	54	317	49	396	61	444	68	—
SKNTR	16	208	94	25	238	108	40	210	50	38	335	126	100	423	65	495	76	697	107	—
	20	287	94	31	528	225	90	352	90	66	458	189	100	—	—	594	91	—	—	—
24	317	126	42	528	225	90	—	—	—	652	288	200	—	—	—	—	—	—	—	—

価格表記の無いサイズは規格がありません。

型式	B	(e)	T	ANN		SANN		
				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
				1~99コ	100~200コ	1~99コ	100~200コ	
ANN SANN	4-0.5	7	8.1	4	136	27	148	38
	5-0.5	8	9.2		136	27	148	38
	6-0.75	10	11.5		138	28	191	49
	8-0.75	13	15	5	138	28	238	61
	8-1.0			6	138	28	—	—
	10-1.0	17	19.6	6	141	29	317	81
	10-1.25			8	141	29	—	—
	12-1.0	19	21.9	6	141	29	423	108
	12-1.25			10	282	58	—	—
	12-1.5				282	58	—	—
	14-1.5	22	25.0	11	335	69	—	—
	16-1.5	24	27.7	8	564	116	634	162
20-1.5	30	34.6	10	652	134	968	248	

型式	B	(e)	TNTR		STNTR		
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
			1~99コ	100~200コ	1~99コ	100~200コ	
TNTR STNTR	6-0.75-1.5	8	9.2	81	25	352	90
	6-0.75-2	9	10.4			352	90
	8-0.75-2	10	11.5			92	28
	10-0.75-2	14	16.2	104	32	493	126
	10-1.0-2	14	16.2			493	126
	10-1.0-3	14	16.2			493	126
	10-1.0-4	14	16.2			493	126
	12-1.0-2	14	16.2	115	36	880	360
	12-1.0-3	17	19.6			1,021	405
	12-1.0-4	17	19.6			1,021	405
	16-1.0-2.5	19	21.9			1,408	522



Order 注文例
 型式
SLBNR10
ANN10-1.25
TNTR10-1.0-4



Delivery 出荷日



在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●SKNTR以外

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

●SKNTR

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

34
ねじ・座金
ナット