

NUTS

# ナット

CADデータフォルダ名: 34\_Screws

※スペースが無い所でご使用頂くため、対辺・対角・厚みをJIS規格より小さく設計いたしました。

**コンパクトナット**

PACK-は10個入りです。

RoHS 10

**SNTRC**  
**SNTRCS (薄型)**  
**PACK-SNTRC**  
**PACK-SNTRCS (薄型)**

材 質 SUS304  
 ※強度区分 SNTRC 5T相当  
 SNTRCS 4T相当

型式	M (並目)	B	(e)	T	T <sub>1</sub>	SNTRC		SNTRCS				
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価			
SNTRC SNTRCS	4	0.7	6	6.9	2.4	2	190	130	55	200	140	60
	5	0.8	7	8.1	3.2	2.5	200	140	60	210	150	65
	6	1	8	9.2	3.6	3	210	150	70	220	160	75
	8	1.25	10	11.5	5	4	220	160	80	230	170	85
	10	1.5	13	15	6	4.5	250	190	105	260	200	110
	12	1.75	17	19.6	7	5.5	350	200	115	360	210	120

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	M (並目)	B	(e)	T	T <sub>1</sub>	入数	PACK-SNTRC		PACK-SNTRCS	
							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
PACK-SNTRC PACK-SNTRCS	4	0.7	6	6.9	2.4	10	910	710	950	750
	5	0.8	7	8.1	3.2	10	960	760	1,000	800
	6	1	8	9.2	3.6	10	1,040	840	1,080	880
	8	1.25	10	11.5	5	4	1,160	960	1,200	1,000
	10	1.5	13	15	6	4.5	1,500	1,300	1,540	1,340
	12	1.75	17	19.6	7	5.5	1,600	1,400	1,640	1,440

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例: 型式 SNTRCS PACK-SNTRC4  
 Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 送料 P.133  
 ※ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

**高ナット**

RoHS 10

Type	材質	S 表面処理	H 硬度
NT	S45C	ユニクロメッキ(三価)	25~30HRC
SNT	SUS304	-	-

型式	M (並目)	H	B	(C)	D <sub>1</sub>	NT		SNT	
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
NT SNT	6	9	10	11.5	9.8	170	150	240	210
	8	12	13	15	12.5	190	160	290	250
	10	15	17	19.6	16.5	210	180	330	280
	12	18	19	21.9	18	260	220	400	330
	16	24	24	27.7	23	330	260	590	500
	20	30	30	34.6	29	420	340	740	650
	24	36	36	41.6	34	810	690	1,000	900

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例: 型式 NT6  
 Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 送料 P.133  
 ※ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

**全長指定ナット**

RoHS 10

Type	材質	S 表面処理
NTFL	SS400	無電解ニッケルメッキ
NTFLS	SUS304	-

型式: L

NTFL6 - 10

●L寸選択タイプ  
 在庫品 翌日出荷 送料 P.133  
 ※ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

●L寸指定タイプ  
 3 日日出荷  
 ストック A 翌日出荷 200円/1本 送料 P.134  
 ※3本以上で1明細行当たり一律540円

●L寸指定タイプ  
 数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133  
 数量区分: 小口 個別対応 大口  
 数量: 1~49 50~74 75~99 100~200 201~  
 値引率: 基準単価 5% 10% 18% お見積り  
 ※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**L寸選択タイプ**

型式	M (並目)	L	B	(C)	D <sub>1</sub>	NTFL		NTFLS					
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価				
NTFL NTFLS	3	4 5	6	6.9	5.3	150	130	110	170	155	140	120	
		6 8 10											140
	4	5 6 8	7	8.1	6.8	180	170	140	120	200	180	150	
		10 12 15											200
	5	6 8 10 12	8	9.2	7.8	200	180	150	120	210	190	160	
		15 20											220
	6	10 12	10	11.5	9.8	200	180	150	120	210	190	160	
		15 20 25											220
	8	10 15	13	15	12.5	200	180	150	120	210	190	160	
		20 25 30											270
	10	10	17	19.6	16.5	240	210	180	150	300	270	240	
		20 25 30											300

**L寸指定タイプ**

型式	M (並目)	L 指定1mm単位	B	(C)	D <sub>1</sub>	¥基準単価	
						NTFL	NTFLS
NTFL NTFLS	3	3~10	6	6.9	5.3	160	250
	4	4~15	7	8.1	6.8	190	300
	5	5~20	8	9.2	7.8	230	350
	6	6~25	10	11.5	9.8	240	360
	8	8~30	13	15	12.5	370	540
	10	10~40	17	19.6	16.5	540	760
	12	10~50	19	21.9	18	820	1,180
	16	10~50	24	27.7	23	1,280	1,800