



SEALING RUBBER · SPONGE SHEETS

ゴム・スポンジパッキン加工品

◎カタログ規格外品はこちら [P.137](#)

■パッキン用途の多い形状と9材質をご用意しました。

■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくは[P.431](#)参照。

Type	材質	硬度	色
FRN	ニトリルゴム(NBR)	ショアA70	黒
FRC	クロロプレンゴム(CR)	ショアA65	黒
FRCAN	鉛ゴム	ショアA45	アメ色
FRSM	シリコンゴム	ショアA70	ライトグレー
FRAM	シリコンゴム	ショアA50	乳白色
FRFF	ふっ素ゴム(FPM)	ショアA80	黒
FREP	エチレンゴム(EPDM)	ショアA65	黒
FSNC	クロロプレンゴムスポンジ	アスカ-C25	黒
FSNF	ふっ素ゴムスポンジ	アスカ-C35	黒
FSNA	シリコンゴムスポンジ	アスカ-C35	オレンジ

◎スポンジ 硬度 ASKER-C
◎特性 [P.433](#)・485

◎シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。

RoHS10

形状選択

加工限界
 $a \geq 5$
 $b \geq 2.5$

精度基準
 ゴム
 T寸公差: $1 \sim 3 \pm 0.3$, 5 ± 0.4 , $8 \sim 10 \pm 0.6$, $15 \sim 30 \pm 2.0$
 $A \cdot B \cdot V$ 寸公差: $200\text{mm以下} \pm 0.5$, $201 \sim 300 \pm 1.0$, $301 \sim 500 \pm 1.5$

スポンジ
 T寸公差: $3 \sim 5 \pm 0.3$, $8 \sim 10 \pm 1.5$
 $A \cdot B$ 寸公差: $190\text{mm以下} \pm 1.5$, $191 \sim 390 \pm 2$, $391 \text{以上} \pm 3$

Type	形状選択	T選択		指定1mm単位 (A≥B≥T)				0.5mm単位		
		ゴム	スポンジ	A	B	W	V	F	G	N
FRN (ニトリルゴム)	A	1	3	25~500 (T=30の時) A≥30	25~500 (T=30の時) B≥30	指定0.5mm単位 <加工限界及び条件式参照>				3~30
FRC (クロロプレンゴム)	1A	2	4							
FRFF (ふっ素ゴム)	1A	3	5							
FRSM (シリコンA70)	4A	3	5							
FRAM (シリコンA50)	8A	5	8							
FRCAN (鉛ゴム)	H	8	10							
FREP (EPDMエチレンゴム)	4H	10	8							
FSNC (クロロプレンゴムスポンジ)	4H	15	15							
FSNF (ふっ素ゴムスポンジ)	6H	20	10							
FSNA (シリコンゴムスポンジ)	8H	30	10							

◎FRFF(ふっ素ゴム)T寸15~30の場合、A・B寸の最大は300になります。
 ◎FREP(EPDMエチレンゴム)T8は選択できません。

Order 注文例

型式: FRN 4H 3 - A300 - B200 - W200 - V100 - F250 - G150 - N11

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Alteration 追加加工

型式: FRN 4H 30 - A300 - B200 - W200 - V100 - F250 - G150 N11 - ZC - Z18 - J20

Alterations	1面カット	2面カット	ザグリ穴変更
Code	SC	WSC	ZC
Spec.	1面カットします。 A形状、1A形状に適用 [指定方法]SC100 SC=1mm単位指定 A形状 A/2≤SC<A-2 1A形状 A/2+V/2+2.5<SC<A-2	2面カットします。 A形状、1A形状に適用 [指定方法]WSC100 WSC=1mm単位指定 A形状 A/2≤WSC<A-4 1A形状 V+5<WSC<A-4	N(通し穴)をザグリ穴に変更 [指定方法]ZC-Z17.5-J15 Z, J=0.5mm単位指定 Z-N≥4 T-J≥2 ◎スポンジは適用不可
¥/1Code	200	400	300