


NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 5 SERIES-

アルミフレーム用先入れナット・ストップ その他

-5シリーズ(溝幅6mm)用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

先入れロックナット

HNTC5

参考締付トルク(N・m)	
M	S10C相当
5	6.8

材質 S10C相当
表面処理 三価クロメート

RoHS10

型式	M	付属品	¥基準単価			
			1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTC5	5	ロック用M4×4 セットスクリュー1本	48	45	40	36

ex 先入れロックナット
ナットの位置をセットスクリューで仮止めできます。

Order注文例
型式 - M
HNTC5 - 5

Delivery出荷日
在庫品 翌日出荷 **PM133**
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~1500	1501~	1~30	31~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

先入れナットHNTCに比べて、全長が短いため、センサーや小物を連続して取付けする際に有効です。
ストップはありません。

先入れ短めナット

HNTJ5 PACK-HNTJ5

参考締付トルク(N・m)	
M	S10C相当
5	6.8

材質 S10C相当
表面処理 三価クロメート

RoHS10

型式	M	HNTJ5				PACK-HNTJ5		
		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
HNTJ5 PACK-HNTJ5	3 4 5	33	31	28	26	2,700	2,400	2,100

Order注文例
型式 - M
HNTJ5 - 5

Delivery出荷日
在庫品 翌日出荷 **PM133**
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●単品販売 ●バック販売

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~1500	1501~	1~30	31~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

先入れ角ナット

HNKK5

材質 SPCC
表面処理 三価クロメート

RoHS10

型式	M	¥基準単価		
		1~9パック	10~19	20~30
HNKK5	3 4 5	1,400	1,100	1,000

ex 先入れナット

Order注文例
型式 - M
HNKK5 - 5

Delivery出荷日
在庫品 翌日出荷 **PM133**
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~30	31~	1~30	31~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

先入れ角ナット用 金属ストップ

HNKKST5

材質 SUS301

RoHS10

型式	対応 先入れナット	¥基準単価		
		1~9パック	10~19	20~30
HNKKST5	HNKK5	2,100	1,700	1,500

1パック100個入り
上下を逆にしてフレームへ挿入します。

ex 金属ストップ

Order注文例
型式
HNKKST5

Delivery出荷日
在庫品 翌日出荷 **PM133**
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~30	31~	1~30	31~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

先入れナット ステンレス板金タイプ

HNTTBSS5 (SUS304)

M	T	D
3	2.7	4.3
4	3.4	5.6
5	3.7	6.7

材質 SUS304

RoHS10

型式	M	E	T	¥基準単価			
				1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTTBSS5(SUS304)	3 4 5	2.0	上表	20	19	18	18

Order注文例
型式 - M
HNTTBSS5 - 5

Delivery出荷日
在庫品 翌日出荷 **PM133**
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~1500	1501~	1~30	31~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。