


NUTS FOR ALUMINUM FRAMES -SLOT 8 SERIES-

# アルミフレーム用後入れナット・ストップ スタンダード

## -8シリーズ(溝幅10mm)用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

### ■後入れストップナット

Type	材質	表面処理
① HNTA8	S10C相当	三価クロメート
② PACK-HNTA8		
③ HNTAV8		
④ HNTAZ8		
⑤ HNTASN8*	SUS316相当(焼結)	-
⑥ PACK-HNTASN8*	SUS303相当	-
⑦ HNTASS8	SUS303相当	-

RoHS10  
\*導電機能付  
S表面処理

### HNTA8 (S10C相当)

PACK-HNTA8 (S10C相当・100個パック)  
HNTAV8 (ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)  
HNTAZ8 (ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)  
HNTASN8 (SUS316相当・焼結)  
PACK-HNTASN8 (SUS316相当・焼結・100個パック)  
HNTASS8 (SUS303相当)

参考締付トルク (N・m)	
M	S10C相当/SUS316相当(焼結)/SUS303相当
8	23.5

ゆるみ防止タイプの詳細P.714

Example 使用例

●後入れストップナット

HNTA  
HNTAV  
HNTAZ  
HNTASN  
HNTASS

型式 Type	M	T	¥基準単価		¥スライド単価	
			1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTA8 (S10C相当)	4 5 6	6.5	40	40	36	32
HNTAV8 (ゆるみ防止・S10C相当)	8		40	39	35	30
HNTAZ8 (ゆるみ防止・S10C相当)	8		55	53	49	44
HNTASN8 (SUS316相当・焼結)	4 5 6 8	6.0	40	40	38	38
HNTASS8 (SUS303相当)	8	6.5	88	83	75	61

Order 注文例

型式 - M  
HNTA8 - 8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●単品販売

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●パック販売

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

### ■パック販売

1パック100個入り

型式	M	¥基準単価 (1~10パック)	
		パック価格	1個当たりの価格
PACK-HNTA8 (S10C相当)	4 5 6	3,570	35.7
	8	3,480	34.8
PACK-HNTASN8 (SUS316相当・焼結)	4 5 6 8	3,520	35.2

### ■後入れストップ

RoHS10

HNA8T8 (ポリプロピレン)  
HNB8T8 (SUS301)

Type	材質
① HNA8T8	ポリプロピレン
② HNB8T8	SUS301

型式 Type	対応後入れ ストップナット	色	L	B	L1	B1	¥基準単価		¥スライド単価	
							1~499コ	500~999	500~999	1000~1500
HNA8T8	HNTA8	白	22	12	28	8	15	10	10	9
	HNTAV8						10	7	7	6
	HNTAZ8						10	7	7	6
HNB8T8	HNTASN8	-	23	14	28	7.6	18	18	14	13
	HNTASS8						18	18	14	13

### ■後入れナット・ストップセット

RoHS10

HNTAT8 (S10C相当セット)  
HNTATS8 (SUS316相当セット)

Type	②ストップナット	①Aストップ
HNTAT8	HNTA8	HNA8T8
HNTATS8*	HNTASN8	HNB8T8

\*導電機能付

型式 Type	M	¥基準単価		¥スライド単価	
		1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTAT8	4 5 6	52	50	45	41
	8	51	49	44	40
HNTATS8	4 5 6 8	52	48	45	45

### ■後入れナット・金属ストップセット

RoHS10

HNTBT8 (S10C相当セット)  
HNTBTS8 (SUS316相当セット)

Type	②ストップナット	①Aストップ
HNTBT8	HNTA8	HNB8T8
HNTBTS8*	HNTASN8	HNB8T8

\*導電機能付

型式 Type	M	¥基準単価		¥スライド単価	
		1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTBT8	4 5 6	55	53	48	44
	8	54	52	47	43
HNTBTS8	4 5 6 8	55	52	49	49

Order 注文例

型式 - M  
HNA8T8  
HNTAT8 - 8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●後入れナット

HNTF  
HNTFV  
HNTFZ  
HNTFSN

### ■後入れナット

Type	材質	表面処理
① HNTF8	S10C相当	三価クロメート
② HNTFV8		
③ HNTFZ8		
④ HNTFSN8*	SUS316相当(焼結)	-

RoHS10  
\*導電機能付  
S表面処理

### HNTF8 (S10C相当)

HNTFV8 (ゆるみ防止接着剤タイプ・S10C相当)  
HNTFZ8 (ゆるみ防止樹脂コーティングタイプ・S10C相当)  
HNTFSN8 (SUS316相当・焼結)

参考締付トルク (N・m)	
M	S10C相当/SUS316相当(焼結)
8	23.5

ゆるみ防止タイプの詳細P.714

Example 使用例

●後入れナット

HNTF  
HNTFV  
HNTFZ  
HNTFSN

型式 Type	M	E	T	¥基準単価		¥スライド単価	
				1~499コ	500~749	750~999	1000~1500
HNTF8 (S10C相当)	4 5 6 8	6.0	9.0	44	44	43	40
HNTFV8 (ゆるみ防止・S10C相当)	8			65	62	57	54
HNTFZ8 (ゆるみ防止・S10C相当)	8			70	67	62	59
HNTFSN8 (SUS316相当・焼結)	4 5 6 8	6.4	8.9	51	49	46	46

Order 注文例

型式 - M  
HNTF8 - 8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●単品販売

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~1500	1501~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

40  
アルミフレーム  
T