

ALUMINUM FRAMES -SQUARE TYPE 15mm-

15mm角アルミフレーム

-15mm角アルミフレーム用ブラケット/15mm角アルミフレーム用四角ナット-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

15mm角アルミフレーム

RoHS10

HFS3-1515 (指定長フレーム)
KHFS3-1515 (固定長フレーム)

切断面にはアルマイト処理がされています。

材質 A6N01SS-T5
表面処理 白アルマイト処理

溝部詳細

A部拡大図

型式	L	質量 kg/m	断面積 mm ²	断面2次モーメントmm ⁴		¥基準単価 300mm未満	¥基準単価/m 300mm以上	¥基準単価 1~9本	¥スライド単価 10~20	
				lx	ly					
HFS3	1515	50~2000 指定0.5mm単位	0.34	126	0.280×10 ⁴	0.280×10 ⁴	240	430	—	—
KHFS3	2000						—	—	673	640

Order 注文例

型式 - L
HFS3-1515 - 800
KHFS3-1515 - 2000

Delivery 出荷日

1 日日出荷
ストック 当日出荷 無料

送料 正午迄 P.134

Price 価格

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex: HFS3-1515-185=240円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex: HFS3-1515-500
430×0.5m=210円
(1円単位は切り捨て)

●HFS3-1515

数量区分	標準対応	大口	個別対応		
数量	1~9	10~49	50~79	80~160	161~
値引率	基準単価	5%	10%	10%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	+1日	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

●KHFS3-1515-2000

数量区分	標準対応	大口	個別対応
数量	1~9	10~20	21~
出荷日	通常	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

**15mm角アルミフレーム用
ブラケット**

RoHS10

HPTBS3
(板金ブラケット)

HBLPBS3
(板金ブラインドブラケット)

HBLTBS3
(押出ブラケット)

Type	材質	表面処理
HPTBS3	SPOC	三価クロメート
HBLPBS3		
HBLTBS3	A6N01SS-T5	白アルマイト

型式 Type	質量 (g)	適合フレーム	適合ボルト・Tナット				許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
			ボルト	個数	Tナット	個数			
HPTBS3	8	HFS3-1515	CBM3-6	2	HNSQ3-3	2	160	145	140
HBLPBS3	2		セットスクリューM3×4(付属)				140	260	250
HBLTBS3	10		CBM3-8	2	HNSQ3-3	2	530	75	70

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

**15mm角アルミフレーム用
四角ナット**

RoHS10

HNSQ

材質 SS400
表面処理 三価クロメート

1パック100個入りです。

ex Example 使用例

型式 Type	No.	M	対応フレーム	¥基準単価		
				1~4/パック	5~9	10~150
HNSQ	3	3	HFS3-1515	600	490	390

Order 注文例

型式 - M
HPTBS3
HBLPBS3
HNSQ3 - 3

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●HNSQ

数量区分	標準対応	大口	個別対応
数量	1~150	151~	
出荷日	通常	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。