

CURTAINS

# カーテン

**カーテン**

ハトメ

スライドフック

カーテン止め具

RoHS 10

**HPEFC** (標準タイプ)  
**HPEDC** (帯電防止タイプ)

ハトメ詳細

①ハトメは200mmピッチで取り付けてあります。  
②はさみで切断できます。

**A** 付属品  
スライドフック

**A** 付属品  
カーテン止め具  
開いた状態

閉じた状態

**No.6**

**No.8**

部品	材質	表面処理
シート (標準タイプ)	PE・EVA	—
シート (帯電防止タイプ)	PE	—
ハトメ	C5212B	ニッケルメッキ
スライドフック	PA	—
カーテン止め具	PP	—

■カーテン				■スライドフック (1組分2個入り)					
型式	高さ(H)	幅(W)	使用シート	型式	対応フレーム	許容荷重	¥基準単価	¥スライド単価	
Type	No.	指定100mm単位	指定200mm単位	Type	No.	(シリーズ)	(kgf)	1~9セット	10~100
HPEFC	6 8	1200~2400	600~1200	HFCS	6	6シリーズ	1.0	380	360
HPEDC					8	8・8-45シリーズ		390	370

■付属品詳細				■カーテン止め具のみ (1パック10個入り)		
型式	対応フレーム	カーテン幅	ハトメ個数	付属スライドフック	セット数	カーテン止め具 個数
HPEFC6 HPEDC6	6シリーズ (※P.615)	600	2	HFCS6	2	2
		800	3		3	3
		1000	4		4	4
		1200	5		5	5
HPEFC8 HPEDC8	8・8-45シリーズ (※P.675・725)	600	2	HFCS8	2	2
		800	3		3	3
		1000	4		4	4
		1200	5		5	5

Price 価格	H	No.6 ¥基準単価 1~4枚							
		HPEFC6				HPEDC6			
		W							
	1200	2,380	3,080	3,900	4,700	2,700	3,430	4,280	5,150
	1300	2,430	3,130	3,950	4,760	2,760	3,500	4,360	5,230
	1400	2,460	3,180	4,000	4,830	2,830	3,560	4,450	5,330
	1500	2,510	3,230	4,060	4,880	2,910	3,650	4,530	5,410
	1600	2,560	3,280	4,110	4,950	2,980	3,710	4,610	5,510
	1700	2,610	3,330	4,160	5,010	3,050	3,780	4,700	5,600
	1800	2,660	3,380	4,210	5,060	3,110	3,860	4,780	5,680
	1900	2,700	3,430	4,260	5,130	3,180	3,930	4,850	5,780
	2000	2,750	3,480	4,330	5,200	3,250	4,000	4,930	5,860
	2100	2,800	3,510	4,380	5,250	3,310	4,080	5,010	5,960
	2200	2,850	3,560	4,450	5,310	3,400	4,150	5,100	6,050
	2300	2,900	3,610	4,500	5,380	3,460	4,210	5,180	6,130
	2400	2,930	3,660	4,550	5,430	3,530	4,300	5,260	6,230
	No.8UP料金 (No.6単価+)	40	60	80	100	40	60	80	100

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration  
追加加工

型式 — H — W — (LHC・RHC)  
HPEDC6 — H2000 — W1000 — LHC50-RHC100

Alterations	左端ハトメ追加	右端ハトメ追加
Code	LHC	RHC
Spec.	左端部にハトメを追加します。 LHC—指定10mm単位 ①20≦LHC≦140 ②スライドフックが1セットとカーテン止め具が1個追加されます。	右端部にハトメを追加します。 RHC—指定10mm単位 ①20≦RHC≦140 ②スライドフックが1セットとカーテン止め具が1個追加されます。
¥/1Code	No.6: 700 No.8: 720	No.6: 700 No.8: 720

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order  
注文例

型式 — H — W  
HPEFC6 — H2000 — W1000  
HFCS6  
HFCS8

Delivery  
出荷日

●HPEFC・HPEDC・HFCS8  
2 日日出荷

●HFCS6  
在庫品 翌日出荷 ※P.133  
①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	大口
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

- ①スライドフックとカーテンのハトメの穴を合わせます。
- ②カーテン止め具を両方のハトメに通します。
- ③φ3.5未満の細い棒(六角レンチなど)で止め具の穴を押します。

①スライドフックの取り付け方法はP.827を参照ください

HEPA (※P.845)  
HPEDC  
HPMT

・簡易クリーンブースの入口や、スペースの仕切りとして、カーテンをアルミフレームに後入れて取り付けることができます。