



CASTERS

キャスタ

—中重荷重・重荷重—



- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更



CADデータフォルダ名: 47_Casters



自在	Type			本体		車輪		ベアリング	
	自在	固定	ストッパ付	M材質	S表面処理	M材質(色)	旋回部	車輪部	
CSHN-S	CSHNS-S	CSHNB-S	SPHC	三価クロメート	アルミホイルウレタン(グレー) 強化プラスチック(黒)	有	有		
CSHN-B	CSHNS-B	CSHNB-B	SPHC	黒色三価クロメート	フェノール(黒) MCナイロン(青) 導電性MCナイロン(黒)				
CSHNS-S	-	-	SUS304	-	-				

自在	固定	自在ストッパ付
CSHN-S CSHN-B CSHNS-S	CSHNS-S CSHNS-B	CSHNB-S CSHNB-B

本体タイプ	型式			車輪材質	H	d	r	B	t	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価				
	Type	D										U	H	P	N	D
自在	CSHN-S (スチール・シルバー)	50	3.2	U(アルミホイルウレタン) H(強化プラスチック) P(フェノール) N(MCナイロン) D(導電性MCナイロン)	79		49	38		3000	700	2,640	1,510	3,470	3,730	4,040
		65			90	8.8	56	40	750	2,730	1,870	3,610	4,340	5,620		
		75			100	61	850	2,790	2,000	3,690	5,750	6,200				
	CSHNS-S (ステンレス)	50	3		79		49	38	670	-	7,430	7,970	8,550			
		65			90	8.8	56	40	715	-	7,470	8,630	9,840			
		75			100	61	810	-	8,050	8,870	10,100					
固定	CSHNS-S (スチール・シルバー)	50	3.2	79		38	700	2,270	1,300	2,220	2,890	3,270				
		65		90	8.8	-	40	750	2,550	1,900	2,580	3,820	5,440			
		75		100	40	850	2,640	2,000	2,850	4,760	5,860					
自在ストッパ付	CSHNB-S (スチール・シルバー)	50	3.2	79		91	38	740	3,400	2,510	3,660	3,960	4,420			
		65		90	8.8	99	40	790	3,510	3,000	3,880	4,730	6,210			
		75		100	103	890	3,560	3,150	4,000	5,930	6,820					



自在	Type		本体		車輪		ベアリング	
	自在	固定	M材質	S表面処理	M材質(色)			
CJH	CKH	SPHC	三価クロメート	特殊強化プラスチック(黒)	有			
CJHB	CKHB	SPHC	三価クロメート	MCナイロン(青)				

自在	固定
CJH CJHB	CKH CKHB

■自在タイプ

型式	CJH	CJHB	H	A	C	F	G	d	E	t	許容荷重(N)	¥基準単価		
												CJH	CJHB	
CJH CJHB	*50	28	29	68	70	54	54	36	6.5	25	2.3	1569	1,110	2,880
	65			92	90	90	71	71	10.5	30	3.2	2942	1,810	3,280
	75	38	39	106	90	90	71	71	10.5	30	3.2	3923	1,920	4,580

■固定タイプ

型式	CKH	CKHB	H	A	C	F	G	d	t	許容荷重(N)	¥基準単価		
											CKH	CKHB	
CKH CKHB	*50	28	29	68	80	50	66	36	6.5	2.3	1569	840	2,520
	65			92	111	67	91	47	10.5	3.2	2942	1,470	2,780
	75	38	39	106	123	72	103	52	10.5	3.2	3923	1,650	4,080

*CJH50・CKH50のみベアリングはありません。

Order 注文例: 型式 - 車輪材質
 CSHN-S75 - H
 CJH75

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133
 *ご希望によりJPM6.00迄、当日出荷受付致します。



■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~100
値引率	5%	8%	10% お見積り

※表示数量を超えはWOSIにてご確認ください。