

価格改訂

○:値下げ価格  
□:新価格  
◇:スライド値引変更

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

51 管・継手  
ホース・バルブ

六角ニップル 60 Degree Elbow. Type: SGPNRJ, SUTNRJ. Material: S25C, SUS304. Dimensions: R (PT), (L), (B).

ユニオン (リング付) Union (with ring). Type: SGPPUJ, SUTPUJ. Material: S25C, SUS304, ニトリルゴム. Dimensions: (L), (A), (B), Rc (PT), Oリング, 二面径(φ).

異径ソケット Reducing Socket. Type: SGPSDJ, SUTSSJ. Material: S25C, SUS304. Dimensions: T1, T2, L, (φ).

異径ニップル Reducing Elbow. Type: SGNPNJ, STUPDJ. Material: S25C, SUS304. Dimensions: T1, T2, L, A, (φ1), (φ2).

異径チーズ Reducing Tee. Type: SGPTDJ. Material: S25C. Dimensions: T1, T2, (A), (B).

プッシング Pushing. Type: SGPPBJ, SUTPBJ. Material: S25C, SUS304. Dimensions: T1, T2, (B), C, L, (φ).

Table for SGPNRJ and SUTNRJ fittings. Columns: Type, No., R (PT), (L), (B), (L), (L), ¥標準単価 (1~4コ, 5~9コ, 10コ以上), ¥スライド単価 (1~4コ, 5~9コ, 10コ以上).

Table for SGPPUJ and SUTPUJ fittings. Columns: Type, No., Rc (PT), (L), (A), (B), (L), (L), (A), (B), Oリング, ¥標準単価 (1~4コ, 5~9コ, 10コ以上), ¥スライド単価 (1~4コ, 5~9コ, 10コ以上).

Table for SGPSDJ and SUTSSJ fittings. Columns: Type, No., Rc (PT), T1, T2, L, (D), (D), (D), ¥標準単価 (1~9コ, 10~29コ, 30~49コ, 50~99コ, 100コ以上), ¥スライド単価 (1~9コ, 10~29コ, 30~49コ, 50~99コ, 100コ以上).

Table for SGNPNJ and STUPDJ fittings. Columns: Type, No., Rc (PT), T1, T2, L, A, (φ), (φ), (φ), ¥標準単価 (1~9コ, 10~29コ, 30~49コ, 50~99コ, 100コ以上), ¥スライド単価 (1~9コ, 10~29コ, 30~49コ, 50~99コ, 100コ以上).

Table for SGPTDJ fittings. Columns: Type, No., Rc (PT), T1, T2, (A), (B), ¥標準単価 (1~9コ, 10~29コ, 30~49コ, 50~99コ, 100コ以上), ¥スライド単価 (1~9コ, 10~29コ, 30~49コ, 50~99コ, 100コ以上).

Table for SGPPBJ and SUTPBJ fittings. Columns: Type, No., Rc (PT), T1, T2, (L), C, (D), (D), (D), ¥標準単価 (1~9コ, 10~29コ, 30~49コ, 50~99コ, 100コ以上), ¥スライド単価 (1~9コ, 10~29コ, 30~49コ, 50~99コ, 100コ以上).

継手仕様 継手材料: 鋼製 (JIS G4051のS25C 又は相当品), ステンレス製 (JIS G3459/SUS304TP 又は相当品). 最高使用温度: S25C 350℃, Oリング 100℃, SUS304 800℃. 最高使用圧力: 20.6MPa. 適用配管: 炭素鋼管 (JIS G3454・3455・3456の鋼管を用いた配管), ステンレス鋼管 (JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管).

Order 注文例 SGPEH6A SGPSPDJ12 Delivery 出荷日 翌日出荷 P133 在 庫 品 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。