



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

51 管・継手
ホース・バルブ

■ オスチース

Type	材質
SJSMT	C3771

RoHS10

型式		R (PT)	L	L1	¥基準単価 1~9コ	¥ライド単価 10~20コ
Type	No.					
SJSMT	6A	1/8	34	17	550	470
	8A	1/4	44	22	570	500
	10A	3/8	50	25	720	700
	15A	1/2	58	29	1,100	1,050

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ メス・オスチース

Type	材質
SJSXT	C3771

RoHS10

型式		R・Rc (PT)	L	L1	L2	¥基準単価 1~9コ	¥ライド単価 10~20コ
Type	No.						
SJSXT	6A	1/8	44	22	19	540	500
	8A	1/4	50	25	24	720	680
	10A	3/8	58	29	28	1,210	1,160
	15A	1/2	68	34	32	1,900	1,800

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ プラグ

Type	材質
SJSPG	C3604

RoHS10

型式		R (PT)	L	B	¥基準単価 1~9コ	¥ライド単価 10~20コ
Type	No.					
SJSPG	6A	1/8	14	12	250	220
	8A	1/4	18	16	400	380
	10A	3/8	21	19	490	450
	15A	1/2	25	21	600	550

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ 異径六角ソケット

Type	材質
SJSFSD	C3604

RoHS10

型式		Rc (PT)		L	B	¥基準単価 1~9コ	¥ライド単価 10~20コ
Type	No.	T1	T2				
SJSFSD	12	1/8	1/4	26	17	420	380
	13	1/8	3/8	28	21	620	500
	23	1/4	3/8	30	21	550	500
	24	1/4	1/2	36	26	850	780
	34	3/8	1/2	38	26	890	780
	36	3/8	3/4	44	32	1,660	1,500
46	1/2	3/4	46	32	1,660	1,500	

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ 異径メス・オスソケット

Type	材質
SJSXSD	C3604

RoHS10

型式		R (PT)	Rc (PT)	L	B	¥基準単価 1~9コ	¥ライド単価 10~20コ
Type	No.	T1	T2				
SJSXSD	12	1/8	1/4	22	17	380	350
	21	1/4	1/8	22	14	380	350
	23	1/4	3/8	26	21	520	500
	32	3/8	1/4	26	17	520	500
	34	3/8	1/2	31	26	520	500
	43	1/2	3/8	30	22	520	500

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ 異径六角ニップル

Type	材質
SJSRND	C3604

RoHS10

型式		R (PT)		L	B	¥基準単価 1~9コ	¥ライド単価 10~20コ
Type	No.	T1	T2				
SJSRND	12	1/8	1/4	26	14	250	230
	13	1/8	3/8	29	17	300	270
	23	1/4	3/8	31	17	350	320
	24	1/4	1/2	34	22	440	400
	34	3/8	1/2	36	22	500	450
	36	3/8	3/4	41	27	880	800
46	1/2	3/4	43	27	880	800	

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■ プッシング

Type	材質
SJSPB	C3604

RoHS10

型式		Rc (PT)		R (PT)		L	B	¥基準単価 1~9コ	¥ライド単価 10~20コ
Type	No.	T1	T2	T1	T2				
SJSPB	12	1/8	1/4	16	17	260	240		
	13	1/8	3/8	19	19	280	260		
	23	1/4	3/8	19	19	280	260		
	24	1/4	1/2	21	24	310	280		
	34	3/8	1/2	21	24	310	280		
	36	3/8	3/4	25	30	550	500		
46	1/2	3/4	25	30	550	500			

※表示数量超えはWOSIにてご確認ください。