



WELDED JOINTS - BUTT TYPE-

溶接継手

□: 新価格

◎ CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■ 90°エルボ ショート

Type	材質
WEJES	SUS304W

RoHS 10

■ 90°エルボ ロング

Type	材質
WEJELS	SUS304W

RoHS 10

■ チーズ

Type	材質
WEJTS	SUS304W

RoHS 10

■ キャップ

Type	材質
WEJCS	SUS304

RoHS 10

■ フランジ

Type	材質
SGPFRW	SS400
SUTFRW	SUS304

RoHS 10

■ ブラインドフランジ

Type	材質
SGPFRB	SS400
SUTFRB	SUS304

RoHS 10

型式		(D)	L	T	¥基準単価	
Type	No.				1~9コ	10~30コ
WEJES	25A	34	25.4	2.8	700	650
	32A	42.7	31.8	2.8	750	700

Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		(D)	L	T	¥基準単価	
Type	No.				1~9コ	10~30コ
WEJELS	15A	21.7	38.1	2.1	590	550
	20A	27.2	38.1	2.1	650	570
	25A	34	38.1	2.8	670	600
	32A	42.7	47.6	2.8	700	630

Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		(D)	A	T	¥基準単価	
Type	No.				1~9コ	10~30コ
WEJTS	15A	21.7	25.4	2.1	1,580	1,400
	20A	27.2	28.6	2.1	1,650	1,450
	25A	34	38.1	2.8	1,700	1,500
	32A	42.7	47.6	2.8	1,750	1,550

Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		(D)	L	T	¥基準単価	
Type	No.				1~9コ	10~30コ
WEJCS	15A	21.7	25.4	2.1	1,200	1,100
	20A	27.2	25.4	2.1	1,240	1,150
	25A	34	38.1	2.8	1,280	1,200
	32A	42.7	38.1	2.8	1,440	1,300

Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		D	(T)	P.C.D.	d	d1	適用 ボルト径	SGPFRW		SUTFRW	
Type	No.							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGPFRW	10A	90	12	65	15	17.8	M12	920	860	960	910
	15A	95	12	70	15	22.2	M12	510	450	960	910
	20A	100	14	75	15	27.7	M12	840	770	1,220	1,160
	25A	125	14	90	19	34.5	M16	980	870	1,750	1,660

Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		D	(T)	P.C.D.	d	適用 ボルト径	SGPFRB		SUTFRB	
Type	No.						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGPFRB	10A	90	12	65	15	M12	680	610	1,100	990
	15A	95	12	70	15	M12	680	610	1,100	990
	20A	100	14	75	15	M12	720	680	1,400	1,260
	25A	125	14	90	19	M16	1,060	950	2,150	1,940

Ⓢ表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Order
注文例

型式
WEJES25A



Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷
P.133

Ⓢご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。